



Nomenclatura de ACOPLAMENTOS



Acoplamento Quadra-Flex®



Acoplamento de Estrela



Acoplamento Martin-Flex®



Acoplamento de Corrente



Acoplamento de Grade Blue-Flex®



Acoplamento de Engrenagem



Acoplamento Flexível Go-Flex®

ACOPLAMENTO QUADRA-FLEX®

Tamanho 3 a 18 **5 J 3/4**

Tipo de Flange

J Aço Sinterizado, Furo na Medida

S Ferro Fundido, Furo na medida

B Ferro Fundido, Bucha QD

SC Flange do Acoplamento Espaçador

Cubos (para Flanges SC)

H Cubo para Acopl. Espaçador

HS Cubo Curto para Acopl. Espaçador

Furo

8 JEM-MD Adicione se Detectável com Detector de Metais Material

JEM TPR - peça sólida, Borracha Termoplástica

JEMS TPR - 1 peça partida, Borracha Termoplástica

EM TPR - 2 peças com anel de retenção

E EPDM - 2 peças com anel de retenção

N Neoprene - 2 peças com anel de retenção

H Hytrel - 1 peça sólida

HS Hytrel - 2 peças

Tamanho 3 a 16

Nota: As flanges com furo na medida são fornecidas com rasgo da chave padrão e dois opressores, a não ser que se especifique outra coisa



Tamanho do Acoplamento 5 a 12 **F5 JA** Bucha JA, SDS, SF, SH, SK, E

ACOPLAMENTO DE ESTRELA

Tipo ML 090 SS 1 **SRL 090-MD**

ML Universal

MS Super

Tamanho 035 a 225

Material sem prefixo para Aço

SS Aço Inoxidável

Furo

Adicione se Detectável com Detector de Metais

Tamanho Elemento

SRL Buna-N **SUL** Uretano

SHL Hytrel **SBL** Bronze

ACOPLAMENTO DE CORRENTE

Tamanho do Acoplamento 4012 a 12022 **4016 1 1/4** Furo Bucha JA QD TBH, TBF Taper

4016 COV Cobertura De Plástico: 4012-6020 De Alumínio: 6022-12022

4016 CHN Corrente

ACOPLAMENTO DE GRADE BLUE-FLEX®

1020T10 1

Tamanho 1020 a 1200

Martin Blue-Flex®

Tipo de Cobertura

10 Horizontal

20 Vertical

Tamanho do Furo

1040T-GRID Grade

1050T-HUB1 7/8

Cubo

HUB Cubo

SH Cubo Eixo

Tamanho do Furo (Furo piloto se não houver tamanho do furo)

Nota: As flanges calibradas personalizadas são fornecidas com rasgo de chave padrão e dois opressores, a menos que seja especificado de outra forma.

1090T10-SUBASY

Tipo de Cobertura

10 Horizontal

20 Vertical

Partes e Conjuntos

COV Cobertura e Acessórios

FAS Jogos de Parafusos

SUBASY Jogos de Cobertura e Grade

SEAL Jogos de Vedação

1050T-CL3.5000

Peça

CL Cubo Espaçador

Comprimento do Espaçador

GO-FLEX®

Go-Flex® GF 20 CS 010 H Cubo

Tamanho 10 a 12

Material

CS Aço Carbono

SS Aço Inoxidável

Tamanho do Furo*

PB Furo Piloto	103 1-3/16"	114 1-7/8"	207 2-7/16"
008 1/2"	104 1-1/4"	115 1-15/16"	208 2-1/2"
010 5/8"	106 1-3/8"	200 2"	210 2-5/8"
012 3/4"	107 1-7/16"	202 2-1/8"	212 2-3/4"
014 7/8"	108 1-1/2"	203 2-3/16"	214 2-7/8"
100 1"	110 1-5/8"	204 2-1/4"	215 2-15/16"
102 1-1/8"	112 1-3/4"	206 2-3/8"	300 3"

*Furos métricos, estriados e por interferência, de acordo com a solicitação

Go-Flex® GF 20 SD-INS

Tamanho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120

Tipo de Inserção

SD Serviço Padrão (Vermelho)

MD Serviço Médio (Azul)

XD Serviço Extremo (Preto)

HT Alta Temperatura (Branco)

FG Grau Alimentício, Para Detector de Metais (Azul Claro)

Descrição

Go-Flex® GF 20 XP-CVR

Tamanho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120

Tipo de Inserção

SD Serviço Padrão (Aço Carbono)

SS Serviço Padrão (Aço Inoxidável)

XP Alta Performance Bipartido Horizontal

VS Bipartida Vertical

HS Bipartida Horizontal/Vertical

Descrição