




Roletes Triplos de Carga



Roletes de Impacto



Roletes Auto Alinhantes



Roletes Triplos Desiguais de Impacto



Roletes Planos de Carga




Roletes de Canal Inserido de Retorno



Roletes de Retorno Auto Alinhante



Roletes de Retorno em Aço



Roletes de Retorno com Discos de Borracha

Classe CEMA
C, D, E

C 5 - 10 V 4 G - 36 - 09

Espessura da Parede

(Somente para Roletes de Aço) 09, 07, 04

Diâmetro do Rolete
4, 5, 6, 7

Largura da Correia

C 18" a 60"

D 24" a 72"

E 36" a 96"

Ângulo (Não se aplica para Roletes Planos e Roletes de Retorno)

10° Retorno em V

15° Retorno em V Invertido

20°, 35°, 45° De Carga

Construção Especial

A Grão

B Rolete com Suporte Tipo Caixa

C Catenária

G Cavalete Galvanizado

L Revestidos de Uretano

Q Rolete de Pesagem/Balança

R Suporte Suspenso

RET Retrátil

TT Rolete Ajustável de Transição

W Base Larga

WR Para Cabo

*Elevação/Caída do Cavalete para V, VRD, RSA, RRDSA

Lado da Carga

- T Roletes Triplos de Carga
- TI Roletes Triplos de Carga de Impacto
- TSA Roletes Triplos de Carga Auto Alinhantes
- TSS Roletes Triplos de Carga Auto Alinhante Encaixotado
- TO Roletes Triplos Deslocados
- U Roletes Triplos Desiguais
- UI Roletes Triplos Desiguais de Impacto
- CT Roletes de Canal Inserido
- CTI Roletes de Canal Inserido de Impacto
- F Roletes Planos de Carga**
- FRD Roletes Planos de Carga com Discos de Borracha**
- FSA Roletes Planos de Carga Auto Alinhantes
- LI Roletes de Eixo Vivo de Impacto

Lado do Retorno

- R Roletes de Retorno**
- RRD Roletes de Retorno com Discos de Borracha**
- URD Roletes de Retorno com Discos de Uretano**
- RSA Roletes de Retorno Auto Alinhantes*
- RSS Roletes de Retorno Auto Alinhantes Encaixotados*
- RRDSA Roletes de Retorno Auto Alinhantes com Disco de Borracha*
- CR Roletes de Canal Inserido de Retorno**
- CRRD Roletes de Canal Inserido de Retorno com Discos de Borracha**
- V Roletes de Retorno em V*
- VRD Roletes de Retorno em V com Disco de Borracha*
- IV Roletes de Retorno em V Invertido
- IVRD Roletes de Retorno em V invertido com Discos de Borracha
- LR Roletes de Eixo Vivo de Retorno (Aço)
- LRRD Roletes de Eixo Vivo de Retorno com Discos de Borracha

1 1.5" Padrão

4 4.5" Padrão

4S 4.5" Suporte

7S 7" Suporte

**Elevação/Caída do Suporte para R, RRD, F, FRD

Adicionar o final do número de parte, Exemplo:

C 5 - R - 36 - 09 - 4S

C 5 - FRD - 36 - 1