



ÍNDICE SEÇÃO N

ROLETES

PRODUTOS	PÁGINA
ÍNDICE	N-1
INTRODUÇÃO	N-2 — N-5
TIPOS DE ROLETES	N-2 — N-3
APLICAÇÃO	N-4
NOMENCLATURA	N-5
ROLETES CEMA C	N-6 — N-27
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS	N-6 — N-7
ROLETES TRIPLOS DE CARGA E ROLETES TRIPLOS DE CARGA DE IMPACTO	N-8 — N-9
ROLETES TRIPLOS DESIGUAIS E ROLETES TRIPLOS DESIGUAIS DE IMPACTO	N-10 — N-11
ROLETES DE RETORNO E DE RETORNO COM DISCOS DE BORRACHA	N-12 — N-13
ROLETES DE RETORNO EM V E DE RETORNO EM V COM DISCOS DE BORRACHA	N-14 — N-15
ROLETES PLANOS DE CARGA E PLANOS DE CARGA COM DISCOS DE BORRACHA	N-16 — N-17
ROLETES DE AÇO E DE IMPACTO DE CANAL INSERIDO	N-18 — N-19
ROLETES AUTO ALINHANTES	N-20 — N-24
ROLETES TRIPLOS DE CARGA AUTO ALINHANTES	N-20 — N-21
ROLETES DE RETORNO AUTO ALINHANTES E DE RETORNO AUTO ALINHANTES COM DISCOS DE BORRACHA	N-22 — N-23
ROLETES DE CARGA PLANOS AUTO ALINHANTES E DE CARGA PLANOS AUTO ALINHANTES COM DISCOS DE BORRACHA	N-24
ROLETES DE EIXO GIRATÓRIO	N-25
ROLETES DE EIXO GIRATÓRIO DE IMPACTO E EIXO GIRATÓRIO DE RETORNO COM DISCOS DE BORRACHA	N-25
ROLETES DE RETORNO EM V INVERTIDOS E DE RETORNO EM V INVERTIDOS COM DISCOS DE BORRACHA	N-26 — N-27
ROLETES CEMA D	N-28 — N-45
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS	N-28 — N-29
ROLETES TRIPLOS DE CARGA E ROLETES TRIPLOS DE CARGA DE IMPACTO	N-30 — N-31
ROLETES TRIPLOS DESIGUAIS E ROLETES TRIPLOS DESIGUAIS DE IMPACTO	N-32 — N-33
ROLETES DE RETORNO E DE RETORNO COM DISCOS DE BORRACHA	N-34 — N-35
ROLETES DE RETORNO EM V E DE RETORNO EM V COM DISCOS DE BORRACHA	N-36 — N-37
ROLETES PLANOS DE CARGA E PLANOS DE CARGA COM DISCOS DE BORRACHA	N-38 — N-39
ROLETES AUTO ALINHANTES	N-40 — N-43
ROLETES TRIPLOS AUTO ALINHANTES	N-40
ROLETES DE RETORNO AUTO ALINHANTES E DE RETORNO AUTO ALINHANTES COM DISCOS DE BORRACHA	N-41 — N-42
ROLETES PLANOS DE CARGA AUTO ALINHANTES E DE CARGA PLANOS AUTO ALINHANTES COM DISCOS DE BORRACHA	N-43
ROLETES DE EIXO GIRATÓRIO PLANOS DE IMPACTO	N-44
ROLETES DE RETORNO EM V INVERTIDOS E DE RETORNO EM V INVERTIDOS COM DISCOS DE BORRACHA	N-45
ROLETES CEMA E	N-46 — N-60
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS	N-46 — N-47
ROLETES TRIPLOS DE CARGA E ROLETES TRIPLOS DE CARGA DE IMPACTO	N-48 — N-49
ROLETES TRIPLOS DESIGUAIS E ROLETES TRIPLOS DESIGUAIS DE IMPACTO	N-50 — N-51
ROLETES DE RETORNO E DE RETORNO COM DISCOS DE BORRACHA	N-52 — N-53
ROLETES DE RETORNO EM V E DE RETORNO EM V COM DISCOS DE BORRACHA	N-54
ROLETES PLANOS DE CARGA E PLANOS DE CARGA COM DISCOS DE BORRACHA	N-55
ROLETES AUTO ALINHANTES	N-56 — N-57
ROLETES TRIPLOS DE CARGA AUTO ALINHANTES	N-56
ROLETES DE RETORNO AUTO ALINHANTES E DE RETORNO AUTO ALINHANTES COM DISCOS DE BORRACHA	N-57
ROLETES DE EIXO GIRATÓRIO	N-58 — N-59
ROLETES DE EIXO GIRATÓRIO PLANO DE IMPACTO E EIXO GIRATÓRIO COM DISCOS DE BORRACHA	N-58 — N-59
ROLETES DE RETORNO EM V INVERTIDOS E DE RETORNO EM V INVERTIDOS COM DISCOS DE BORRACHA	N-60
CAVALETES	N-61 — N-64
PERFIS DE ANCORAGEM E SUPORTES	N-65 — N-66
ACESSÓRIOS AUTO ALINHANTES	N-67
MESAS DE IMPACTO	N-68 — N-71
ROLETES ADAPTADOS	N-72
FABRICAÇÃO ESPECIAL	N-73
FOLHAS DE DADOS	N-74 — N-75

Tipos de Roletes

Martin



Os Roletes Triplos de Carga estão projetados para apoiar a correia e transportar o material no lado do carregamento da correia. Geralmente consistem de 3 roletes, com os roletes laterais inclinados em 20, 35 e 45 graus.



Os Roletes Triplos de Carga de Impacto estão localizados nos pontos de carga e transferência. Esses roletes são equipados com discos de borracha que absorvem o impacto e reduzem os danos à correia. Os cavaletes dos roletes de impacto são reforçados para evitar dobras e para suportar grandes cargas de material.



Os Roletes Auto Alinhantes são usados para direcionar as correias que tendem a ser desalinhadas pelas condições ambientais. Os roletes auto alinhantes giram e tentam guiar a correia em direção ao centro dos roletes de carga. Estes roletes auto alinhantes podem ser triplo de carga, de retorno ou plano.



Os Roletes Triplos Desiguais (Coleta) são usados devido ao seu projeto de baixo perfil. Normalmente consistem de um rolete longo no centro e dois laterais curtos inclinados. Este projeto espalha o material, tornando-o fácil de selecionar e separar. Esses roletes estão disponíveis em aço ou como roletes de impacto.

Tipos de Roletes



Os Roletes de Canal Inserido são montados embaixo e dentro da estrutura do transportador ou montados verticalmente e parafusados horizontalmente. O projeto de baixo perfil é frequentemente usado em equipamentos móveis onde é muito importante reduzir a altura. Esses roletes estão disponíveis em aço ou em projetos de impacto.



As Mesas de Impacto podem ser usadas em pontos de transferência de material no lugar de roletes de impacto, para auxiliar no impacto do material ou para vedar contra a correia. As mesas de impacto podem absorver uma força de impacto muito maior. As barras de impacto são substituíveis e feitas de borracha revestida com UHMW para reduzir o arrasto na correia transportadora.

Os Roletes de Eixo Giratório são fornecidos com mancais com rolamentos de base. Eles são normalmente usados em aplicações de alimentos ou em aplicações onde a tensão da correia é muito alta, tornando o uso de roletes convencionais inadequados. Os Roletes de Eixo Giratório estão disponíveis para impacto, com discos espaçados e borracha.




Os Roletes de Retorno são usados para apoiar a correia no lado do retorno quando o material não é pegajoso, corrosivo ou excessivamente abrasivo. Esses roletes estão disponíveis com uma ampla variedade de revestimentos adequados para cada aplicação específica.



Os Roletes de Retorno com Discos de Borracha são usados para apoiar a correia no lado do retorno quando o material transportado é pegajoso ou abrasivo. Os discos de borracha espaçados flexionam-se evitando que o material se incremente. Os roletes têm discos de borracha muito mais largos nas extremidades para dar melhor suporte no caso da correia sair do centro.

Aplicação

Este é um diagrama simplificado de um transportador de correia mostrando os componentes básicos. Existem muitas variantes na elevação, carga, descarga, roletes, espaçamento entre roletes, tambores e acessórios.



LADO DA CARGA

Tambor de Retorno. Este é um tambor que é colocado no retorno do transportador que fica no lado oposto à descarga; pode ser um tambor Wing, Clean Flight® Wing ou um tambor.

Roletes de Transição. Normalmente os encontramos em ambas as extremidades do transportador. Esses roletes têm um ângulo menor no rolete lateral e ajudam a correia transportadora se acomodar em toda a superfície.

Mesas de Impacto. As Mesas de Impacto podem ser usadas nos pontos de transferência de material no lugar dos roletes de impacto, para auxiliar no impacto do material. As mesas de impacto podem absorver uma força de impacto muito maior. As barras de impacto são substituíveis e feitas de borracha revestida com UHMW para reduzir o arrasto na correia transportadora.

Roletes de Impacto. Os discos de borracha ajudam a absorver e dissipar as forças de impacto sem transferi-las para eixos, rolamentos, suportes e a estrutura do transportador. Os cavaletes dos roletes de impacto são reforçados para aumentar a resistência.

Roletes. Eles suportam e dão forma à correia transportadora para conter o material que está sendo transportado.

Roletes Auto Alinhantes. Esses roletes são uma solução para quando a correia funciona desalinhada. Se a correia tocar os roletes guia ou a sapata, a parte superior do rolete gira para direcionar a correia de volta ao centro.

Roletes Planos de Aço. Alguns transportadores podem exigir que a correia fique plana nas operações de seleção, separação ou inspeção.

Tambor de Descarga. É o tambor na ponta da descarga da correia transportadora, pode ser motriz ou não. Geralmente, é maior em diâmetro do que os outros tambores do sistema e costuma ser revestido para aumentar a tração e a durabilidade.

LADO DO RETORNO

Tambor Plano de Encosto. Ele é instalado perto do tambor motriz no lado do retorno da correia. A função primária do tambor é aumentar o ângulo de abraçamento do tambor motriz e, assim, aumentar a tração. Seu objetivo secundário é reduzir a tensão da correia, o que é importante para aumentar a vida útil dos componentes do transportador. O Tambor Plano de Encosto pode ser revestido para aumentar sua vida útil.

Tambor de Dobra. O Tambor de Dobra é usado para mudar a direção da correia no esticador de gravidade e pode ser revestido para aumentar sua vida útil.

Tambor Esticador. Um tambor flutuante com um contrapeso para manter a tensão adequada na correia.

Roletes de Retorno. Eles podem ser de aço ou discos de borracha espaçados. Eles são normalmente montados em suportes na parte inferior da estrutura do transportador. O objetivo principal dos Roletes de Retorno é apoiar a correia vazia no lado de retorno do transportador.

Roletes de Retorno Auto Alinhantes. Eles são montados no lado do retorno da correia. Eles apoiam a correia vazia. O conjunto gira se a correia no lado do retorno começa a sair de seu caminho, guiando a correia para o centro dos roletes do retorno.

Roletes de Retorno em V. São constituídos por dois roletes montados com inclinação de 10 graus. Este perfil em V ajuda a alinhar a correia. Devem ser utilizados em sistemas de alta tensão e quando a aplicação requer o uso de correias de cabos de aço.

Roletes em V Invertidos. Montam-se na parte interna da correia para auxiliar no alinhamento da mesma dentro do tambor de retorno no lado do retorno.

Roletes de Eixo Vivo. Construídos com discos de aço, discos de borracha espaçados ou discos de borracha de impacto, os eixos são montados em rolamentos externos de base ou parede. É usado em aplicações de impacto excessivo e carregamento de material ou onde a correia transportadora tem altas tensões.



Nomenclatura

C 5 - 10 V 4 G - 36 - 09

Classe CEMA

C, D, E

Diâmetro do Rolete

4", 5", 6", 7"

Ângulo (Não aplica para Roletes de Aço e Planos de Retorno)

10° De Retorno em V

15° De Retorno em V Invertido

20°, 35°, 45° Rolete

Tipo de Rolete

LADO DA CARGA	LADO DO RETORNO
T Roletes Triplos de Carga	R Roletes de Retorno**
TI Roletes Triplos de Carga de Impacto	RRD De Retorno com Discos de Borracha**
TSA Roletes Triplos de Carga Auto Alinhantes	RSA Roletes de Retorno Auto Alinhantes*
TSS Roletes de Aço Auto Alinhantes Tipo Sapata	RSS Roletes de Retorno Auto Alinhantes Tipo Sapata*
TO Roletes de Carga Deslocados	RRDSA De Retorno Auto Alinhantes com Discos de Borracha*
U Roletes Triplos Desiguais	CR De Canal Inserido de Retorno
UI Roletes Triplos Desiguais de Impacto	CRRD De Canal Inserido de Retorno com Discos de Borracha
CT Roletes de Canal Inserido	V De Retorno em V*
CTI Roletes de Canal Inserido de Impacto	VRD De Retorno em V com Discos de Borracha*
F Roletes Planos de Carga**	IV De Retorno em V Invertido
FRD Roletes Planos de Carga com Discos de Borracha**	IVRD De Retorno em V Invertido com Discos de Borracha
FSA Roletes Planos de Carga Auto Alinhantes	LR Eixo Vivo de Retorno (aço)
	LI Eixo Vivo de Impacto
	LRRD Eixo Vivo de Retorno com Discos de Borracha

Espessura da Parede

(Só para Roletes de Aço)

09 (3,8mm), 07 (4,5mm), 04 (5,6mm)

Largura da Correia

C 18" a 60"

D 24" a 72"

E 36" a 96"

Fabricação Especial

A Grão

B Rolete com Suporte Tipo Caixa

C Catenária

G Cavalete Galvanizado

L Revestidos de Uretano

Q Rolete de Pesagem/Balança

R Suporte Suspenso

RET Retrátil

TT Rolete Ajustável de Transição

W Base Larga

WR Para Cabo

*Cavalete Superior/Inferior para V, VRD, RSA, RRDSA

1 1.5" Padrão

4 4.5" Padrão

4S 4.5" Suporte de Montagem Compacto

7S 7" Suporte de Montagem Compacto

**Suporte Superior/Inferior para R, RRD, F, FDR

Adiciona-se no final do número de parte, por exemplo:

C 5 - R - 36 - 09 - 4S

C 5 - FRD - 36 - 1

Série CEMA C

Características e Benefícios




Os Roletes série CEMA C estabelecem um padrão para a indústria

- Usam um rolamento de esferas vedado para uma operação livre de manutenção.
- Com vedação de Triplo Labirinto *Martin* para proteger o rolamento.
- Está em conformidade com todas as cargas CEMA C e os requisitos dimensionais.
- A solda do rolete está protegida.
- A vedação *Martin* de Triplo Labirinto oferece o balanço perfeito entre o desempenho da vedação e a resistência ao giro.

Capacidades da Carga CEMA C


Larg. da Correia	Ângulo			Retorno e Plano	Desigual e Coleta	Eixo Vivo
	20°	35°	45°			
18	900	900	900	475	-	1200
24	900	900	900	325	475	1200
30	900	900	900	250	475	1200
36	900	837	810	200	325	1200
42	850	791	765	150	250	1100
48	800	744	720	125	200	1000
54	750	698	675	CEMA D	150	875
60	700	650	630	CEMA D	125	780
Dois Roletes de Retorno em V (todos)				500	-	-



Martin


Série CEMA C

Características e Benefícios



- 1 O projeto de vedação de triplo labirinto *Martin* protege o rolamento.
 - Uma tampa externa que impede a entrada de impurezas na carcaça do rolamento.
 - O projeto do disco defletor remove os contaminantes da carcaça do rolamento pela força centrífuga.
 - A vedação de triplo labirinto é preenchida com graxa e oferece um nível adicional de proteção contra contaminantes e a água que impactam no rolamento.
 - A vedação de lábio apresenta um nível adicional de proteção contra umidade e partículas finas.
- 2 Os roletes CEMA C possuem rolamentos de esferas vedados para todo o seu ciclo de vida.
- 3 A linha CEMA C de roletes padrão é para correias de 18 a 60 "de largura.
- 4 Os Roletes CEMA C da *Martin* têm uma resistência ao giro extremamente baixa, o que se traduz em um custo operacional muito baixo.
- 5 A soldagem do disco final do rolete oferece proteção adicional contra o desgaste da correia.
- 6 O eixo de aço sólido de maior diâmetro é usinado nas extremidades a 25 mm, para acomodar o rolamento
- 7 Os Roletes *Martin* têm uma excentricidade excepcionalmente baixa (TIR).

Roletes Triplos de Carga CEMA C



Larg. da Correia	Dimensões Padrão					Larg. da Base	
	A	B	C	D	G	Aw*	Cw*
18	27	5.5	29.5	8	6.75	33	35.5
20	29	5.5	31.5	8	7.63	35	37.5
24	33	5.5	35.5	8	8.94	39	41.5
30	39	5.5	41.5	9.5	11.13	45	47.5
36	45	5.5	47.5	9.5	13.25	51	53.5
42	51	5.5	53.5	9.5	15.44	57	59.5
48	57	5.5	59.5	9.5	17.63	63	65.5
54	63	7	65.5	11	19.75	69	71.5
60	69	7	71.5	11	21.75	75	77.5

*Não é mostrada a dimensão para a base larga.

Roletes Triplos de Carga 20°

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro						Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-20T-18	10.5	21	8	16.8	C4-T-18	C5-20T-18-09	10.94	20.63	8.5	19	C5-T-18-09	C6-20T-18-09	11.44	20.25	9	21	C6-T-18-09
20	C4-20T-20	10.75	23.56	8	18.1	C4-T-20	C5-20T-20-09	11.25	23.25	8.5	20	C5-T-20-09	C6-20T-20-09	11.69	22.88	9	23	C6-T-20-09
24	C4-20T-24	11.25	27.25	8	20	C4-T-24	C5-20T-24-09	11.75	26.94	8.5	22	C5-T-24-09	C6-20T-24-09	12.19	26.63	9	24	C6-T-24-09
30	C4-20T-30	12.13	33.56	8.13	23.6	C4-T-30	C5-20T-30-09	12.63	33.25	8.63	27	C5-T-30-09	C6-20T-30-09	13.06	32.88	9.13	29	C6-T-30-09
36	C4-20T-36	12.81	39.68	8.13	26.8	C4-T-36	C5-20T-36-09	13.31	39.31	8.63	30	C5-T-36-09	C6-20T-36-09	13.75	39	9.13	33	C6-T-36-09
42	C4-20T-42	14	46	8.5	30.8	C4-T-42	C5-20T-42-09	14.44	45.63	9	34	C5-T-42-09	C6-20T-42-09	14.94	45.31	9.5	38	C6-T-42-09
48	C4-20T-48	14.75	52.31	8.5	33.6	C4-T-48	C5-20T-48-09	15.25	51.94	9	38	C5-T-48-09	C6-20T-48-09	15.68	51.63	9.5	42	C6-T-48-09
54	C4-20T-54	15.44	58.44	8.5	36.7	C4-T-54	C5-20T-54-09	15.94	58.06	9	42	C5-T-54-09	C6-20T-54-09	16.44	57.75	9.5	46	C6-T-54-09
60	C4-20T-60	16.5	64.19	8.88	39.9	C4-T-60	C5-20T-60-09	16.94	63.81	9.38	45	C5-T-60-09	C6-20T-60-09	17.44	63.5	9.88	50	C6-T-60-09

Roletes Triplos de Carga 35°

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro						Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-35T-18	12.13	19.13	8	17.2	C4-T-18	C5-35T-18-09	12.5	18.5	8.5	20	C5-T-18-09	C6-35T-18-09	12.94	17.88	9	21	C6-T-18-09
20	C4-35T-20	12.63	21.69	8	18.6	C4-T-20	C5-35T-20-09	13.06	21.13	8.5	20	C5-T-20-09	C6-35T-20-09	13.5	20.56	9	23	C6-T-20-09
24	C4-35T-24	13.38	24.94	8	20.4	C4-T-24	C5-35T-24-09	13.81	24.31	8.5	23	C5-T-24-09	C6-35T-24-09	14.18	23.75	9	25	C6-T-24-09
30	C4-35T-30	14.75	30.68	8.13	24.5	C4-T-30	C5-35T-30-09	15.19	30.13	8.63	28	C5-T-30-09	C6-35T-30-09	15.63	29.5	9.13	30	C6-T-30-09
36	C4-35T-36	16	36.25	8.13	27.7	C4-T-36	C5-35T-36-09	16.38	35.68	8.63	31	C5-T-36-09	C6-35T-36-09	16.81	35.13	9.13	34	C6-T-36-09
42	C4-35T-42	17.63	42.06	8.5	32.2	C4-T-42	C5-35T-42-09	18.06	41.5	9	36	C5-T-42-09	C6-35T-42-09	18.44	40.94	9.5	39	C6-T-42-09
48	C4-35T-48	18.88	47.81	8.5	34.9	C4-T-48	C5-35T-48-09	19.31	47.25	9	39	C5-T-48-09	C6-35T-48-09	19.69	46.69	9.5	43	C6-T-48-09
54	C4-35T-54	20.06	53.44	8.5	38.6	C4-T-54	C5-35T-54-09	20.5	52.88	9	44	C5-T-54-09	C6-35T-54-09	20.88	52.25	9.5	48	C6-T-54-09
60	C4-35T-60	21.56	58.69	8.88	41.7	C4-T-60	C5-35T-60-09	22	58.13	9.38	47	C5-T-60-09	C6-35T-60-09	22.44	57.5	9.88	51	C6-T-60-09

Roletes Triplos de Carga 45°


Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro						Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-45T-18	13.19	17.94	8	18.1	C4-T-18	C5-45T-18-09	13.5	17.25	8.5	20	C5-T-18-09	C6-45T-18-09	13.88	16.5	9	22	C6-T-18-09
20	C4-45T-20	13.75	20.31	8	19.5	C4-T-20	C5-45T-20-09	14.13	19.63	8.5	22	C5-T-20-09	C6-45T-20-09	14.5	18.94	9	23	C6-T-20-09
24	C4-45T-24	14.75	23.25	8	21.3	C4-T-24	C5-45T-24-09	15.06	22.5	8.5	24	C5-T-24-09	C6-45T-24-09	15.44	21.81	9	26	C6-T-24-09
30	C4-45T-30	16.38	28.5	8.13	25.4	C4-T-30	C5-45T-30-09	16.75	27.75	8.63	29	C5-T-30-09	C6-45T-30-09	17.06	27.06	9.13	31	C6-T-30-09
36	C4-45T-36	17.88	33.63	8.13	28.6	C4-T-36	C5-45T-36-09	18.25	32.94	8.63	32	C5-T-36-09	C6-45T-36-09	18.63	32.18	9.13	35	C6-T-36-09
42	C4-45T-42	19.81	38.94	8.5	33.6	C4-T-42	C5-45T-42-09	20.19	38.19	9	37	C5-T-42-09	C6-45T-42-09	20.5	37.5	9.5	40	C6-T-42-09
48	C4-45T-48	21.38	44.18	8.5	36.3	C4-T-48	C5-45T-48-09	21.68	43.5	9	41	C5-T-48-09	C6-45T-48-09	22.06	42.75	9.5	44	C6-T-48-09
54	C4-45T-54	22.81	49.31	8.5	39.9	C4-T-54	C5-45T-54-09	23.25	48.63	9	45	C5-T-54-09	C6-45T-54-09	23.56	47.94	9.5	49	C6-T-54-09
60	C4-45T-60	24.63	54.13	8.88	43.1	C4-T-60	C5-45T-60-09	25	53.44	9.38	49	C5-T-60-09	C6-45T-60-09	25.31	52.75	9.88	53	C6-T-60-09



Roletes Triplos de Carga de Impacto CEMA C

Larg. da Correia	Dimensões Padrão					Larg. da Base	
	A	B	C	D	G	Aw*	Cw*
18	27	5.5	29.5	8	6.75	33	35.5
20	29	5.5	31.5	8	7.63	35	37.5
24	33	5.5	35.5	8	8.94	39	41.5
30	39	5.5	41.5	9.5	11.13	45	47.5
36	45	5.5	47.5	9.5	13.25	51	53.5
42	51	5.5	53.5	9.5	15.44	57	59.5
48	57	5.5	59.5	9.5	17.63	63	65.5
54	63	7	65.5	11	19.75	69	71.5
60	69	7	71.5	11	21.75	75	77.5

*Não se mostra a dimensão para a base larga.



Roletes Triplos de Carga de Impacto 20°

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro						Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-20TI-18	10.5	21	8	20	C4-TI-18	C5-20TI-18	10.94	20.63	8.5	22	C5-TI-18	C6-20TI-18	11.44	20.25	9	23	C6-TI-18
20	C4-20TI-20	10.75	23.56	8	22	C4-TI-20	C5-20TI-20	11.25	23.25	8.5	24	C5-TI-20	C6-20TI-20	11.69	22.88	9	25	C6-TI-20
24	C4-20TI-24	11.25	27.25	8	25	C4-TI-24	C5-20TI-24	11.75	26.94	8.5	26	C5-TI-24	C6-20TI-24	12.19	26.63	9	29	C6-TI-24
30	C4-20TI-30	12.13	33.56	8.13	29	C4-TI-30	C5-20TI-30	12.63	33.25	8.63	32	C5-TI-30	C6-20TI-30	13.06	32.88	9.13	35	C6-TI-30
36	C4-20TI-36	12.81	39.68	8.13	34	C4-TI-36	C5-20TI-36	13.31	39.31	8.63	37	C5-TI-36	C6-20TI-36	13.75	39	9.13	40	C6-TI-36
42	C4-20TI-42	14	46	8.5	41	C4-TI-42	C5-20TI-42	14.44	45.63	9	44	C5-TI-42	C6-20TI-42	14.94	45.31	9.5	49	C6-TI-42
48	C4-20TI-48	14.75	52.31	8.5	45	C4-TI-48	C5-20TI-48	15.25	51.94	9	49	C5-TI-48	C6-20TI-48	15.68	51.63	9.5	53	C6-TI-48
54	C4-20TI-54	15.44	58.44	8.5	50	C4-TI-54	C5-20TI-54	15.94	58.06	9	54	C5-TI-54	C6-20TI-54	16.44	57.75	9.5	59	C6-TI-54
60	C4-20TI-60	16.5	64.19	8.88	54	C4-TI-60	C5-20TI-60	16.94	63.81	9.38	59	C5-TI-60	C6-20TI-60	17.44	63.5	9.88	64	C6-TI-60

Roletes Triplos de Carga de Impacto 35°


Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro						Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-35TI-18	12.13	19.13	8	21	C4-TI-18	C5-35TI-18	12.5	18.5	8.5	22	C5-TI-18	C6-35TI-18	12.94	17.88	9	24	C6-TI-18
20	C4-35TI-20	12.63	21.69	8	23	C4-TI-20	C5-35TI-20	13.06	21.13	8.5	24	C5-TI-20	C6-35TI-20	13.5	20.56	9	26	C6-TI-20
24	C4-35TI-24	13.38	24.94	8	26	C4-TI-24	C5-35TI-24	13.81	24.31	8.5	27	C5-TI-24	C6-35TI-24	14.18	23.75	9	30	C6-TI-24
30	C4-35TI-30	14.75	30.68	8.13	30	C4-TI-30	C5-35TI-30	15.19	30.13	8.63	33	C5-TI-30	C6-35TI-30	15.63	29.5	9.13	36	C6-TI-30
36	C4-35TI-36	16	36.25	8.13	35	C4-TI-36	C5-35TI-36	16.38	35.68	8.63	38	C5-TI-36	C6-35TI-36	16.81	35.13	9.13	41	C6-TI-36
42	C4-35TI-42	17.63	42.06	8.5	42	C4-TI-42	C5-35TI-42	18.06	41.5	9	45	C5-TI-42	C6-35TI-42	18.44	40.94	9.5	49	C6-TI-42
48	C4-35TI-48	18.88	47.81	8.5	46	C4-TI-48	C5-35TI-48	19.31	47.25	9	50	C5-TI-48	C6-35TI-48	19.69	46.69	9.5	54	C6-TI-48
54	C4-35TI-54	20.06	53.44	8.5	51	C4-TI-54	C5-35TI-54	20.5	52.88	9	55	C5-TI-54	C6-35TI-54	20.88	52.25	9.5	60	C6-TI-54
60	C4-35TI-60	21.56	58.69	8.88	56	C4-TI-60	C5-35TI-60	22	58.13	9.38	60	C5-TI-60	C6-35TI-60	22.44	57.5	9.88	66	C6-TI-60

Roletes Triplos de Carga de Impacto 45°

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro						Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-45TI-18	13.19	17.94	8	22	C4-TI-18	C5-45TI-18	13.5	17.25	8.5	23	C5-TI-18	C6-45TI-18	13.88	16.5	9	25	C6-TI-18
20	C4-45TI-20	13.75	20.31	8	23	C4-TI-20	C5-45TI-20	14.13	19.63	8.5	25	C5-TI-20	C6-45TI-20	14.5	18.94	9	27	C6-TI-20
24	C4-45TI-24	14.75	23.25	8	27	C4-TI-24	C5-45TI-24	15.06	22.5	8.5	28	C5-TI-24	C6-45TI-24	15.44	21.81	9	31	C6-TI-24
30	C4-45TI-30	16.38	28.5	8.13	32	C4-TI-30	C5-45TI-30	16.75	27.75	8.63	34	C5-TI-30	C6-45TI-30	17.06	27.06	9.13	37	C6-TI-30
36	C4-45TI-36	17.88	33.63	8.13	36	C4-TI-36	C5-45TI-36	18.25	32.94	8.63	39	C5-TI-36	C6-45TI-36	18.63	32.18	9.13	42	C6-TI-36
42	C4-45TI-42	19.81	38.94	8.5	43	C4-TI-42	C5-45TI-42	20.19	38.19	9	46	C5-TI-42	C6-45TI-42	20.5	37.5	9.5	51	C6-TI-42
48	C4-45TI-48	21.38	44.18	8.5	48	C4-TI-48	C5-45TI-48	21.68	43.5	9	52	C5-TI-48	C6-45TI-48	22.06	42.75	9.5	56	C6-TI-48
54	C4-45TI-54	22.81	49.31	8.5	53	C4-TI-54	C5-45TI-54	23.25	48.63	9	57	C5-TI-54	C6-45TI-54	23.56	47.94	9.5	62	C6-TI-54
60	C4-45TI-60	24.63	54.13	8.88	58	C4-TI-60	C5-45TI-60	25	53.44	9.38	62	C5-TI-60	C6-45TI-60	25.31	52.75	9.88	68	C6-TI-60

Roletes Triplos Desiguais CEMA C

Martin



Larg. da Correia	Dimensões Padrão				Larg. da Base	
	A	B	C	D	Aw*	Cw*
24	33	5.5	35.5	9.5	39	41.5
30	39	5.5	41.5	9.5	45	47.5
36	45	5.5	47.5	9.5	51	53.5
42	51	5.5	53.5	9.5	57	59.5
48	57	5.5	59.5	9.5	63	65.5
54	63	7	65.5	11	69	71.5
60	69	7	71.5	11	75	77.5

*Não é mostrada a dimensão para a base larga.

Roletes Triplos Desiguais 20º

Larg. da Correia	G	Gw	Roletes de 4" de Diâmetro						Roletes de 5" de Diâmetro							
			Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete Central de Reposição	Rolete Lateral de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete Central de Reposição	Rolete Lateral de Reposição
24	15.44	5.44	C4-20U-24	10.00	27.19	8.00	19	C4-T-42	C4-T-14	C5-20U-24-09	10.50	26.88	8.50	22	C5-T-42-09	C5-T-14-09
30	21.38	5.44	C4-20U-30	10.19	33.13	8.13	22	C4-R-18		C5-20U-30-09	10.63	32.81	8.63	25	C5-R-18-09	
36	27.38	5.44	C4-20U-36	10.19	39.13	8.13	24	C4-R-24		C5-20U-36-09	10.63	38.81	8.63	29	C5-R-24-09	
42	33.38	5.44	C4-20U-42	10.56	45.13	8.50	31	C4-R-30		C5-20U-42-09	11.00	44.81	9.00	33	C5-R-30-09	
48	39.38	5.44	C4-20U-48	10.56	51.13	8.50	34	C4-R-36		C5-20U-48-09	11.00	50.81	9.00	36	C5-R-36-09	
54	45.38	5.44	C4-20U-54	10.56	57.13	8.50	37	C4-R-42		C5-20U-54-09	11.00	56.81	9.00	39	C5-R-42-09	
60	51.38	5.44	C4-20U-60	10.56	63.13	8.88	42	C4-R-48		C5-20U-60-09	11.00	62.81	9.38	43	C5-R-48-09	

Larg. da Correia	G	Gw	Roletes de 6" de Diâmetro						
			Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete Central de Reposição	Rolete Lateral de Reposição
24	15.44	5.44	C6-20U-24-09	11.00	26.50	9.00	24	C6-T-42-09	C6-T-14-09
30	21.38	5.44	C6-20U-30-09	11.13	32.44	9.13	28	C6-R-18-09	
36	27.38	5.44	C6-20U-36-09	11.13	38.44	9.13	31	C6-R-24-09	
42	33.38	5.44	C6-20U-42-09	11.50	44.44	9.50	36	C6-R-30-09	
48	39.38	5.44	C6-20U-48-09	11.50	50.44	9.50	39	C6-R-36-09	
54	45.38	5.44	C6-20U-54-09	11.50	56.44	9.50	44	C6-R-42-09	
60	51.38	5.44	C6-20U-60-09	11.50	62.44	9.88	47	C6-R-48-09	

Roletes Triplos Desiguais 35º

Larg. da Correia	G	Gw	Roletes de 4" de Diâmetro							Roletes de 5" de Diâmetro						
			Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete Central de Reposição	Rolete Lateral de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete Central de Reposição	Rolete Lateral de Reposição
24	13.25	6.75	C4-35U-24	12.13	25.63	8.00	20	C4-T-36	C4-T-18	C5-35U-24-09	12.50	25.00	8.50	23	C5-T-36-09	C5-T-18-09
30	15.44	8.94	C4-35U-30	13.50	31.44	8.13	24	C4-T-42	C4-T-24	C5-35U-30-09	13.94	30.81	8.63	27	C5-T-42-09	C5-T-24-09
36	19.75	8.94	C4-35U-36	13.50	35.69	8.13	25	C4-T-54		C5-35U-36-09	13.94	35.13	8.63	29	C5-T-54-09	
42	21.38	11.13	C4-35U-42	15.19	40.94	8.50	32	C4-R-18	C4-T-30	C5-35U-42-09	15.56	40.38	9.00	34	C5-R-18-09	C5-T-30-09
48	27.38	11.13	C4-35U-48	15.19	46.94	8.50	35	C4-R-24		C5-35U-48-09	15.56	46.38	9.00	37	C5-R-24-09	
54	33.38	11.13	C4-35U-54	15.19	52.94	8.50	39	C4-R-30		C5-35U-54-09	15.56	52.38	9.00	41	C5-R-30-09	
60	39.38	11.13	C4-35U-60	15.19	58.94	8.88	44	C4-R-36		C5-35U-60-09	15.56	58.38	9.38	44	C5-R-36-09	


Larg. da Correia	G	Gw	Roletes de 6" de Diâmetro						
			Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete Central de Reposição	Rolete Lateral de Reposição
24	13.25	6.75	C6-35U-24-09	12.94	24.50	9.00	25	C6-T-36-09	C6-T-18-09
30	15.44	8.94	C6-35U-30-09	14.31	30.25	9.13	30	C6-T-42-09	C6-T-24-09
36	19.75	8.94	C6-35U-36-09	14.31	34.56	9.13	33	C6-T-54-09	
42	21.38	11.13	C6-35U-42-09	16.00	39.75	9.50	38	C6-R-18-09	C6-T-30-09
48	27.38	11.13	C6-35U-48-09	16.00	45.75	9.50	41	C6-R-24-09	
54	33.38	11.13	C6-35U-54-09	16.00	51.75	9.50	45	C6-R-30-09	
60	39.38	11.13	C6-35U-60-09	16.00	57.75	9.88	49	C6-R-36-09	



Roletes Triplos Desiguais de Impacto CEMA C

Larg. da Correia	Dimensões Padrão				Larg. da Base	
	A	B	C	D	Aw*	Cw*
24	33	5.5	35.5	9.5	39	41.5
30	39	5.5	41.5	9.5	45	47.5
36	45	5.5	47.5	9.5	51	53.5
42	51	5.5	53.5	9.5	57	59.5
48	57	5.5	59.5	9.5	63	65.5
54	63	7	65.5	11	69	71.5
60	69	7	71.5	11	75	77.5

*Não se mostra a dimensão para a base larga.




Roletes Triplos Desiguais de Impacto 20°

Larg. da Correia	G	GW	Roletes de 5" de Diâmetro							Roletes de 6" de Diâmetro						
			Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete Central de Reposição	Rolete Lateral de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete Central de Reposição	Rolete Lateral de Reposição
24	15.44	5.44	C5-20UI-24	10.50	26.88	8.50	26	C5-TI-42	C5-TI-14	C6-20UI-24	11.00	26.50	9.00	28	C6-TI-42	C6-TI-14
30	21.38	5.44	C5-20UI-30	10.63	32.81	8.63	31	C5-FRD-18		C6-20UI-30	11.13	32.44	9.13	34	C6-FRD-18	
36	27.38	5.44	C5-20UI-36	10.63	38.81	8.63	35	C5-FRD-24		C6-20UI-36	11.13	38.44	9.13	39	C6-FRD-24	
42	33.38	5.44	C5-20UI-42	11.00	44.81	9.00	42	C5-FRD-30		C6-20UI-42	11.50	44.44	9.50	45	C6-FRD-30	
48	39.38	5.44	C5-20UI-48	11.00	50.81	9.00	46	C5-FRD-36		C6-20UI-48	11.50	50.44	9.50	50	C6-FRD-36	
54	45.38	5.44	C5-20UI-54	11.00	56.81	9.00	51	C5-FRD-42		C6-20UI-54	11.50	56.44	9.50	56	C6-FRD-42	
60	51.38	5.44	C5-20UI-60	11.00	62.81	9.38	56	C5-FRD-48		C6-20UI-60	11.50	62.44	9.88	61	C6-FRD-48	

Roletes Triplos Desiguais de Impacto 35°

Larg. da Correia	G	GW	Roletes de 5" de Diâmetro							Roletes de 6" de Diâmetro						
			Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Roleta Central de Reposição	Roleta Lateral de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Roleta Central de Reposição	Roleta Lateral de Reposição
24	13.25	6.75	C5-35UI-24	12.50	25.00	8.50	27	C5-TI-36	C5-TI-18	C6-35UI-24	12.94	24.50	9.00	29	C6-TI-36	C6-TI-18
30	15.44	8.94	C5-35UI-30	13.94	30.81	8.63	33	C5-TI-42		C5-TI-24	C6-35UI-30	14.31	30.25	9.13	36	C6-TI-42
36	19.75	8.94	C5-35UI-36	13.94	35.13	8.63	36	C5-TI-54	C6-35UI-36		14.31	34.56	9.13	40	C6-TI-54	
42	21.38	11.13	C5-35UI-42	15.56	40.38	9.00	43	C5-FRD-18	C5-TI-30	C6-35UI-42	16.00	39.75	9.50	47	C6-FRD-18	C6-TI-30
48	27.38	11.13	C5-35UI-48	15.56	46.38	9.00	48	C5-FRD-24		C6-35UI-48	16.00	45.75	9.50	52	C6-FRD-24	
54	33.38	11.13	C5-35UI-54	15.56	52.38	9.00	53	C5-FRD-30		C6-35UI-54	16.00	51.75	9.50	57	C6-FRD-30	
60	39.38	11.13	C5-35UI-60	15.56	58.38	9.38	57	C5-FRD-36		C6-35UI-60	16.00	57.75	9.88	62	C6-FRD-36	

Roletes de Retorno CEMA C

Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
18	27	29	21.38
20	29	31	23.38
24	33	35	27.38
30	39	41	33.38
36	45	47	39.38
42	51	53	45.38
48	57	59	51.38
54	63	65	57.38
60	69	71	63.38

Retorno (E = 1.5")

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro			Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	No. de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	No. de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	No. de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-R-18-1	8	C4-R-18	C5-R-18-09-1	9	C5-R-18-09	C6-R-18-09-1	11	C6-R-18-09
20	C4-R-20-1	8	C4-R-20	C5-R-20-09-1	10	C5-R-20-09	C6-R-20-09-1	12	C6-R-20-09
24	C4-R-24-1	9	C4-R-24	C5-R-24-09-1	11	C5-R-24-09	C6-R-24-09-1	14	C6-R-24-09
30	C4-R-30-1	11	C4-R-30	C5-R-30-09-1	14	C5-R-30-09	C6-R-30-09-1	16	C6-R-30-09
36	C4-R-36-1	12	C4-R-36	C5-R-36-09-1	16	C5-R-36-09	C6-R-36-09-1	19	C6-R-36-09
42	C4-R-42-1	14	C4-R-42	C5-R-42-09-1	18	C5-R-42-09	C6-R-42-09-1	21	C6-R-42-09
48	C4-R-48-1	15	C4-R-48	C5-R-48-09-1	20	C5-R-48-09	C6-R-48-09-1	24	C6-R-48-09
*54	C4-R-54-1	17	C4-R-54	C5-R-54-09-1	22	C5-R-54-09	C6-R-54-09-1	26	C6-R-54-09
*60	C4-R-60-1	19	C4-R-60	C5-R-60-09-1	24	C5-R-60-09	C6-R-60-09-1	29	C6-R-60-09

Retorno (E = 4.5")

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro			Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	No. de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	No. de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	No. de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-R-18-4	9	C4-R-18	C5-R-18-09-4	10	C5-R-18-09	C6-R-18-09-4	12	C6-R-18-09
20	C4-R-20-4	10	C4-R-20	C5-R-20-09-4	11	C5-R-20-09	C6-R-20-09-4	13	C6-R-20-09
24	C4-R-24-4	11	C4-R-24	C5-R-24-09-4	12	C5-R-24-09	C6-R-24-09-4	15	C6-R-24-09
30	C4-R-30-4	13	C4-R-30	C5-R-30-09-4	15	C5-R-30-09	C6-R-30-09-4	17	C6-R-30-09
36	C4-R-36-4	15	C4-R-36	C5-R-36-09-4	17	C5-R-36-09	C6-R-36-09-4	20	C6-R-36-09
42	C4-R-42-4	16	C4-R-42	C5-R-42-09-4	19	C5-R-42-09	C6-R-42-09-4	22	C6-R-42-09
48	C4-R-48-4	18	C4-R-48	C5-R-48-09-4	21	C5-R-48-09	C6-R-48-09-4	24	C6-R-48-09
*54	C4-R-54-4	20	C4-R-54	C5-R-54-09-4	23	C5-R-54-09	C6-R-54-09-4	27	C6-R-54-09
*60	C4-R-60-4	22	C4-R-60	C5-R-60-09-4	25	C5-R-60-09	C6-R-60-09-4	29	C6-R-60-09

Retorno (E = 4.5", Suporte Curto)

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro			Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	No. de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	No. de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	No. de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-R-18-4S	9	C4-R-18	C5-R-18-09-4S	10	C5-R-18-09	C6-R-18-09-4S	12	C6-R-18-09
20	C4-R-20-4S	10	C4-R-20	C5-R-20-09-4S	11	C5-R-20-09	C6-R-20-09-4S	13	C6-R-20-09
24	C4-R-24-4S	11	C4-R-24	C5-R-24-09-4S	13	C5-R-24-09	C6-R-24-09-4S	15	C6-R-24-09
30	C4-R-30-4S	13	C4-R-30	C5-R-30-09-4S	15	C5-R-30-09	C6-R-30-09-4S	17	C6-R-30-09
36	C4-R-36-4S	15	C4-R-36	C5-R-36-09-4S	17	C5-R-36-09	C6-R-36-09-4S	20	C6-R-36-09
42	C4-R-42-4S	16	C4-R-42	C5-R-42-09-4S	20	C5-R-42-09	C6-R-42-09-4S	22	C6-R-42-09
48	C4-R-48-4S	18	C4-R-48	C5-R-48-09-4S	22	C5-R-48-09	C6-R-48-09-4S	25	C6-R-48-09
*54	C4-R-54-4S	20	C4-R-54	C5-R-54-09-4S	24	C5-R-54-09	C6-R-54-09-4S	27	C6-R-54-09
*60	C4-R-60-4S	22	C4-R-60	C5-R-60-09-4S	26	C5-R-60-09	C6-R-60-09-4S	30	C6-R-60-09


*CEMA recomenda Roletes Classe D.

Nota: Os suportes podem ser vendidos separadamente (página N-65).



Roletes de Retorno com Discos de Borracha CEMA C

Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
18	27	29	21.13
20	29	31	23.13
24	33	35	27.13
30	39	41	33.13
36	45	47	39.13
42	51	53	45.13
48	57	59	51.13
54	63	65	57.13
60	69	71	63.13



Roletes de Retorno com Discos de Borracha (E = 1.5")

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro			Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	No. de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	No. de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	No. de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-RRD-18-1	9	C4-RRD-18	C5-RRD-18-1	10	C5-RRD-18	C6-RRD-18-1	11	C6-RRD-18
20	C4-RRD-20-1	9	C4-RRD-20	C5-RRD-20-1	10	C5-RRD-20	C6-RRD-20-1	12	C6-RRD-20
24	C4-RRD-24-1	10	C4-RRD-24	C5-RRD-24-1	12	C5-RRD-24	C6-RRD-24-1	14	C6-RRD-24
30	C4-RRD-30-1	12	C4-RRD-30	C5-RRD-30-1	14	C5-RRD-30	C6-RRD-30-1	16	C6-RRD-30
36	C4-RRD-36-1	14	C4-RRD-36	C5-RRD-36-1	16	C5-RRD-36	C6-RRD-36-1	18	C6-RRD-36
42	C4-RRD-42-1	16	C4-RRD-42	C5-RRD-42-1	18	C5-RRD-42	C6-RRD-42-1	20	C6-RRD-42
48	C4-RRD-48-1	18	C4-RRD-48	C5-RRD-48-1	20	C5-RRD-48	C6-RRD-48-1	22	C6-RRD-48
*54	C4-RRD-54-1	20	C4-RRD-54	C5-RRD-54-1	22	C5-RRD-54	C6-RRD-54-1	24	C6-RRD-54
*60	C4-RRD-60-1	21	C4-RRD-60	C5-RRD-60-1	24	C5-RRD-60	C6-RRD-60-1	26	C6-RRD-60

Roletes de Retorno com Discos de Borracha (E = 4.5")

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro			Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	No. de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	No. de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	No. de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-RRD-18-4	10	C4-RRD-18	C5-RRD-18-4	11	C5-RRD-18	C6-RRD-18-4	12	C6-RRD-18
20	C4-RRD-20-4	10	C4-RRD-20	C5-RRD-20-4	11	C5-RRD-20	C6-RRD-20-4	13	C6-RRD-20
24	C4-RRD-24-4	11	C4-RRD-24	C5-RRD-24-4	13	C5-RRD-24	C6-RRD-24-4	15	C6-RRD-24
30	C4-RRD-30-4	13	C4-RRD-30	C5-RRD-30-4	15	C5-RRD-30	C6-RRD-30-4	17	C6-RRD-30
36	C4-RRD-36-4	15	C4-RRD-36	C5-RRD-36-4	17	C5-RRD-36	C6-RRD-36-4	19	C6-RRD-36
42	C4-RRD-42-4	17	C4-RRD-42	C5-RRD-42-4	19	C5-RRD-42	C6-RRD-42-4	21	C6-RRD-42
48	C4-RRD-48-4	19	C4-RRD-48	C5-RRD-48-4	20	C5-RRD-48	C6-RRD-48-4	23	C6-RRD-48
*54	C4-RRD-54-4	20	C4-RRD-54	C5-RRD-54-4	23	C5-RRD-54	C6-RRD-54-4	25	C6-RRD-54
*60	C4-RRD-60-4	22	C4-RRD-60	C5-RRD-60-4	24	C5-RRD-60	C6-RRD-60-4	27	C6-RRD-60

Roletes de Retorno com Discos de Borracha (E = 4.5", Suporte de Montagem Compacto)



Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro			Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	No. de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	No. de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	No. de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-RRD-18-4S	10	C4-RRD-18	C5-RRD-18-4S	11	C5-RRD-18	C6-RRD-18-4S	13	C6-RRD-18
20	C4-RRD-20-4S	10	C4-RRD-20	C5-RRD-20-4S	12	C5-RRD-20	C6-RRD-20-4S	13	C6-RRD-20
24	C4-RRD-24-4S	12	C4-RRD-24	C5-RRD-24-4S	13	C5-RRD-24	C6-RRD-24-4S	15	C6-RRD-24
30	C4-RRD-30-4S	14	C4-RRD-30	C5-RRD-30-4S	15	C5-RRD-30	C6-RRD-30-4S	17	C6-RRD-30
36	C4-RRD-36-4S	15	C4-RRD-36	C5-RRD-36-4S	17	C5-RRD-36	C6-RRD-36-4S	19	C6-RRD-36
42	C4-RRD-42-4S	17	C4-RRD-42	C5-RRD-42-4S	19	C5-RRD-42	C6-RRD-42-4S	21	C6-RRD-42
48	C4-RRD-48-4S	19	C4-RRD-48	C5-RRD-48-4S	21	C5-RRD-48	C6-RRD-48-4S	24	C6-RRD-48
*54	C4-RRD-54-4S	21	C4-RRD-54	C5-RRD-54-4S	23	C5-RRD-54	C6-RRD-54-4S	25	C6-RRD-54
*60	C4-RRD-60-4S	23	C4-RRD-60	C5-RRD-60-4S	25	C5-RRD-60	C6-RRD-60-4S	28	C6-RRD-60

*CEMA recomenda Roletes Classe D.

Nota: Os suportes podem ser vendidos separadamente (página N-65).

Roletes de Retorno em V CEMA C

Martin



Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
24	33	35.88	13.25
30	39	41.88	17.63
36	45	47.88	19.75
42	51	53.88	21.38
48	57	59.88	26.00
54	63	65.88	28.88
60	69	71.88	31.88

De retorno em V (F = 4.5")

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
24	C5-10V4-24-09	12.94	26.75	4.50	21	C5-T-36-09	C6-10V4-24-09	12.94	26.56	4.00	23	C6-T-36-09
30	C5-10V4-30-09	13.44	35.31	5.00	25	C5-T-48-09	C6-10V4-30-09	13.44	35.19	4.50	28	C6-T-48-09
36	C5-10V4-36-09	14.00	39.50	5.56	27	C5-T-54-09	C6-10V4-36-09	14.00	39.38	5.00	30	C6-T-54-09
42	C5-10V4-42-09	14.50	43.50	6.00	30	C5-T-60-09	C6-10V4-42-09	14.50	43.31	5.38	33	C6-T-60-09
48	C5-10V4-48-09	15.00	51.81	6.63	36	D5-T-72-09	C6-10V4-48-09	15.00	51.69	6.13	40	D6-T-72-09
54	C5-10V4-54-09	15.56	57.50	7.13	37	C5-V-54-09	C6-10V4-54-09	15.56	57.31	6.63	40	C6-V-54-09
60	C5-10V4-60-09	16.13	63.44	7.69	40	C5-V-60-09	C6-10V4-60-09	16.13	63.25	7.19	44	C6-V-60-09


De retorno em V (F = 7")

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
24	C5-10V7-24-09	15.56	26.75	7.13	22	C5-T-36-09	C6-10V7-24-09	15.56	26.56	6.63	24	C6-T-36-09
30	C5-10V7-30-09	16.06	35.31	7.63	25	C5-T-48-09	C6-10V7-30-09	16.06	35.19	7.13	28	C6-T-48-09
36	C5-10V7-36-09	16.63	39.50	8.19	28	C5-T-54-09	C6-10V7-36-09	16.63	39.38	7.69	31	C6-T-54-09
42	C5-10V7-42-09	17.13	43.50	8.69	30	C5-T-60-09	C6-10V7-42-09	17.13	43.31	8.25	34	C6-T-60-09
48	C5-10V7-48-09	17.69	51.81	9.25	37	D5-T-72-09	C6-10V7-48-09	17.69	51.69	8.75	40	D6-T-72-09
54	C5-10V7-54-09	18.19	57.50	9.75	37	C5-V-54-09	C6-10V7-54-09	18.19	57.31	9.25	41	C6-V-54-09
60	C5-10V7-60-09	18.75	63.44	10.25	40	C5-V-60-09	C6-10V7-60-09	18.75	63.25	9.81	44	C6-V-60-09



Roletes de Retorno em V com Discos de Borracha CEMA C

Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
24	33	35.88	13.25
30	39	41.88	17.63
36	45	47.88	19.75
42	51	53.88	21.38
48	57	59.88	26.00
54	63	65.88	28.88
60	69	71.88	31.88



De Retorno em V com Discos de Borracha (F = 4.5")


Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
24	C5-10VRD4-24	12.94	26.75	4.50	20	C5-VRD-24	C6-10VRD4-24	12.94	26.56	4.00	22	C6-VRD-24
30	C5-10VRD4-30	13.44	35.31	5.00	23	C5-VRD-30	C6-10VRD4-30	13.44	35.19	4.50	25	C6-VRD-30
36	C5-10VRD4-36	14.00	39.50	5.56	24	C5-VRD-36	C6-10VRD4-36	14.00	39.38	5.00	27	C6-VRD-36
42	C5-10VRD4-42	14.50	43.50	6.00	27	C5-VRD-42	C6-10VRD4-42	14.50	43.31	5.38	29	C6-VRD-42
48	C5-10VRD4-48	15.00	51.81	6.63	29	C5-VRD-48	C6-10VRD4-48	15.00	51.69	6.13	33	C6-VRD-48
54	C5-10VRD4-54	15.56	57.50	7.13	31	C5-VRD-54	C6-10VRD4-54	15.56	57.31	6.63	35	C6-VRD-54
60	C5-10VRD4-60	16.13	63.44	7.69	34	C5-VRD-60	C6-10VRD4-60	16.13	63.25	7.19	37	C6-VRD-60

De Retorno em V com Discos de Borracha (F = 7")

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
24	C5-10VRD7-24	15.56	26.75	7.13	21	C5-VRD-24	C6-10VRD7-24	15.56	26.56	6.63	23	C6-VRD-24
30	C5-10VRD7-30	16.06	35.31	7.63	24	C5-VRD-30	C6-10VRD7-30	16.06	35.19	7.13	26	C6-VRD-30
36	C5-10VRD7-36	16.63	39.50	8.19	25	C5-VRD-36	C6-10VRD7-36	16.63	39.38	7.69	28	C6-VRD-36
42	C5-10VRD7-42	17.13	43.50	8.69	28	C5-VRD-42	C6-10VRD7-42	17.13	43.31	8.25	30	C6-VRD-42
48	C5-10VRD7-48	17.69	51.81	9.25	30	C5-VRD-48	C6-10VRD7-48	17.69	51.69	8.75	34	C6-VRD-48
54	C5-10VRD7-54	18.19	57.50	9.75	32	C5-VRD-54	C6-10VRD7-54	18.19	57.31	9.25	36	C6-VRD-54
60	C5-10VRD7-60	18.75	63.44	10.25	35	C5-VRD-60	C6-10VRD7-60	18.75	63.25	9.81	38	C6-VRD-60

Roletes Planos de Carga CEMA C

Martin



Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
18	27	28.44	21.38
20	29	30.44	23.38
24	33	34.44	27.38
30	39	40.44	33.38
36	45	46.44	39.38
42	51	52.44	45.38
48	57	58.44	51.38
54	63	64.44	57.38
60	69	70.44	63.38

Roletes Planos (E = 1.5")

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro			Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-F-18-1	8	C4-R-18	C5-F-18-09-1	10	C5-R-18-09	C6-F-18-09-1	11	C6-R-18-09
20	C4-F-20-1	9	C4-R-20	C5-F-20-09-1	11	C5-R-20-09	C6-F-20-09-1	12	C6-R-20-09
24	C4-F-24-1	10	C4-R-24	C5-F-24-09-1	12	C5-R-24-09	C6-F-24-09-1	14	C6-R-24-09
30	C4-F-30-1	12	C4-R-30	C5-F-30-09-1	15	C5-R-30-09	C6-F-30-09-1	17	C6-R-30-09
36	C4-F-36-1	14	C4-R-36	C5-F-36-09-1	16	C5-R-36-09	C6-F-36-09-1	19	C6-R-36-09
42	C4-F-42-1	16	C4-R-42	C5-F-42-09-1	19	C5-R-42-09	C6-F-42-09-1	22	C6-R-42-09
48	C4-F-48-1	18	C4-R-48	C5-F-48-09-1	21	C5-R-48-09	C6-F-48-09-1	24	C6-R-48-09
*54	C4-F-54-1	20	C4-R-54	C5-F-54-09-1	23	C5-R-54-09	C6-F-54-09-1	27	C6-R-54-09
*60	C4-F-60-1	21	C4-R-60	C5-F-60-09-1	25	C5-R-60-09	C6-F-60-09-1	29	C6-R-60-09

Roletes Planos (E = 4.5")

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro			Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-F-18-4	9	C4-R-18	C5-F-18-09-4	10	C5-R-18-09	C6-F-18-09-4	12	C6-R-18-09
20	C4-F-20-4	10	C4-R-20	C5-F-20-09-4	11	C5-R-20-09	C6-F-20-09-4	13	C6-R-20-09
24	C4-F-24-4	11	C4-R-24	C5-F-24-09-4	13	C5-R-24-09	C6-F-24-09-4	15	C6-R-24-09
30	C4-F-30-4	13	C4-R-30	C5-F-30-09-4	15	C5-R-30-09	C6-F-30-09-4	17	C6-R-30-09
36	C4-F-36-4	15	C4-R-36	C5-F-36-09-4	17	C5-R-36-09	C6-F-36-09-4	20	C6-R-36-09
42	C4-F-42-4	16	C4-R-42	C5-F-42-09-4	19	C5-R-42-09	C6-F-42-09-4	22	C6-R-42-09
48	C4-F-48-4	18	C4-R-48	C5-F-48-09-4	21	C5-R-48-09	C6-F-48-09-4	25	C6-R-48-09
*54	C4-F-54-4	20	C4-R-54	C5-F-54-09-4	24	C5-R-54-09	C6-F-54-09-4	27	C6-R-54-09
*60	C4-F-60-4	22	C4-R-60	C5-F-60-09-4	26	C5-R-60-09	C6-F-60-09-4	30	C6-R-60-09


*CEMA recomenda Roletes Classe D.

Nota: Os suportes podem ser vendidos separadamente (página N-65).



Roletes Planos de Carga com Discos de Borracha CEMA C

Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
18	27	28.44	21.38
20	29	30.44	23.38
24	33	34.44	27.38
30	39	40.44	33.38
36	45	46.44	39.38
42	51	52.44	45.38
48	57	58.44	51.38
54	63	64.44	57.38
60	69	70.44	63.38



Roletes Planos de Carga com Disco de Borracha (E = 1.5")

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso Kg	Roleta de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Roleta de Reposição
18	C5-FRD-18-1	11	C5-FRD-18	C6-FRD-18-1	13	C6-FRD-18
20	C5-FRD-20-1	12	C5-FRD-20	C6-FRD-20-1	14	C6-FRD-20
24	C5-FRD-24-1	14	C5-FRD-24	C6-FRD-24-1	16	C6-FRD-24
30	C5-FRD-30-1	16	C5-FRD-30	C6-FRD-30-1	19	C6-FRD-30
36	C5-FRD-36-1	19	C5-FRD-36	C6-FRD-36-1	22	C6-FRD-36
42	C5-FRD-42-1	22	C5-FRD-42	C6-FRD-42-1	25	C6-FRD-42
48	C5-FRD-48-1	24	C5-FRD-48	C6-FRD-48-1	29	C6-FRD-48
*54	C5-FRD-54-1	27	C5-FRD-54	C6-FRD-54-1	32	C6-FRD-54
*60	C5-FRD-60-1	30	C5-FRD-60	C6-FRD-60-1	35	C6-FRD-60

Roletes Planos de Carga com Disco de Borracha (E = 4.5")

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso Kg	Roleta de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Roleta de Reposição
18	C5-FRD-18-4	11	C5-FRD-18	C6-FRD-18-4	13	C6-FRD-18
20	C5-FRD-20-4	12	C5-FRD-20	C6-FRD-20-4	14	C6-FRD-20
24	C5-FRD-24-4	14	C5-FRD-24	C6-FRD-24-4	16	C6-FRD-24
30	C5-FRD-30-4	17	C5-FRD-30	C6-FRD-30-4	20	C6-FRD-30
36	C5-FRD-36-4	20	C5-FRD-36	C6-FRD-36-4	23	C6-FRD-36
42	C5-FRD-42-4	22	C5-FRD-42	C6-FRD-42-4	26	C6-FRD-42
48	C5-FRD-48-4	25	C5-FRD-48	C6-FRD-48-4	29	C6-FRD-48
*54	C5-FRD-54-4	28	C5-FRD-54	C6-FRD-54-4	32	C6-FRD-54
*60	C5-FRD-60-4	31	C5-FRD-60	C6-FRD-60-4	35	C6-FRD-60


*CEMA recomenda Roletes Classe D.

Nota: Os suportes podem ser vendidos separadamente (página N-65).

Roletes de Aço de Canal Inserido CEMA C




Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	C	G	GW
18	23.63	6.75	5.44
24	29.63	8.94	7.63
30	35.63	11.13	8.94
36	41.63	13.25	11.13
42	47.63	15.44	13.25
48	53.63	17.63	15.44
54	59.63	19.75	17.63
60	65.63	21.75	19.75



Roletes de Aço de Canal Inserido 20°

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro								Roletes de 5" de Diâmetro							
	Número de Parte	E	H	K	J	Peso Kg	Roletes de Reposição		Número de Parte	E	H	K	J	Peso Kg	Roletes de Reposição	
							Rolete Central	Rolete de Asa							Rolete Central	Rolete Lateral
18	C4-20CT-18	6.50	18.51	4.5	5.23	13.63	C4-T-18	C4-T-14	C5-20T-18-09	6.97	18.17	5	5.23	15	C5-T-18-09	C4-T-14-09
24	C4-20CT-24	7.24	24.81		5.98	16.35	C4-T-24	C4-T-20	C5-20T-24-09	7.71	24.47		5.98	18	C5-T-24-09	C5-T-20-09
30	C4-20CT-30	7.69	29.46		6.43	18.84	C4-T-30	C4-T-24	C5-20T-30-09	8.16	29.12		6.43	21	C5-T-30-09	C5-T-24-09
36	C4-20CT-36	8.44	35.70		7.17	21.77	C4-T-36	C4-T-30	C5-20T-36-09	8.91	35.36		7.17	24	C5-T-36-09	C5-T-30-09
42	C4-20CT-42	9.17	41.88		7.90	24.68	C4-T-42	C4-T-36	C5-20T-42-09	9.64	41.54		7.9	28	C5-T-42-09	C5-T-36-09
48	C4-20CT-48	9.92	48.18		8.65	27.61	C4-T-48	C4-T-42	C5-20T-48-09	10.39	47.84		8.65	31	C5-T-48-09	C5-T-42-09
54	C4-20CT-54	10.66	54.42		9.40	30.54	C4-T-54	C4-T-48	C5-20T-54-09	11.13	54.07		9.4	34	C5-T-54-09	C5-T-48-09
60	C4-20CT-60	11.39	60.41		10.12	33.42	C4-T-60	C4-T-54	C5-20T-60-09	11.86	60.07		10.12	38	C5-T-60-09	C5-T-54-09

Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	C	G	GW
18	23.63	6.75	5.44
24	29.63	8.94	7.63
30	35.63	11.13	8.94
36	41.63	13.25	11.13
42	47.63	15.44	13.25
48	53.63	17.63	15.44
54	59.63	19.75	17.63
60	65.63	21.75	19.75




Roletes de Aço de Canal Inserido 35°

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro								Roletes de 5" de Diâmetro							
	Número de Parte	E	H	K	J	Peso Kg	Roletes de Reposição		Número de Parte	E	H	K	J	Peso Kg	Roletes de Reposição	
							Rolete Central	Rolete Lateral							Rolete Central	Rolete Lateral
18	C4-35CT-18	7.81	17.41	4.5	6.89	14.37	C4-T-18	C4-T-14	C5-35CT-18-09	8.19	16.88	5	6.89	16	C5-T-18-09	C4-T-14-09
24	C4-35CT-24	9.61	23.18		8.14	17.63	C4-T-24	C4-T-20	C5-35CT-24-09	9.44	22.66		8.14	20	C5-T-24-09	C5-T-20-09
30	C4-35CT-30	9.82	27.52		8.89	20.27	C4-T-30	C4-T-24	C5-35CT-30-09	10.19	26.99		8.89	23	C5-T-30-09	C5-T-24-09
36	C4-35CT-36	11.08	33.23		10.15	23.52	C4-T-36	C4-T-30	C5-35CT-36-09	11.45	32.70		10.15	26	C5-T-36-09	C5-T-30-09
42	C4-35CT-42	12.30	38.90		11.37	26.74	C4-T-42	C4-T-36	C5-35CT-42-09	12.67	38.37		11.37	30	C5-T-42-09	C5-T-36-09
48	C4-35CT-48	13.55	44.67		12.62	30.01	C4-T-48	C4-T-42	C5-35CT-48-09	13.92	44.14		12.62	33	C5-T-48-09	C5-T-42-09
54	C4-35CT-54	14.80	50.38		13.88	33.26	C4-T-54	C4-T-48	C5-35CT-54-09	15.18	49.85		13.88	37	C5-T-54-09	C5-T-48-09
60	C4-35CT-60	16.02	55.86		15.09	36.44	C4-T-60	C4-T-54	C5-35CT-60-09	16.40	55.33		15.09	41	C5-T-60-09	C5-T-54-09



Roletes de Impacto de Canal Inserido CEMA C


Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	C	G	GW
18	23.63	6.75	5.44
24	29.63	8.94	7.63
30	35.63	11.13	8.94
36	41.63	13.25	11.13
42	47.63	15.44	13.25
48	53.63	17.63	15.44
54	59.63	19.75	17.63
60	65.63	21.75	19.75



Roletes de Aço de Impacto de Canal Inserido 20°

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro								Roletes de 5" de Diâmetro							
	Número de Parte	E	H	K	J	Peso Kg	Roletes de Reposição		Número de Parte	E	H	K	J	Peso Kg	Roletes de Reposição	
							Rolete Central	Rolete Lateral							Rolete Central	Rolete Lateral
18	C4-20CTI-18	6.50	18.51	4.5	5.23	18	C4-TI-18	C4-TI-14	C5-20CTI-18	6.97	18.17	5	5.23	19	C5-TI-18	C5-TI-14
24	C4-20CTI-24	7.24	24.81		5.98	22	C4-TI-24	C4-TI-20	C5-20CTI-24	7.71	24.47		5.98	24	C5-TI-24	C5-TI-20
30	C4-20CTI-30	7.69	29.46		6.43	26	C4-TI-30	C4-TI-24	C5-20CTI-30	8.16	29.12		6.43	28	C5-TI-30	C5-TI-24
36	C4-20CTI-36	8.44	35.70		7.17	30	C4-TI-36	C4-TI-30	C5-20CTI-36	8.91	35.36		7.17	33	C5-TI-36	C5-TI-30
42	C4-20CTI-42	9.17	41.88		7.90	35	C4-TI-42	C4-TI-36	C5-20CTI-42	9.64	41.54		7.90	38	C5-TI-42	C5-TI-36
48	C4-20CTI-48	9.92	48.18		8.65	39	C4-TI-48	C4-TI-42	C5-20CTI-48	10.39	47.84		8.65	42	C5-TI-48	C5-TI-42
54	C4-20CTI-54	10.66	54.42		9.40	44	C4-TI-54	C4-TI-48	C5-20CTI-54	11.13	54.07		9.40	48	C5-TI-54	C5-TI-48
60	C4-20CTI-60	11.39	60.41		10.12	48	C4-TI-60	C4-TI-54	C5-20CTI-60	11.86	60.07		10.12	52	C5-TI-60	C5-TI-54

Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	C	G	GW
18	23.63	6.75	5.44
24	29.63	8.94	7.63
30	35.63	11.13	8.94
36	41.63	13.25	11.13
42	47.63	15.44	13.25
48	53.63	17.63	15.44
54	59.63	19.75	17.63
60	65.63	21.75	19.75




Roletes de Aço de Impacto de Canal Inserido 35°

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro							Roletes de 5" de Diâmetro								
	Número de Parte	E	H	K	J	Peso Kg	Roletes de Reposição		Número de Parte	E	H	K	J	Peso Kg	Roletes de Reposição	
							Rolete Central	Rolete Lateral							Rolete Central	Rolete Lateral
18	C4-35CTI-18	7.81	17.41	4.5	6.89	20	C4-TI-18	C4-TI-14	C5-35CTI-18	8.19	16.88	5	6.89	20	C5-TI-18	C5-TI-14
24	C4-35CTI-24	9.61	23.18		8.14	24	C4-TI-24	C4-TI-20	C5-35CTI-24	9.44	22.66		8.14	26	C5-TI-24	C5-TI-20
30	C4-35CTI-30	9.82	27.52		8.89	28	C4-TI-30	C4-TI-24	C5-35CTI-30	10.19	26.99		8.89	31	C5-TI-30	C5-TI-24
36	C4-35CTI-36	11.08	33.23		10.15	34	C4-TI-36	C4-TI-30	C5-35CTI-36	11.45	32.70		10.15	36	C5-TI-36	C5-TI-30
42	C4-35CTI-42	12.30	38.90		11.37	39	C4-TI-42	C4-TI-36	C5-35CTI-42	12.67	38.37		11.37	42	C5-TI-42	C5-TI-36
48	C4-35CTI-48	13.55	44.67		12.62	44	C4-TI-48	C4-TI-42	C5-35CTI-48	13.92	44.14		12.62	47	C5-TI-48	C5-TI-42
54	C4-35CTI-54	14.80	50.38		13.88	49	C4-TI-54	C4-TI-48	C5-35CTI-54	15.18	49.85		13.88	53	C5-TI-54	C5-TI-48
60	C4-35CTI-60	16.02	55.86		15.09	54	C4-TI-60	C4-TI-54	C5-35CTI-60	16.40	55.33		15.09	58	C5-TI-60	C5-TI-54

Roletes Triplos de Carga Auto Alinhantes CEMA C

Martin



Larg. da Correia	Dimensões Padrão					Larg. da Base	
	A	B	C	D	G	Aw*	Cw*
18	27	3.69	29.5	13	6.75	33	31.5
20	29	3.69	31.5	13	7.63	35	35.5
24	33	3.69	35.5	13	8.94	39	41.5
30	39	3.69	41.5	13	11.13	45	47.5
36	45	3.69	47.5	13	13.25	51	53.5
42	51	3.69	53.5	13	15.44	57	59.5
48	57	3.69	59.5	13	17.63	63	65.5
54	63	3.69	65.5	13	19.75	69	71.5
60	69	3.69	71.5	13	21.75	75	77.5

* Não se mostra a dimensão para a base larga.

Roletes Triplos de Carga Auto Alinhantes 20°

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro						Roletes de 5" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-20TSA-18	11.44	21.00	9	37	C4-T-18	C5-20TSA-18-09	11.94	20.63	9.5	39	C5-T-18-09
20	C4-20TSA-20	11.75	23.50	9	39	C4-T-20	C5-20TSA-20-09	12.25	23.13	9.5	42	C5-T-20-09
24	C4-20TSA-24	12.19	27.25	9	42	C4-T-24	C5-20TSA-24-09	12.69	26.94	9.5	45	C5-T-24-09
30	C4-20TSA-30	12.94	33.56	9	47	C4-T-30	C5-20TSA-30-09	13.44	33.25	9.5	50	C5-T-30-09
36	C4-20TSA-36	13.69	39.69	9	52	C4-T-36	C5-20TSA-36-09	14.13	39.31	9.5	55	C5-T-36-09
42	C4-20TSA-42	14.44	46.00	9	57	C4-T-42	C5-20TSA-42-09	14.88	45.63	9.5	61	C5-T-42-09
48	C4-20TSA-48	15.19	52.25	9	62	C4-T-48	C5-20TSA-48-09	15.63	51.94	9.5	66	C5-T-48-09
54	C4-20TSA-54	15.88	58.38	9	66	C4-T-54	C5-20TSA-54-09	16.38	58.06	9.5	71	C5-T-54-09
60	C4-20TSA-60	16.56	64.13	9	71	C4-T-60	C5-20TSA-60-09	17.06	63.81	9.5	76	C5-T-60-09

Larg. da Correia	Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C6-20TSA-18-09	12.38	20.25	10	41	C6-T-18-09
20	C6-20TSA-20-09	12.69	22.81	10	44	C6-T-20-09
24	C6-20TSA-24-09	13.13	26.56	10	47	C6-T-24-09
30	C6-20TSA-30-09	13.88	32.88	10	53	C6-T-30-09
36	C6-20TSA-36-09	14.63	39.00	10	59	C6-T-36-09
42	C6-20TSA-42-09	15.38	45.31	10	64	C6-T-42-09
48	C6-20TSA-48-09	16.13	51.56	10	70	C6-T-48-09
54	C6-20TSA-54-09	16.81	57.69	10	75	C6-T-54-09
60	C6-20TSA-60-09	17.50	63.44	10	81	C6-T-60-09

Temos roletes auto alinhantes tipo sapata disponíveis



Roletes Triplos de Carga Auto Alinhantes CEMA C

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro						Roletes de 5" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-35TSA-18	13.06	19.13	9	38	C4-T-18	C5-35TSA-18-09	13.44	18.56	9.5	40	C5-T-18-09
20	C4-35TSA-20	13.56	21.44	9	40	C4-T-20	C5-35TSA-20-09	13.94	20.88	9.5	43	C5-T-20-09
24	C4-35TSA-24	14.31	24.94	9	43	C4-T-24	C5-35TSA-24-09	14.69	24.31	9.5	46	C5-T-24-09
30	C4-35TSA-30	15.56	30.69	9	48	C4-T-30	C5-35TSA-30-09	16.00	30.13	9.5	51	C5-T-30-09
36	C4-35TSA-36	16.81	36.31	9	53	C4-T-36	C5-35TSA-36-09	17.19	35.69	9.5	56	C5-T-36-09
42	C4-35TSA-42	18.06	42.06	9	58	C4-T-42	C5-35TSA-42-09	18.44	41.50	9.5	62	C5-T-42-09
48	C4-35TSA-48	19.31	47.81	9	63	C4-T-48	C5-35TSA-48-09	19.69	47.25	9.5	67	C5-T-48-09
54	C4-35TSA-54	20.50	53.44	9	67	C4-T-54	C5-35TSA-54-09	20.98	52.88	9.5	72	C5-T-54-09
60	C4-35TSA-60	21.69	58.69	9	72	C4-T-60	C5-35TSA-60-09	22.06	58.13	9.5	77	C5-T-60-09

Larg. da Correia	Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C6-35TSA-18-09	13.88	18.00	10	42	C6-T-18-09
20	C6-35TSA-20-09	14.38	20.31	10	44	C6-T-20-09
24	C6-35TSA-24-09	15.13	23.75	10	48	C6-T-24-09
30	C6-35TSA-30-09	16.38	29.50	10	54	C6-T-30-09
36	C6-35TSA-36-09	17.63	35.13	10	59	C6-T-36-09
42	C6-35TSA-42-09	18.88	40.94	10	65	C6-T-42-09
48	C6-35TSA-48-09	20.13	46.69	10	71	C6-T-48-09
54	C6-35TSA-54-09	21.31	52.31	10	76	C6-T-54-09
60	C6-35TSA-60-09	22.50	57.56	10	82	C6-T-60-09

Roletes Triplos de Carga Auto Alinhantes 45°


Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro						Roletes de 5" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-45TSA-18	14.13	17.94	9	39	C4-T-18	C5-45TSA-18-09	14.44	17.25	9.5	41	C5-T-18-09
20	C4-45TSA-20	14.69	20.06	9	41	C4-T-20	C5-45TSA-20-09	15.06	19.31	9.5	43	C5-T-20-09
24	C4-45TSA-24	15.63	23.25	9	44	C4-T-24	C5-45TSA-24-09	16.00	22.50	9.5	46	C5-T-24-09
30	C4-45TSA-30	17.19	28.50	9	49	C4-T-30	C5-45TSA-30-09	17.56	27.75	9.5	52	C5-T-30-09
36	C4-45TSA-36	18.69	33.63	9	54	C4-T-36	C5-45TSA-36-09	19.06	32.94	9.5	57	C5-T-36-09
42	C4-45TSA-42	20.25	38.94	9	59	C4-T-42	C5-45TSA-42-09	20.63	38.25	9.5	62	C5-T-42-09
48	C4-45TSA-48	21.75	44.19	9	63	C4-T-48	C5-45TSA-48-09	22.13	43.50	9.5	68	C5-T-48-09
54	C4-45TSA-54	23.25	49.31	9	68	C4-T-54	C5-45TSA-54-09	23.63	48.63	9.5	73	C5-T-54-09
60	C4-45TSA-60	24.69	54.13	9	73	C4-T-60	C5-45TSA-60-09	25.06	53.38	9.5	78	C5-T-60-09

Larg. da Correia	Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C6-45TSA-18-09	14.81	16.50	10	43	C6-T-18-09
20	C6-45TSA-20-09	15.44	18.63	10	45	C6-T-20-09
24	C6-45TSA-24-09	16.31	21.81	10	49	C6-T-24-09
30	C6-45TSA-30-09	17.88	27.06	10	54	C6-T-30-09
36	C6-45TSA-36-09	19.38	32.25	10	60	C6-T-36-09
42	C6-45TSA-42-09	20.94	37.50	10	66	C6-T-42-09
48	C6-45TSA-48-09	22.50	42.75	10	72	C6-T-48-09
54	C6-45TSA-54-09	24.00	47.94	10	77	C6-T-54-09
60	C6-45TSA-60-09	25.44	52.75	10	83	C6-T-60-09

Temos roletes auto alinhantes tipo sapata disponíveis

Roletes de Retorno Auto Alinhantes CEMA C

Martin



Larg. da Correia	Dimensões Padrão			Larg. da Base	
	A	C	G	Aw*	Cw*
18	27	30.5	21.38	33	32.5
20	29	32.5	23.38	35	36.5
24	33	36.5	27.38	39	42.5
30	39	42.5	33.38	45	48.5
36	45	48.5	39.38	51	54.5
42	51	54.5	45.38	57	60.5
48	57	60.5	51.38	63	66.5
54	63	66.5	57.38	69	72.5
60	69	72.5	63.38	75	78.5

*Não se mostra a dimensão para a base larga.

Roletes de Retorno Auto Alinhantes (E = 1.5")

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro			Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-RSA1-18-09	45	C4-R-18-09	C5-RSA1-18-09	47	C5-R-18-09	C6-RSA1-18-09	49	C6-R-18-09
20	C4-RSA1-20-09	47	C4-R-20-09	C5-RSA1-20-09	49	C5-R-20-09	C6-RSA1-20-09	50	C6-R-20-09
24	C4-RSA1-24-09	50	C4-R-24-09	C5-RSA1-24-09	52	C5-R-24-09	C6-RSA1-24-09	54	C6-R-24-09
30	C4-RSA1-30-09	55	C4-R-30-09	C5-RSA1-30-09	57	C5-R-30-09	C6-RSA1-30-09	59	C6-R-30-09
36	C4-RSA1-36-09	59	C4-R-36-09	C5-RSA1-36-09	62	C5-R-36-09	C6-RSA1-36-09	64	C6-R-36-09
42	C4-RSA1-42-09	64	C4-R-42-09	C5-RSA1-42-09	67	C5-R-42-09	C6-RSA1-42-09	70	C6-R-42-09
48	C4-RSA1-48-09	69	C4-R-48-09	C5-RSA1-48-09	72	C5-R-48-09	C6-RSA1-48-09	75	C6-R-48-09
*54	C4-RSA1-54-09	73	C4-R-54-09	C5-RSA1-54-09	77	C5-R-54-09	C6-RSA1-54-09	81	C6-R-54-09
*60	C4-RSA1-60-09	78	C4-R-60-09	C5-RSA1-60-09	82	C5-R-60-09	C6-RSA1-60-09	86	C6-R-60-09

Roletes de Retorno Auto Alinhantes (E = 4.5")

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro			Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-RSA4-18-09	48	C4-R-18-09	C5-RSA4-18-09	49	C5-R-18-09	C6-RSA4-18-09	50	C6-R-18-09
20	C4-RSA4-20-09	49	C4-R-20-09	C5-RSA4-20-09	51	C5-R-20-09	C6-RSA4-20-09	52	C6-R-20-09
24	C4-RSA4-24-09	52	C4-R-24-09	C5-RSA4-24-09	54	C5-R-24-09	C6-RSA4-24-09	56	C6-R-24-09
30	C4-RSA4-30-09	57	C4-R-30-09	C5-RSA4-30-09	59	C5-R-30-09	C6-RSA4-30-09	61	C6-R-30-09
36	C4-RSA4-36-09	62	C4-R-36-09	C5-RSA4-36-09	64	C5-R-36-09	C6-RSA4-36-09	67	C6-R-36-09
42	C4-RSA4-42-09	66	C4-R-42-09	C5-RSA4-42-09	69	C5-R-42-09	C6-RSA4-42-09	72	C6-R-42-09
48	C4-RSA4-48-09	71	C4-R-48-09	C5-RSA4-48-09	74	C5-R-48-09	C6-RSA4-48-09	78	C6-R-48-09
*54	C4-RSA4-54-09	76	C4-R-54-09	C5-RSA4-54-09	79	C5-R-54-09	C6-RSA4-54-09	83	C6-R-54-09
*60	C4-RSA4-60-09	80	C4-R-60-09	C5-RSA4-60-09	84	C5-R-60-09	C6-RSA4-60-09	88	C6-R-60-09

*CEMA recomenda Classe D


Temos roletes auto alinhantes tipo sapata disponíveis



Roletes de Retorno Auto Alinhantes com Discos de Borracha CEMA C

Larg. da Correia	Dimensões Padrão			Larg. da Base	
	A	C	G	Aw*	Cw*
18	27	30.5	21.13	33	36.5
20	29	32.5	23.13	35	38.5
24	33	36.5	27.13	39	42.5
30	39	42.5	33.13	45	48.5
36	45	48.5	39.13	51	54.5
42	51	54.5	45.13	57	60.5
48	57	60.5	51.13	63	66.5
54	63	66.5	57.13	69	72.5
60	69	72.5	63.13	75	78.5

*Não se mostra a dimensão para a base larga.



Roletes de Retorno Auto Alinhantes com Discos de Borracha (E = 1.5")

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro			Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso Kg	Roleta de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Roleta de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Roleta de Reposição
18	C4-RRDSA1-18	45	C4-RRD-18	C5-RRDSA1-18	47	C5-RRD-18	C6-RRDSA1-18	48	C6-RRD-18
20	C4-RRDSA1-20	47	C4-RRD-20	C5-RRDSA1-20	48	C5-RRD-20	C6-RRDSA1-20	50	C6-RRD-20
24	C4-RRDSA1-24	50	C4-RRD-24	C5-RRDSA1-24	52	C5-RRD-24	C6-RRDSA1-24	53	C6-RRD-24
30	C4-RRDSA1-30	55	C4-RRD-30	C5-RRDSA1-30	56	C5-RRD-30	C6-RRDSA1-30	58	C6-RRD-30
36	C4-RRDSA1-36	59	C4-RRD-36	C5-RRDSA1-36	61	C5-RRD-36	C6-RRDSA1-36	63	C6-RRD-36
42	C4-RRDSA1-42	64	C4-RRD-42	C5-RRDSA1-42	66	C5-RRD-42	C6-RRDSA1-42	68	C6-RRD-42
48	C4-RRDSA1-48	69	C4-RRD-48	C5-RRDSA1-48	71	C5-RRD-48	C6-RRDSA1-48	73	C6-RRD-48
*54	C4-RRDSA1-54	73	C4-RRD-54	C5-RRDSA1-54	76	C5-RRD-54	C6-RRDSA1-54	78	C6-RRD-54
*60	C4-RRDSA1-60	78	C4-RRD-60	C5-RRDSA1-60	80	C5-RRD-60	C6-RRDSA1-60	83	C6-RRD-60


Roletes de Retorno Auto Alinhantes com Discos de Borracha (E = 1.5")

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro			Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso Kg	Roleta de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Roleta de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Roleta de Reposição
18	C4-RRDSA4-18	48	C4-RRD-18	C5-RRDSA4-18	49	C5-RRD-18	C6-RRDSA4-18	50	C6-RRD-18
20	C4-RRDSA4-20	49	C4-RRD-20	C5-RRDSA4-20	50	C5-RRD-20	C6-RRDSA4-20	52	C6-RRD-20
24	C4-RRDSA4-24	52	C4-RRD-24	C5-RRDSA4-24	54	C5-RRD-24	C6-RRDSA4-24	55	C6-RRD-24
30	C4-RRDSA4-30	57	C4-RRD-30	C5-RRDSA4-30	59	C5-RRD-30	C6-RRDSA4-30	60	C6-RRD-30
36	C4-RRDSA4-36	62	C4-RRD-36	C5-RRDSA4-36	64	C5-RRD-36	C6-RRDSA4-36	65	C6-RRD-36
42	C4-RRDSA4-42	66	C4-RRD-42	C5-RRDSA4-42	68	C5-RRD-42	C6-RRDSA4-42	70	C6-RRD-42
48	C4-RRDSA4-48	71	C4-RRD-48	C5-RRDSA4-48	73	C5-RRD-48	C6-RRDSA4-48	75	C6-RRD-48
*54	C4-RRDSA4-54	76	C4-RRD-54	C5-RRDSA4-54	78	C5-RRD-54	C6-RRDSA4-54	80	C6-RRD-54
*60	C4-RRDSA4-60	80	C4-RRD-60	C5-RRDSA4-60	83	C5-RRD-60	C6-RRDSA4-60	85	C6-RRD-60

*CEMA recomenda Classe D

Roletes Planos de Carga Auto Alinhantes CEMA C

Martin




Larg. da Correia	Dimensões Padrão					Larg. da Base	
	A	B	C	D	G	Aw*	Cw*
18	27	3.69	29.5	13	21.38	33	35.5
20	29	3.69	31.5	13	23.38	35	37.5
24	33	3.69	35.5	13	27.38	39	41.5
30	39	3.69	41.5	13	33.38	45	47.5
36	45	3.69	47.5	13	39.38	51	53.5
42	51	3.69	53.5	13	45.38	57	59.5
48	57	3.69	59.5	13	51.38	63	65.5
54	63	3.69	65.5	13	57.38	69	71.5
60	69	3.69	71.5	13	63.38	75	77.5

Roletes Planos de Carga Auto Alinhantes

Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro			Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-FSA-18	34	C4-R-18	C5-FSA-18-09	35	C5-R-18-09	C6-FSA-18-09	37	C6-R-18-09
20	C4-FSA-20	35	C4-R-20	C5-FSA-20-09	37	C5-R-20-09	C6-FSA-20-09	39	C6-R-20-09
24	C4-FSA-24	39	C4-R-24	C5-FSA-24-09	40	C5-R-24-09	C6-FSA-24-09	42	C6-R-24-09
30	C4-FSA-30	43	C4-R-30	C5-FSA-30-09	45	C5-R-30-09	C6-FSA-30-09	48	C6-R-30-09
36	C4-FSA-36	48	C4-R-36	C5-FSA-36-09	50	C5-R-36-09	C6-FSA-36-09	53	C6-R-36-09
42	C4-FSA-42	53	C4-R-42	C5-FSA-42-09	55	C5-R-42-09	C6-FSA-42-09	59	C6-R-42-09
48	C4-FSA-48	57	C4-R-48	C5-FSA-48-09	61	C5-R-48-09	C6-FSA-48-09	64	C6-R-48-09
*54	C4-FSA-54	62	C4-R-54	C5-FSA-54-09	66	C5-R-54-09	C6-FSA-54-09	69	C6-R-54-09
*60	C4-FSA-60	67	C4-R-60	C5-FSA-60-09	71	C5-R-60-09	C6-FSA-60-09	75	C6-R-60-09

*CEMA recomenda Classe D



Larg. da Correia	Dimensões Padrão					Larg. da Base	
	A	B	C	D	G	Aw*	Cw*
18	27	3.69	29.5	13	21.38	33	35.5
20	29	3.69	31.5	13	23.38	35	37.5
24	33	3.69	35.5	13	27.38	39	41.5
30	39	3.69	41.5	13	33.38	45	47.5
36	45	3.69	47.5	13	39.38	51	53.5
42	51	3.69	53.5	13	45.38	57	59.5
48	57	3.69	59.5	13	51.38	63	65.5
54	63	3.69	65.5	13	57.38	69	71.5
60	69	3.69	71.5	13	63.38	75	77.5

Roletes Planos de Carga Auto Alinhantes com Discos de Borracha


Larg. da Correia	Roletes de 4" de Diâmetro			Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição
18	C4-FRDSA-18	35	C4-FRD-18	C5-FRDSA-18	36	C5-FRD-18	C6-FRDSA-18	38	C6-FRD-18
20	C4-FRDSA-20	37	C4-FRD-20	C5-FRDSA-20	38	C5-FRD-20	C6-FRDSA-20	40	C6-FRD-20
24	C4-FRDSA-24	40	C4-FRD-24	C5-FRDSA-24	42	C5-FRD-24	C6-FRDSA-24	44	C6-FRD-24
30	C4-FRDSA-30	45	C4-FRD-30	C5-FRDSA-30	48	C5-FRD-30	C6-FRDSA-30	50	C6-FRD-30
36	C4-FRDSA-36	50	C4-FRD-36	C5-FRDSA-36	53	C5-FRD-36	C6-FRDSA-36	56	C6-FRD-36
42	C4-FRDSA-42	56	C4-FRD-42	C5-FRDSA-42	59	C5-FRD-42	C6-FRDSA-42	62	C6-FRD-42
48	C4-FRDSA-48	61	C4-FRD-48	C5-FRDSA-48	64	C5-FRD-48	C6-FRDSA-48	68	C6-FRD-48
54	C4-FRDSA-54	66	C4-FRD-54	C5-FRDSA-54	70	C5-FRD-54	C6-FRDSA-54	74	C6-FRD-54
60	C4-FRDSA-60	71	C4-FRD-60	C5-FRDSA-60	75	C5-FRD-60	C6-FRDSA-60	80	C6-FRD-60

*CEMA recomenda Classe D

Temos roletes auto alinhantes tipo sapata disponíveis




Eixo Giratório CEMA C



Eixo Giratório Plano de Impacto

Larg. da Correia	Dimensões Padrão			Roletes de 5" de Diâmetro				Roletes de 6" de Diâmetro			
				D = 1.44"		D = 1.94"		D = 1.44"		D = 1.94"	
	A	C	G	Número de Parte	Peso Kg	Número de Parte	Peso Kg	Número de Parte	Peso Kg	Número de Parte	Peso Kg
18	27	30.75	21.38	C5-LI23-18	16	C5-LI31-18	18	C6-LI23-18	18	C6-LI31-18	20
20	29	32.75	23.38	C5-LI23-20	18	C5-LI31-20	20	C6-LI23-20	20	C6-LI31-20	21
24	33	36.75	27.38	C5-LI23-24	20	C5-LI31-24	22	C6-LI23-24	23	C6-LI31-24	25
30	39	42.75	33.38	C5-LI23-30	25	C5-LI31-30	26	C6-LI23-30	27	C6-LI31-30	29
36	45	48.75	39.38	C5-LI23-36	29	C5-LI31-36	30	C6-LI23-36	32	C6-LI31-36	34
42	51	54.75	45.38	C5-LI23-42	33	C5-LI31-42	34	C6-LI23-42	37	C6-LI31-42	38
48	57	60.75	51.38	C5-LI23-48	37	C5-LI31-48	39	C6-LI23-48	41	C6-LI31-48	43
54	63	66.75	57.38	C5-LI23-54	41	C5-LI31-54	43	C6-LI23-54	45	C6-LI31-54	47
60	69	72.75	63.38	C5-LI23-60	45	C5-LI31-60	47	C6-LI23-60	50	C6-LI31-60	52




Eixo Giratório de Retorno com Discos de Borracha

Larg. da Correia	Dimensões Padrão			Roletes de 5" de Diâmetro				Roletes de 6" de Diâmetro			
				D = 1.44"		D = 1.94"		D = 1.44"		D = 1.94"	
	A	C	G	Número de Parte	Peso Kg	Número de Parte	Peso Kg	Número de Parte	Peso Kg	Número de Parte	Peso Kg
18	27	30.75	21.38	C5-LRRD23-18	15	C5-LRRD31-18	17	C6-LRRD23-18	17	C6-LRRD31-18	19
20	29	32.75	23.38	C5-LRRD23-20	16	C5-LRRD31-20	18	C6-LRRD23-20	18	C6-LRRD31-20	20
24	33	36.75	27.38	C5-LRRD23-24	19	C5-LRRD31-24	20	C6-LRRD23-24	20	C6-LRRD31-24	22
30	39	42.75	33.38	C5-LRRD23-30	22	C5-LRRD31-30	24	C6-LRRD23-30	24	C6-LRRD31-30	26
36	45	48.75	39.38	C5-LRRD23-36	25	C5-LRRD31-36	27	C6-LRRD23-36	28	C6-LRRD31-36	27
42	51	54.75	45.38	C5-LRRD23-42	29	C5-LRRD31-42	30	C6-LRRD23-42	31	C6-LRRD31-42	33
48	57	60.75	51.38	C5-LRRD23-48	32	C5-LRRD31-48	34	C6-LRRD23-48	34	C6-LRRD31-48	36
54	63	66.75	57.38	C5-LRRD23-54	36	C5-LRRD31-54	37	C6-LRRD23-54	38	C6-LRRD31-54	40
60	69	72.75	63.38	C5-LRRD23-60	39	C5-LRRD31-60	41	C6-LRRD23-60	42	C6-LRRD31-60	43

Retorno em V Invertido

CEMA C




Retorno em V Invertido

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Roletes de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Roletes de Reposição
18	C5-15IV-18-09	5.19	18.25	2.88	19	C5-T-24-09	C6-15IV-18-09	5.63	18.00	3.31	20	C6-T-24-09
24	C5-15IV-24-09	5.50	26.63	2.00	23	C5-T-36-09	C6-15IV-24-09	6.00	26.38	2.50	25	C6-T-36-09
30	C5-15IV-30-09	5.25	30.94	1.25	26	C5-T-42-09	C6-15IV-30-09	5.75	30.63	1.75	28	C6-T-42-09
36	C5-15IV-36-09	5.00	35.00	0.44	29	C5-T-48-09	C6-15IV-36-09	5.50	34.81	0.94	31	C6-T-48-09
42	C5-15IV-42-09	5.25	43.00	0.38	33	C5-T-60-09	C6-15IV-42-09	5.75	42.75	0.13	35	C6-T-60-09
48	C5-15IV-48-09	4.88	46.19	1.13	34	C5-R-20-09	C6-15IV-48-09	5.38	45.94	0.69	38	C6-R-20-09
54	C5-15IV-54-09	5.13	53.94	2.00	39	C5-R-24-09	C6-15IV-54-09	5.63	53.69	1.50	42	C6-R-24-09
60	C5-15IV-60-09	5.25	60.69	2.75	42	C5-IV-60-09	C6-15IV-60-09	5.75	60.44	2.25	46	C6-IV-60-09

Martin

Retorno em V Invertido CEMA C

Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
18	27	29	8.94
24	33	35	13.25
30	39	41	15.44
36	45	47	17.63
42	51	53	21.75
48	57	59	23.38
54	63	65	27.38
60	69	71	30.88



Retorno em V Invertido com Discos de Borracha

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Roletes de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Roletes de Reposição
18	C5-15IVRD-18	5.19	18.25	2.88	19	C5-TI-24	C6-15IVRD-18	5.63	18.00	3.31	20	C6-TI-24
24	C5-15IVRD-24	5.50	26.63	2.00	24	C5-TI-36	C6-15IVRD-24	6.00	26.38	2.50	26	C6-TI-36
30	C5-15IVRD-30	5.25	30.94	1.25	27	C5-TI-42	C6-15IVRD-30	5.75	30.63	1.75	29	C6-TI-42
36	C5-15IVRD-36	5.00	35.00	0.44	30	C5-TI-48	C6-15IVRD-36	5.50	34.81	0.94	33	C6-TI-48
42	C5-15IVRD-42	5.25	43.00	0.38	35	C5-TI-60	C6-15IVRD-42	5.75	42.75	0.13	38	C6-TI-60
48	C5-15IVRD-48	4.88	46.19	1.13	37	C5-FRD-20	C6-15IVRD-48	5.38	45.94	0.69	41	C6-FRD-20
54	C5-15IVRD-54	5.13	53.94	2.00	42	C5-FRD-24	C6-15IVRD-54	5.63	53.69	1.50	46	C6-FRD-24
60	C5-15IVRD-60	5.25	60.69	2.75	46	C5-IVRD-60	C6-15IVRD-60	5.75	60.44	2.25	51	C6-IVRD-60

Série CEMA D

Características e Benefícios




Os Roletes série CEMA D estabelecem um padrão para a indústria

- Usam um rolamento de esferas vedado para uma operação livre de manutenção.
- Com vedação de Triplo Labirinto *Martin* para proteger o rolamento.
- Está em conformidade com todas as cargas D e os requisitos dimensionais.
- Tubo com espessura mínima de 9 (3,8mm) para os roletes CEMA D.
- A solda do rolete está protegida.
- A vedação *Martin* de Triplo Labirinto oferece o balanço perfeito entre o desempenho da vedação e a resistência ao disco.

Capacidades de Carga CEMA D


Larg. da Correia	Ângulo			Retorno e Plano	Desigual e Coleta	Eixo Giratório
	20°	35°	45°			
18	1,200	1,200	1,200	600	—	—
24	1,200	1,200	1,200	600	600	1,400
30	1,200	1,200	1,200	600	600	1,400
36	1,200	1,200	1,200	600	600	1,400
42	1,200	1,200	1,200	500	600	1,400
48	1,200	1,200	1,200	425	530	1,275
54	1,200	1,116	1,080	375	440	1,150
60	1,150	1,070	1,035	280	440	1,000
72	1,050	977	945	155	280	850
Dois Roletes de Retorno em V (todos)				850	—	—



Martin

Série CEMA D

Características e Benefícios



1

O projeto de vedação de tripla labirinto *Martin* protege o rolamento.

- Uma tampa externa que impede a entrada de impurezas na carcaça do rolamento.
- O projeto do disco defletor remove os contaminantes da carcaça do rolamento pela força centrífuga.
- A vedação de tripla labirinto é preenchida com graxa e oferece um nível adicional de proteção contra contaminantes e a água que impactam no rolamento.
- A vedação de lábio apresenta um nível adicional de proteção contra umidade e partículas finas.

2

Os roletes CEMA D possuem rolamentos de esferas vedados para todo o seu ciclo de vida.

3

A linha CEMA D de roletes padrão é para correias de 24 a 72 "de largura.

4

Os Roletes CEMA C da *Martin* têm uma resistência ao giro extremamente baixa, o que se traduz em um custo operacional muito baixo.

5

A soldagem do disco final do rolete oferece proteção adicional contra o desgaste da correia.



6

O eixo de aço sólido de maior diâmetro é usinado nas extremidades a 25 mm, para acomodar o rolamento

7

Os Roletes *Martin* têm uma excentricidade excepcionalmente baixa (TIR).

Roletes Triplos de Carga CEMA D



Larg. da Correia	Dimensões Padrão					Larg. da Base	
	A	B	C	D	G	Aw*	Cw*
24	33	5.5	35.5	8	8.94	39	41.5
30	39	5.5	41.5	9.5	11.13	45	47.5
36	45	5.5	47.5	9.5	13.25	51	53.5
42	51	5.5	53.5	9.5	15.44	57	59.5
48	57	5.5	59.5	9.5	17.63	63	65.5
54	63	7	65.5	11	19.75	69	71.5
60	69	7	71.5	11	21.75	75	77.5
72	81	7	83.5	11	26	87	89.5

*Não se mostra a dimensão para a base larga.

Roletes Triplos de Carga 20°

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
24	D5-20T-24-09	11.75	26.94	8.5	24	D5-T-24-09	D6-20T-24-09	12.19	26.63	9	27	D6-T-24-09
30	D5-20T-30-09	12.63	33.25	8.63	29	D5-T-30-09	D6-20T-30-09	13.06	32.88	9.13	32	D6-T-30-09
36	D5-20T-36-09	13.31	39.31	8.63	33	D5-T-36-09	D6-20T-36-09	13.75	39	9.13	35	D6-T-36-09
42	D5-20T-42-09	14.44	45.63	9	38	D5-T-42-09	D6-20T-42-09	14.94	45.31	9.5	41	D6-T-42-09
48	D5-20T-48-09	15.25	51.94	9	41	D5-T-48-09	D6-20T-48-09	15.68	51.63	9.5	45	D6-T-48-09
54	D5-20T-54-09	15.94	58.06	9	51	D5-T-54-09	D6-20T-54-09	16.44	57.75	9.5	55	D6-T-54-09
60	D5-20T-60-09	16.94	63.81	9.38	54	D5-T-60-09	D6-20T-60-09	17.44	63.5	9.88	59	D6-T-60-09
72	D5-20T-72-09	18.39	76.06	9.38	63	D5-T-72-09	D6-20T-72-09	18.88	75.68	9.88	68	D6-T-72-09

Roletes Triplos de Carga 35°

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
24	D5-35T-24-09	13.81	24.31	8.5	25	D5-T-24-09	D6-35T-24-09	14.18	23.75	9	28	D6-T-24-09
30	D5-35T-30-09	15.19	30.13	8.63	30	D5-T-30-09	D6-35T-30-09	15.63	29.5	9.13	33	D6-T-30-09
36	D5-35T-36-09	16.38	35.68	8.63	34	D5-T-36-09	D6-35T-36-09	16.81	35.13	9.13	37	D6-T-36-09
42	D5-35T-42-09	18.06	41.5	9	39	D5-T-42-09	D6-35T-42-09	18.44	40.94	9.5	42	D6-T-42-09
48	D5-35T-48-09	19.31	47.25	9	43	D5-T-48-09	D6-35T-48-09	19.69	46.69	9.5	46	D6-T-48-09
54	D5-35T-54-09	20.5	52.88	9	52	D5-T-54-09	D6-35T-54-09	20.88	52.25	9.5	56	D6-T-54-09
60	D5-35T-60-09	22	58.13	9.38	56	D5-T-60-09	D6-35T-60-09	22.44	57.5	9.88	61	D6-T-60-09
72	D5-35T-72-09	24.44	69.31	9.38	65	D5-T-72-09	D6-35T-72-09	24.81	68.75	9.88	70	D6-T-72-09

Roletes Triplos de Carga 45°


Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
24	D5-45T-24-09	15.06	22.5	8.5	26	D5-T-24-09	D6-45T-24-09	15.44	21.81	9	28	D6-T-24-09
30	D5-45T-30-09	16.75	27.75	8.63	31	D5-T-30-09	D6-45T-30-09	17.06	27.06	9.13	34	D6-T-30-09
36	D5-45T-36-09	18.25	32.94	8.63	34	D5-T-36-09	D6-45T-36-09	18.63	32.18	9.13	38	D6-T-36-09
42	D5-45T-42-09	20.19	38.19	9	40	D5-T-42-09	D6-45T-42-09	20.5	37.5	9.5	43	D6-T-42-09
48	D5-45T-48-09	21.68	43.5	9	44	D5-T-48-09	D6-45T-48-09	22.06	42.75	9.5	48	D6-T-48-09
54	D5-45T-54-09	23.25	48.63	9	54	D5-T-54-09	D6-45T-54-09	23.56	47.94	9.5	58	D6-T-54-09
60	D5-45T-60-09	25	53.44	9.38	58	D5-T-60-09	D6-45T-60-09	25.31	52.75	9.88	63	D6-T-60-09
72	D5-45T-72-09	28	63.69	9.38	67	D5-T-72-09	D6-45T-72-09	28.31	63	9.88	72	D6-T-72-09



Roletes Triplos de Carga de Impacto CEMA D

Larg. da Correia	Dimensões Padrão						Larg. da Base	
	A	B	C	D	G		Aw*	Cw*
24	33	5.5	35.5	8	8.94		39	41.5
30	39	5.5	41.5	9.5	11.13		45	47.5
36	45	5.5	47.5	9.5	13.25		51	53.5
42	51	5.5	53.5	9.5	15.44		57	59.5
48	57	5.5	59.5	9.5	17.63		63	65.5
54	63	7	65.5	11	19.75		69	71.5
60	69	7	71.5	11	21.75		75	77.5
72	81	7	83.5	11	26		87	89.5

*Não se mostra a dimensão para a base larga.



Roletes Triplos de Carga de Impacto 20°

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
24	D5-20TI-24	11.75	26.94	8.5	29	D5-TI-24	D6-20TI-24	12.19	26.63	9	31	D6-TI-24
30	D5-20TI-30	12.63	33.25	8.63	35	D5-TI-30	D6-20TI-30	13.06	32.88	9.13	38	D6-TI-30
36	D5-20TI-36	13.31	39.31	8.63	40	D5-TI-36	D6-20TI-36	13.75	39	9.13	44	D6-TI-36
42	D5-20TI-42	14.44	45.63	9	48	D5-TI-42	D6-20TI-42	14.94	45.31	9.5	52	D6-TI-42
48	D5-20TI-48	15.25	51.94	9	53	D5-TI-48	D6-20TI-48	15.68	51.63	9.5	58	D6-TI-48
54	D5-20TI-54	15.94	58.06	9	65	D5-TI-54	D6-20TI-54	16.44	57.75	9.5	70	D6-TI-54
60	D5-20TI-60	16.94	63.81	9.38	71	D5-TI-60	D6-20TI-60	17.44	63.5	9.88	77	D6-TI-60
72	D5-20TI-72	18.39	76.06	9.38	83	D5-TI-72	D6-20TI-72	18.88	75.68	9.88	90	D6-TI-72

Roletes Triplos de Carga de Impacto 35°


Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
24	D5-35TI-24	13.81	24.31	8.5	30	D5-TI-24	D6-35TI-24	14.18	23.75	9	32	D6-TI-24
30	D5-35TI-30	15.19	30.13	8.63	36	D5-TI-30	D6-35TI-30	15.63	29.5	9.13	39	D6-TI-30
36	D5-35TI-36	16.38	35.68	8.63	41	D5-TI-36	D6-35TI-36	16.81	35.13	9.13	45	D6-TI-36
42	D5-35TI-42	18.06	41.5	9	49	D5-TI-42	D6-35TI-42	18.44	40.94	9.5	53	D6-TI-42
48	D5-35TI-48	19.31	47.25	9	54	D5-TI-48	D6-35TI-48	19.69	46.69	9.5	59	D6-TI-48
54	D5-35TI-54	20.5	52.88	9	67	D5-TI-54	D6-35TI-54	20.88	52.25	9.5	72	D6-TI-54
60	D5-35TI-60	22	58.13	9.38	73	D5-TI-60	D6-35TI-60	22.44	57.5	9.88	78	D6-TI-60
72	D5-35TI-72	24.44	69.31	9.38	85	D5-TI-72	D6-35TI-72	24.81	68.75	9.88	92	D6-TI-72

Roletes Triplos de Carga de Impacto 45°

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
24	D5-45TI-24	15.06	22.5	8.5	31	D5-TI-24	D6-45TI-24	15.44	21.81	9	33	D6-TI-24
30	D5-45TI-30	16.75	27.75	8.63	37	D5-TI-30	D6-45TI-30	17.06	27.06	9.13	40	D6-TI-30
36	D5-45TI-36	18.25	32.94	8.63	43	D5-TI-36	D6-45TI-36	18.63	32.18	9.13	46	D6-TI-36
42	D5-45TI-42	20.19	38.19	9	50	D5-TI-42	D6-45TI-42	20.5	37.5	9.5	54	D6-TI-42
48	D5-45TI-48	21.68	43.5	9	56	D5-TI-48	D6-45TI-48	22.06	42.75	9.5	61	D6-TI-48
54	D5-45TI-54	23.25	48.63	9	68	D5-TI-54	D6-45TI-54	23.56	47.94	9.5	73	D6-TI-54
60	D5-45TI-60	25	53.44	9.38	74	D5-TI-60	D6-45TI-60	25.31	52.75	9.88	80	D6-TI-60
72	D5-45TI-72	28	63.69	9.38	87	D5-TI-72	D6-45TI-72	28.31	63	9.88	94	D6-TI-72

Roletes Triplos Desiguais CEMA D

Martin



Larg. da Correia	Dimensões Padrão				Larg. da Base	
	A	B	C	D	Aw*	Cw*
24	33	5.5	35.5	9.5	39	41.5
30	39	5.5	41.5	9.5	45	47.5
36	45	5.5	47.5	9.5	51	53.5
42	51	5.5	53.5	9.5	57	59.5
48	57	5.5	59.5	9.5	63	65.5
54	63	7	65.5	11	69	71.5
60	69	7	71.5	11	75	77.5
72	81	7	83.5	11	87	89.5

*Não se mostra a dimensão para a base larga.

Roletes Triplos Desiguais 20°

Larg. da Correia	G	Gw	Roletes de 5" de Diâmetro							Roletes de 6" de Diâmetro						
			Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete Central de Reposição	Rolete Lateral de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete Central de Reposição	Rolete de Asa de Reposição
24	15.44	5.44	D5-20U-24-09	10.50	26.88	8.5	24	D5-T-42-09	D5-T-14-09	D6-20U-24-09	11	26.5	9	26	D6-T-42-09	D6-T-14-09
30	21.38	5.44	D5-20U-30-09	10.63	32.81	8.63	28	D5-R-18-09		D6-20U-30-09	11.13	32.44	9.13	30	D6-R-18-09	
36	27.38	5.44	D5-20U-36-09	10.63	38.81	8.63	31	D5-R-24-09		D6-20U-36-09	11.13	38.44	9.13	34	D6-R-24-09	
42	33.38	5.44	D5-20U-42-09	11.00	44.81	9	35	D5-R-30-09		D6-20U-42-09	11.5	44.44	9.5	39	D6-R-30-09	
48	39.38	5.44	D5-20U-48-09	11.00	50.81	9	39	D5-R-36-09		D6-20U-48-09	11.5	50.44	9.5	43	D6-R-36-09	
54	45.38	5.44	D5-20U-54-09	11.39	56.81	9	48	D5-R-42-09		D6-20U-54-09	11.81	56.44	9.5	52	D6-R-42-09	
60	51.38	5.44	D5-20U-60-09	11.39	62.81	9.38	52	D5-R-48-09		D6-20U-60-09	11.81	62.44	9.88	56	D6-R-48-09	
72	63.38	5.44	D5-20U-72-09	11.39	74.79	9.38	59	D5-R-60-09		D6-20U-72-09	11.81	74.44	9.88	64	D6-R-60-09	

Roletes Triplos Desiguais 35°


Larg. da Correia	G	Gw	Roletes de 5" de Diâmetro							Roletes de 6" de Diâmetro						
			Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete Central de Reposição	Rolete Lateral de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete Central de Reposição	Rolete Lateral de Reposição
24	13.25	6.75	D5-35U-24-09	12.5	25.06	8.5	25	D5-T-36-09	D5-T-18-09	D6-35U-24-09	12.94	24.5	9	27	D6-T-36-09	D6-T-18-09
30	15.44	8.94	D5-35U-30-09	13.94	30.81	8.63	29	D5-T-42-09	D5-T-24-09	D6-35U-30-09	14.31	30.25	9.13	32	D6-T-42-09	D6-T-24-09
36	19.75	8.94	D5-35U-36-09	13.94	35.13	8.63	32	D5-T-54-09		D6-35U-36-09	14.31	34.56	9.13	35	D6-T-54-09	
42	21.38	11.13	D5-35U-42-09	15.56	40.38	9	37	D5-R-18-09	D5-T-30-09	D6-35U-42-09	16	39.75	9.5	40	D6-R-18-09	D6-T-30-09
48	27.38	11.13	D5-35U-48-09	15.56	46.38	9	40	D5-R-24-09		D6-35U-48-09	16	45.75	9.5	44	D6-R-24-09	
54	33.38	11.13	D5-35U-54-09	15.88	52.38	9	49	D5-R-30-09		D6-35U-54-09	16.31	51.75	9.5	54	D6-R-30-09	
60	39.38	11.13	D5-35U-60-09	15.88	58.38	9.38	53	D5-R-36-09		D6-35U-60-09	16.31	57.75	9.88	58	D6-R-36-09	
72	51.38	11.13	D5-35U-72-09	15.88	70.38	9.38	61	D5-R-48-09		D6-35U-72-09	16.31	69.75	9.88	66	D6-R-48-09	



Roletes Triplos Desiguais de Impacto CEMA D

Larg. da Correia	Dimensões Padrão				Larg. da Base	
	A	B	C	D	Aw*	Cw*
24	33	5.5	35.5	9.5	39	41.5
30	39	5.5	41.5	9.5	45	47.5
36	45	5.5	47.5	9.5	51	53.5
42	51	5.5	53.5	9.5	57	59.5
48	57	5.5	59.5	9.5	63	65.5
54	63	7	65.5	11	69	71.5
60	69	7	71.5	11	75	77.5
72	81	7	83.5	11	87	89.5

*Não se mostra a dimensão para a base larga.



Roletes Triplos Desiguais de Impacto 20°


Larg. da Correia	G	Gw	Roletes de 5" de Diâmetro							Roletes de 6" de Diâmetro						
			Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Roleta Central de Reposição	Roleta Lateral de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Roleta Central de Reposição	Roleta Lateral de Reposição
24	15.44	5.44	D5-20UI-24	10.50	26.88	8.5	28	D5-TI-42	D5-TI-14	D6-20UI-24	11	26.5	9	31	D6-TI-42	D6-TI-14
30	21.38	5.44	D5-20UI-30	10.63	32.81	8.63	34	D5-FRD-18		D6-20UI-30	11.13	32.44	9.13	37	D6-FRD-18	
36	27.38	5.44	D5-20UI-36	10.63	38.81	8.63	39	D5-FRD-24		D6-20UI-36	11.13	38.44	9.13	42	D6-FRD-24	
42	33.38	5.44	D5-20UI-42	11.00	44.81	9	46	D5-FRD-30		D6-20UI-42	11.5	44.44	9.5	49	D6-FRD-30	
48	39.38	5.44	D5-20UI-48	11.00	50.81	9	50	D5-FRD-36		D6-20UI-48	11.5	50.44	9.5	55	D6-FRD-36	
54	45.38	5.44	D5-20UI-54	11.39	56.81	9	62	D5-FRD-42		D6-20UI-54	11.81	56.44	9.5	67	D6-FRD-42	
60	51.38	5.44	D5-20UI-60	11.39	62.81	9.38	68	D5-FRD-48		D6-20UI-60	11.81	62.44	9.88	73	D6-FRD-48	
72	63.38	5.44	D5-20UI-72	11.39	74.79	9.38	79	D5-FRD-60		D6-20UI-72	11.81	74.44	9.88	86	D6-FRD-60	

Roletes Triplos Desiguais de Impacto 35°

Larg. da Correia	G	Gw	Roletes de 5" de Diâmetro							Roletes de 6" de Diâmetro						
			Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Roleta Central de Reposição	Roleta Lateral de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Roleta Central de Reposição	Roleta Lateral de Reposição
24	13.25	6.75	D5-35UI-24	12.5	25.06	8.5	29	D5-TI-36	D5-TI-18	D6-35UI-24	12.94	24.5	9	32	D6-TI-36	D6-TI-18
30	15.44	8.94	D5-35UI-30	13.94	30.81	8.63	36	D5-TI-42	D5-TI-24	D6-35UI-30	14.31	30.25	9.13	39	D6-TI-42	D6-TI-24
36	19.75	8.94	D5-35UI-36	13.94	35.13	8.63	39	D5-TI-54		D6-35UI-36	14.31	34.56	9.13	43	D6-TI-54	
42	21.38	11.13	D5-35UI-42	15.56	40.38	9	47	D5-FRD-18	D5-TI-30	D6-35UI-42	16	39.75	9.5	51	D6-FRD-18	D6-TI-30
48	27.38	11.13	D5-35UI-48	15.56	46.38	9	52	D5-FRD-24		D6-35UI-48	16	45.75	9.5	56	D6-FRD-24	
54	33.38	11.13	D5-35UI-54	15.88	52.38	9	64	D5-FRD-30		D6-35UI-54	16.31	51.75	9.5	68	D6-FRD-30	
60	39.38	11.13	D5-35UI-60	15.88	58.38	9.38	69	D5-FRD-36		D6-35UI-60	16.31	57.75	9.88	74	D6-FRD-36	
72	51.38	11.13	D5-35UI-72	15.88	70.38	9.38	80	D5-FRD-48		D6-35UI-72	16.31	69.75	9.88	87	D6-FRD-48	

Roletes de Retorno CEMA D

Martin



Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
24	33	35	27.38
30	39	41	33.38
36	45	47	39.38
42	51	53	45.38
48	57	59	51.38
54	63	65	57.38
60	69	71	63.38
72	81	83	75.38

Retorno (E = 1.5")

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Roleta de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Roleta de Reposição
24	D5-R-24-09-1	13	D5-R-24-09	D6-R-24-09-1	15	D6-R-24-09
30	D5-R-30-09-1	15	D5-R-30-09	D6-R-30-09-1	17	D6-R-30-09
36	D5-R-36-09-1	18	D5-R-36-09	D6-R-36-09-1	20	D6-R-36-09
42	D5-R-42-09-1	20	D5-R-42-09	D6-R-42-09-1	23	D6-R-42-09
48	D5-R-48-09-1	22	D5-R-48-09	D6-R-48-09-1	26	D6-R-48-09
54	D5-R-54-09-1	25	D5-R-54-09	D6-R-54-09-1	29	D6-R-54-09
60	D5-R-60-09-1	27	D5-R-60-09	D6-R-60-09-1	31	D6-R-60-09
72	D5-R-72-09-1	32	D5-R-72-09	D6-R-72-09-1	37	D6-R-72-09

Retorno (E = 4.5")

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Roleta de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Roleta de Reposição
24	D5-R-24-09-4	14	D5-R-24-09	D6-R-24-09-4	15	D6-R-24-09
30	D5-R-30-09-4	16	D5-R-30-09	D6-R-30-09-4	18	D6-R-30-09
36	D5-R-36-09-4	19	D5-R-36-09	D6-R-36-09-4	21	D6-R-36-09
42	D5-R-42-09-4	21	D5-R-42-09	D6-R-42-09-4	24	D6-R-42-09
48	D5-R-48-09-4	23	D5-R-48-09	D6-R-48-09-4	27	D6-R-48-09
54	D5-R-54-09-4	26	D5-R-54-09	D6-R-54-09-4	29	D6-R-54-09
60	D5-R-60-09-4	28	D5-R-60-09	D6-R-60-09-4	32	D6-R-60-09
72	D5-R-72-09-4	33	D5-R-72-09	D6-R-72-09-4	38	D6-R-72-09

Retorno (E = 4.5", Suporte Curto)


Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Roleta de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Roleta de Reposição
24	D5-R-24-09-4S	14	D5-R-24-09	D6-R-24-09-4S	16	D6-R-24-09
30	D5-R-30-09-4S	17	D5-R-30-09	D6-R-30-09-4S	19	D6-R-30-09
36	D5-R-36-09-4S	19	D5-R-36-09	D6-R-36-09-4S	21	D6-R-36-09
42	D5-R-42-09-4S	21	D5-R-42-09	D6-R-42-09-4S	24	D6-R-42-09
48	D5-R-48-09-4S	24	D5-R-48-09	D6-R-48-09-4S	27	D6-R-48-09
54	D5-R-54-09-4S	26	D5-R-54-09	D6-R-54-09-4S	30	D6-R-54-09
60	D5-R-60-09-4S	29	D5-R-60-09	D6-R-60-09-4S	33	D6-R-60-09
72	D5-R-72-09-4S	34	D5-R-72-09	D6-R-72-09-4S	38	D6-R-72-09

Nota: Os suportes podem ser vendidos separadamente (página N-65).



Roletes de Retorno com Disco de Borracha CEMA D

Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
24	33	35	27.13
30	39	41	33.13
36	45	47	39.13
42	51	53	45.13
48	57	59	51.13
54	63	65	57.13
60	69	71	63.13
72	81	83	75.13



De Retorno com Discos de Borracha (E = 1.5")

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição
24	D5-RRD-24-1	14	D5-RRD-24	D6-RRD-24-1	16	D6-RRD-24
30	D5-RRD-30-1	16	D5-RRD-30	D6-RRD-30-1	19	D6-RRD-30
36	D5-RRD-36-1	19	D5-RRD-36	D6-RRD-36-1	21	D6-RRD-36
42	D5-RRD-42-1	21	D5-RRD-42	D6-RRD-42-1	24	D6-RRD-42
48	D5-RRD-48-1	24	D5-RRD-48	D6-RRD-48-1	26	D6-RRD-48
54	D5-RRD-54-1	26	D5-RRD-54	D6-RRD-54-1	29	D6-RRD-54
60	D5-RRD-60-1	29	D5-RRD-60	D6-RRD-60-1	31	D6-RRD-60
72	D5-RRD-72-1	34	D5-RRD-72	D6-RRD-72-1	37	D6-RRD-72

De Retorno com Discos de Borracha (E = 4.5")

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição
24	D5-RRD-24-4	15	D5-RRD-24	D6-RRD-24-4	17	D6-RRD-24
30	D5-RRD-30-4	17	D5-RRD-30	D6-RRD-30-4	20	D6-RRD-30
36	D5-RRD-36-4	20	D5-RRD-36	D6-RRD-36-4	22	D6-RRD-36
42	D5-RRD-42-4	22	D5-RRD-42	D6-RRD-42-4	24	D6-RRD-42
48	D5-RRD-48-4	24	D5-RRD-48	D6-RRD-48-4	27	D6-RRD-48
54	D5-RRD-54-4	27	D5-RRD-54	D6-RRD-54-4	30	D6-RRD-54
60	D5-RRD-60-4	29	D5-RRD-60	D6-RRD-60-4	32	D6-RRD-60
72	D5-RRD-72-4	34	D5-RRD-72	D6-RRD-72-4	38	D6-RRD-72



De Retorno com Discos de Borracha (E = 4.5", Suporte Curto)

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição
24	D5-RRD-24-4S	15	D5-RRD-24	D6-RRD-24-4S	17	D6-RRD-24
30	D5-RRD-30-4S	18	D5-RRD-30	D6-RRD-30-4S	20	D6-RRD-30
36	D5-RRD-36-4S	20	D5-RRD-36	D6-RRD-36-4S	22	D6-RRD-36
42	D5-RRD-42-4S	23	D5-RRD-42	D6-RRD-42-4S	25	D6-RRD-42
48	D5-RRD-48-4S	25	D5-RRD-48	D6-RRD-48-4S	28	D6-RRD-48
54	D5-RRD-54-4S	28	D5-RRD-54	D6-RRD-54-4S	30	D6-RRD-54
60	D5-RRD-60-4S	30	D5-RRD-60	D6-RRD-60-4S	33	D6-RRD-60
72	D5-RRD-72-4S	35	D5-RRD-72	D6-RRD-72-4S	38	D6-RRD-72

Nota: Os suportes podem ser vendidos separadamente (página N-65).

Roletes de Retorno em V CEMA D

Martin



Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
24	33	35.88	13.25
30	39	41.88	17.63
36	45	47.88	19.75
42	51	53.88	21.38
48	57	59.88	26.00
54	63	65.88	28.88
60	69	71.88	31.88
72	81	83.88	38.00

De Retorno em V (F = 4.5")

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
24	D5-10V4-24-09	12.94	26.75	4.50	22	D5-T-36-09	D6-10V4-24-09	12.94	26.56	4.00	25	D6-T-36-09
30	D5-10V4-30-09	13.44	35.31	5.00	26	D5-T-48-09	D6-10V4-30-09	13.44	35.19	4.50	29	D6-T-48-09
36	D5-10V4-36-09	14.00	39.50	5.56	29	D5-T-54-09	D6-10V4-36-09	14.00	39.38	5.00	32	D6-T-54-09
42	D5-10V4-42-09	14.50	43.50	6.00	32	D5-T-60-09	D6-10V4-42-09	14.50	43.31	5.38	35	D6-T-60-09
48	D5-10V4-48-09	15.00	51.81	6.63	36	D5-T-72-09	D6-10V4-48-09	15.00	51.69	6.13	40	D6-T-72-09
54	D5-10V4-54-09	15.56	57.50	7.13	39	D5-V-54-09	D6-10V4-54-09	15.56	57.31	6.63	44	D6-V-54-09
60	D5-10V4-60-09	16.13	63.44	7.69	43	D5-V-60-09	D6-10V4-60-09	16.13	63.25	7.19	47	D6-V-60-09
72	D5-10V4-72-09	17.13	75.5	8.75	49	D5-V-72-09	D6-10V4-72-09	17.13	75.25	8.25	54	D6-V-72-09


De Retorno em V (F = 7")

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
24	D5-10V7-24-09	15.56	26.75	7.13	24	D5-T-36-09	D6-10V7-24-09	15.56	26.56	6.63	27	D6-T-36-09
30	D5-10V7-30-09	16.06	35.31	7.63	28	D5-T-48-09	D6-10V7-30-09	16.06	35.19	7.13	31	D6-T-48-09
36	D5-10V7-36-09	16.63	39.50	8.19	31	D5-T-54-09	D6-10V7-36-09	16.63	39.38	7.69	34	D6-T-54-09
42	D5-10V7-42-09	17.13	43.50	8.69	34	D5-T-60-09	D6-10V7-42-09	17.13	43.31	8.25	37	D6-T-60-09
48	D5-10V7-48-09	17.69	51.81	9.25	38	D5-T-72-09	D6-10V7-48-09	17.69	51.69	8.75	42	D6-T-72-09
54	D5-10V7-54-09	18.19	57.50	9.75	41	D5-V-54-09	D6-10V7-54-09	18.19	57.31	9.25	45	D6-V-54-09
60	D5-10V7-60-09	18.75	63.44	10.25	44	D5-V-60-09	D6-10V7-60-09	18.75	63.25	9.81	49	D6-V-60-09
72	D5-10V7-72-09	19.94	75.5	11.5	51	D5-V-72-09	D6-10V7-72-09	19.75	75.31	10.88	56	D6-V-72-09



Roletes de Retorno em V com Discos de Borracha CEMA D

Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
24	33	35.88	13.25
30	39	41.88	15.44
36	45	47.88	17.63
42	51	53.88	21.75
48	57	59.88	23.38
54	63	65.88	27.38
60	69	71.88	30.88
72	81	83.88	37




Roletes de Retorno em V com Discos de Borracha (F = 4.5")

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Roleta de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Roleta de Reposição
24	D5-10VRD4-24	12.94	26.75	4.50	21	D5-VRD-24	D6-10VRD4-24	12.94	26.56	4.00	23	D6-VRD-24
30	D5-10VRD4-30	13.44	35.31	5.00	24	D5-VRD-30	D6-10VRD4-30	13.44	35.19	4.50	27	D6-VRD-30
36	D5-10VRD4-36	14.00	39.50	5.56	26	D5-VRD-36	D6-10VRD4-36	14.00	39.38	5.00	30	D6-VRD-36
42	D5-10VRD4-42	14.50	43.50	6.00	29	D5-VRD-42	D6-10VRD4-42	14.50	43.31	5.38	32	D6-VRD-42
48	D5-10VRD4-48	15.00	51.81	6.63	32	D5-VRD-48	D6-10VRD4-48	15.00	51.69	6.13	36	D6-VRD-48
54	D5-10VRD4-54	15.56	57.50	7.13	38	D5-VRD-54	D6-10VRD4-54	15.56	57.31	6.63	41	D6-VRD-54
60	D5-10VRD4-60	16.13	63.44	7.69	41	D5-VRD-60	D6-10VRD4-60	16.13	63.25	7.19	44	D6-VRD-60
72	D5-10VRD4-72	17.13	75.5	8.75	46	D5-VRD-72	D6-10VRD4-72	17.13	75.25	8.25	51	D6-VRD-72

Roletes de Retorno em V com Discos de Borracha (F = 7")

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Roleta de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Roleta de Reposição
24	D5-10VRD7-24	15.56	26.75	7.13	23	D5-VRD-24	D6-10VRD7-24	15.56	26.56	6.63	24	D6-VRD-24
30	D5-10VRD7-30	16.06	35.31	7.63	26	D5-VRD-30	D6-10VRD7-30	16.06	35.19	7.13	29	D6-VRD-30
36	D5-10VRD7-36	16.63	39.50	8.19	28	D5-VRD-36	D6-10VRD7-36	16.63	39.38	7.69	32	D6-VRD-36
42	D5-10VRD7-42	17.13	43.50	8.69	30	D5-VRD-42	D6-10VRD7-42	17.13	43.31	8.25	35	D6-VRD-42
48	D5-10VRD7-48	17.69	51.81	9.25	34	D5-VRD-48	D6-10VRD7-48	17.69	51.69	8.75	39	D6-VRD-48
54	D5-10VRD7-54	18.19	57.50	9.75	39	D5-VRD-54	D6-10VRD7-54	18.19	57.31	9.25	43	D6-VRD-54
60	D5-10VRD7-60	18.75	63.44	10.25	43	D5-VRD-60	D6-10VRD7-60	18.75	63.25	9.81	46	D6-VRD-60
72	D5-10VRD7-72	19.94	75.5	11.5	48	D5-VRD-72	D6-10VRD7-72	19.75	75.31	10.88	53	D6-VRD-72

Roletes Planos de Carga CEMA D



Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
24	33	35.44	27.38
30	39	41.44	33.38
36	45	47.44	39.38
42	51	53.44	45.38
48	57	59.44	51.38
54	63	65.44	57.38
60	69	71.44	63.38
72	81	83.44	75.38

Roletes Planos de Carga (E = 1.5")

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição
24	D5-F-24-09-1	14	D5-R-24-09	D6-F-24-09-1	15	D6-R-24-09
30	D5-F-30-09-1	16	D5-R-30-09	D6-F-30-09-1	18	D6-R-30-09
36	D5-F-36-09-1	19	D5-R-36-09	D6-F-36-09-1	21	D6-R-36-09
42	D5-F-42-09-1	21	D5-R-42-09	D6-F-42-09-1	24	D6-R-42-09
48	D5-F-48-09-1	23	D5-R-48-09	D6-F-48-09-1	27	D6-R-48-09
54	D5-F-54-09-1	26	D5-R-54-09	D6-F-54-09-1	29	D6-R-54-09
60	D5-F-60-09-1	28	D5-R-60-09	D6-F-60-09-1	32	D6-R-60-09
72	D5-F-72-09-1	33	D5-R-72-09	D6-F-72-09-1	38	D6-R-72-09

Roletes Planos de Carga (E = 4.5")


Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição
24	D5-F-24-09-4	15	D5-R-24-09	D6-F-24-09-4	16	D6-R-24-09
30	D5-F-30-09-4	17	D5-R-30-09	D6-F-30-09-4	19	D6-R-30-09
36	D5-F-36-09-4	20	D5-R-36-09	D6-F-36-09-4	22	D6-R-36-09
42	D5-F-42-09-4	22	D5-R-42-09	D6-F-42-09-4	25	D6-R-42-09
48	D5-F-48-09-4	24	D5-R-48-09	D6-F-48-09-4	28	D6-R-48-09
54	D5-F-54-09-4	27	D5-R-54-09	D6-F-54-09-4	30	D6-R-54-09
60	D5-F-60-09-4	29	D5-R-60-09	D6-F-60-09-4	33	D6-R-60-09
72	D5-F-72-09-4	34	D5-R-72-09	D6-F-72-09-4	39	D6-R-72-09

Nota: Os suportes podem ser vendidos separadamente (página N-65).



Roletes Planos de Carga com Discos de Borracha CEMA D

Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
24	33	35.44	27.38
30	39	41.44	33.38
36	45	47.44	39.38
42	51	53.44	45.38
48	57	59.44	51.38
54	63	65.44	57.38
60	69	71.44	63.38
72	81	83.44	75.38



Roletes Planos de Carga com Discos de Borracha (E = 1.5")


Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição
24	D5-FRD-24-1	17	D5-FRD-24	D6-FRD-24-1	19	D6-FRD-24
30	D5-FRD-30-1	20	D5-FRD-30	D6-FRD-30-1	23	D6-FRD-30
36	D5-FRD-36-1	23	D5-FRD-36	D6-FRD-36-1	26	D6-FRD-36
42	D5-FRD-42-1	26	D5-FRD-42	D6-FRD-42-1	30	D6-FRD-42
48	D5-FRD-48-1	29	D5-FRD-48	D6-FRD-48-1	34	D6-FRD-48
54	D5-FRD-54-1	33	D5-FRD-54	D6-FRD-54-1	38	D6-FRD-54
60	D5-FRD-60-1	36	D5-FRD-60	D6-FRD-60-1	42	D6-FRD-60
72	D5-FRD-72-1	43	D5-FRD-72	D6-FRD-72-1	49	D6-FRD-72

Roletes Planos de Carga com Discos de Borracha (E = 4.5")

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição
24	D5-FRD-24-4	18	D5-FRD-24	D6-FRD-24-4	20	D6-FRD-24
30	D5-FRD-30-4	21	D5-FRD-30	D6-FRD-30-4	24	D6-FRD-30
36	D5-FRD-36-4	24	D5-FRD-36	D6-FRD-36-4	27	D6-FRD-36
42	D5-FRD-42-4	27	D5-FRD-42	D6-FRD-42-4	31	D6-FRD-42
48	D5-FRD-48-4	30	D5-FRD-48	D6-FRD-48-4	35	D6-FRD-48
54	D5-FRD-54-4	34	D5-FRD-54	D6-FRD-54-4	39	D6-FRD-54
60	D5-FRD-60-4	37	D5-FRD-60	D6-FRD-60-4	43	D6-FRD-60
72	D5-FRD-72-4	44	D5-FRD-72	D6-FRD-72-4	50	D6-FRD-72

Nota: Os suportes podem ser vendidos separadamente (página N-65).

Roletes Triplos de Carga Auto Alinhantes CEMA D



Larg. da Correia	Dimensões Padrão					Larg. da Base	
	A	B	C	D	G	Aw*	Cw*
24	33	3.69	35.5	13	8.94	39	41.5
30	39	3.69	41.5	13	11.13	45	47.5
36	45	3.69	47.5	13	13.25	51	53.5
42	51	3.69	53.5	13	15.44	57	59.5
48	57	3.69	59.5	13	17.63	63	65.5
54	63	3.69	65.5	13	19.75	69	71.5
60	69	3.69	71.5	13	21.75	75	77.5
72	81	3.69	83.5	13	26	87	89.5

*Não se mostra a dimensão para a base larga.

Roletes Triplos de Carga Auto Alinhantes 20°

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
24	D5-20TSA-24-09	12.69	26.94	9.5	46	D5-T-24-09	D6-20TSA-24-09	13.13	26.56	10	50	D6-T-24-09
30	D5-20TSA-30-09	13.44	33.25	9.5	52	D5-T-30-09	D6-20TSA-30-09	13.88	32.88	10	55	D6-T-30-09
36	D5-20TSA-36-09	14.13	39.31	9.5	58	D5-T-36-09	D6-20TSA-36-09	14.63	39.00	10	61	D6-T-36-09
42	D5-20TSA-42-09	14.88	45.63	9.5	64	D5-T-42-09	D6-20TSA-42-09	15.38	45.31	10	68	D6-T-42-09
48	D5-20TSA-48-09	15.63	51.94	9.5	70	D5-T-48-09	D6-20TSA-48-09	16.13	51.56	10	74	D6-T-48-09
54	D5-20TSA-54-09	16.38	58.06	9.5	75	D5-T-54-09	D6-20TSA-54-09	16.81	57.69	10	81	D6-T-54-09
60	D5-20TSA-60-09	17.06	63.81	9.5	80	D5-T-60-09	D6-20TSA-60-09	17.50	63.44	10	86	D6-T-60-09
72	D5-20TSA-72-09	18.25	76.06	9.5	91	D5-T-72-09	D6-20TSA-72-09	18.94	75.69	10	96	D6-T-72-09

Roletes Triplos de Carga Auto Alinhantes 35°

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
24	D5-35TSA-24-09	14.69	24.31	9.5	47	D5-T-24-09	D6-35TSA-24-09	15.13	23.75	10	50	D6-T-24-09
30	D5-35TSA-30-09	16.00	30.13	9.5	53	D5-T-30-09	D6-35TSA-30-09	16.38	29.50	10	56	D6-T-30-09
36	D5-35TSA-36-09	17.19	35.69	9.5	59	D5-T-36-09	D6-35TSA-36-09	17.63	35.13	10	62	D6-T-36-09
42	D5-35TSA-42-09	18.44	41.50	9.5	64	D5-T-42-09	D6-35TSA-42-09	18.88	40.94	10	68	D6-T-42-09
48	D5-35TSA-48-09	19.69	47.25	9.5	71	D5-T-48-09	D6-35TSA-48-09	20.13	46.69	10	75	D6-T-48-09
54	D5-35TSA-54-09	20.98	52.88	9.5	76	D5-T-54-09	D6-35TSA-54-09	21.31	52.31	10	82	D6-T-54-09
60	D5-35TSA-60-09	22.06	58.13	9.5	81	D5-T-60-09	D6-35TSA-60-09	22.50	57.56	10	87	D6-T-60-09
72	D5-35TSA-72-09	24.50	69.38	9.5	92	D5-T-72-09	D6-35TSA-72-09	24.94	68.75	10	98	D6-T-72-09

Roletes Triplos de Carga Auto Alinhantes 45°

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
24	D5-45TSA-24-09	16.00	22.50	9.5	48	D5-T-24-09	D6-45TSA-24-09	16.31	21.81	10	51	D6-T-24-09
30	D5-45TSA-30-09	17.56	27.75	9.5	53	D5-T-30-09	D6-45TSA-30-09	17.88	27.06	10	57	D6-T-30-09
36	D5-45TSA-36-09	19.06	32.94	9.5	60	D5-T-36-09	D6-45TSA-36-09	19.38	32.25	10	63	D6-T-36-09
42	D5-45TSA-42-09	20.63	38.25	9.5	65	D5-T-42-09	D6-45TSA-42-09	20.94	37.50	10	70	D6-T-42-09
48	D5-45TSA-48-09	22.13	43.50	9.5	72	D5-T-48-09	D6-45TSA-48-09	22.50	42.75	10	76	D6-T-48-09
54	D5-45TSA-54-09	23.63	48.63	9.5	77	D5-T-54-09	D6-45TSA-54-09	24.00	47.94	10	83	D6-T-54-09
60	D5-45TSA-60-09	25.06	53.38	9.5	81	D5-T-60-09	D6-45TSA-60-09	25.44	52.75	10	88	D6-T-60-09
72	D5-45TSA-72-09	28.00	63.69	9.5	93	D5-T-72-09	D6-45TSA-72-09	28.44	63.00	10	98	D6-T-72-09


Temos roletes auto alinhantes tipo sapata disponíveis



Roletes de Retorno Auto Alinhantes CEMA D

Larg. da Correia	Dimensões Padrão					Larg. da Base	
	A	B	C	D	G	Aw*	Cw*
24	33	3.69	36.5	13	27.38	39	42.5
30	39	3.69	42.5	13	33.38	45	48.5
36	45	3.69	48.5	13	39.38	51	54.5
42	51	3.69	54.5	13	45.38	57	60.5
48	57	3.69	60.5	13	51.38	63	66.5
54	63	3.69	66.5	13	57.38	69	72.5
60	69	3.69	72.5	13	63.38	75	78.5
72	81	3.69	84.5	13	75.38	87	90.5

*Não se mostra a dimensão para a base larga.



Roletes de Retorno Auto Alinhantes (E = 1.5")


Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição
24	D5-RSA1-24-09	53	D5-R-24-09	D6-RSA1-24-09	55	D6-R-24-09
30	D5-RSA1-30-09	59	D5-R-30-09	D6-RSA1-30-09	61	D6-R-30-09
36	D5-RSA1-36-09	64	D5-R-36-09	D6-RSA1-36-09	66	D6-R-36-09
42	D5-RSA1-42-09	69	D5-R-42-09	D6-RSA1-42-09	72	D6-R-42-09
48	D5-RSA1-48-09	74	D5-R-48-09	D6-RSA1-48-09	78	D6-R-48-09
54	D5-RSA1-54-09	80	D5-R-54-09	D6-RSA1-54-09	83	D6-R-54-09
60	D5-RSA1-60-09	85	D5-R-60-09	D6-RSA1-60-09	89	D6-R-60-09
72	D5-RSA1-72-09	96	D5-R-72-09	D6-RSA1-72-09	100	D6-R-72-09

Roletes de Retorno Auto Alinhantes (E = 4.5")

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição
24	D5-RSA4-24-09	55	D5-R-24-09	D6-RSA4-24-09	57	D6-R-24-09
30	D5-RSA4-30-09	61	D5-R-30-09	D6-RSA4-30-09	63	D6-R-30-09
36	D5-RSA4-36-09	68	D5-R-36-09	D6-RSA4-36-09	68	D6-R-36-09
42	D5-RSA4-42-09	72	D5-R-42-09	D6-RSA4-42-09	74	D6-R-42-09
48	D5-RSA4-48-09	77	D5-R-48-09	D6-RSA4-48-09	80	D6-R-48-09
54	D5-RSA4-54-09	82	D5-R-54-09	D6-RSA4-54-09	86	D6-R-54-09
60	D5-RSA4-60-09	88	D5-R-60-09	D6-RSA4-60-09	91	D6-R-60-09
72	D5-RSA4-72-09	98	D5-R-72-09	D6-RSA4-72-09	103	D6-R-72-09

Temos roletes auto alinhantes tipo sapata disponíveis

Roletes de Retorno Auto Alinhantes com Discos de Borracha CEMA D

Larg. da Correia	Dimensões Padrão					Larg. da Base	
	A	B	C	D	G	Aw*	Cw*
24	33	3.69	36.5	13	8.94	39	42.5
30	39	3.69	42.5	13	11.13	45	48.5
36	45	3.69	48.5	13	13.25	51	54.5
42	51	3.69	54.5	13	15.44	57	60.5
48	57	3.69	60.5	13	17.63	63	66.5
54	63	3.69	66.5	13	19.75	69	72.5
60	69	3.69	72.5	13	21.75	75	78.5
72	81	3.69	84.5	13	26	87	90.5

*Não se mostra a dimensão para a base larga.

Roletes de Retorno Auto Alinhantes com Discos de Borracha (E = 1.5")

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição
24	D5-RRDSA1-24	53	D5-RRD-24	D6-RRDSA1-24	54	D6-RRD-24
30	D5-RRDSA1-30	59	D5-RRD-30	D6-RRDSA1-30	61	D6-RRD-30
36	D5-RRDSA1-36	64	D5-RRD-36	D6-RRDSA1-36	65	D6-RRD-36
42	D5-RRDSA1-42	68	D5-RRD-42	D6-RRDSA1-42	70	D6-RRD-42
48	D5-RRDSA1-48	73	D5-RRD-48	D6-RRDSA1-48	76	D6-RRD-48
54	D5-RRDSA1-54	78	D5-RRD-54	D6-RRDSA1-54	82	D6-RRD-54
60	D5-RRDSA1-60	84	D5-RRD-60	D6-RRDSA1-60	87	D6-RRD-60
72	D5-RRDSA1-72	95	D5-RRD-72	D6-RRDSA1-72	98	D6-RRD-72

Roletes de Retorno Auto Alinhantes com Discos de Borracha (E = 4.5")

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição
24	D5-RRDSA4-24	55	D5-RRD-24	D6-RRDSA4-24	57	D6-RRD-24
30	D5-RRDSA4-30	60	D5-RRD-30	D6-RRDSA4-30	63	D6-RRD-30
36	D5-RRDSA4-36	67	D5-RRD-36	D6-RRDSA4-36	67	D6-RRD-36
42	D5-RRDSA4-42	71	D5-RRD-42	D6-RRDSA4-42	73	D6-RRD-42
48	D5-RRDSA4-48	75	D5-RRD-48	D6-RRDSA4-48	78	D6-RRD-48
54	D5-RRDSA4-54	81	D5-RRD-54	D6-RRDSA4-54	84	D6-RRD-54
60	D5-RRDSA4-60	86	D5-RRD-60	D6-RRDSA4-60	89	D6-RRD-60
72	D5-RRDSA4-72	97	D5-RRD-72	D6-RRDSA4-72	101	D6-RRD-72

Temos roletes auto alinhantes tipo sapata disponíveis




Roletes Planos de Carga Auto Alinhantes

CEMA D

Larg. da Correia	Dimensões Padrão					Larg. da Base	
	A	B	C	D	G	Aw*	Cw*
24	33	3.69	35.5	13	27.38	39	41.5
30	39	3.69	41.5	13	33.38	45	47.5
36	45	3.69	47.5	13	39.38	51	53.5
42	51	3.69	53.5	13	45.38	57	59.5
48	57	3.69	59.5	13	51.38	63	65.5
54	63	3.69	65.5	13	57.38	69	71.5
60	69	3.69	71.5	13	63.38	75	77.5
72	81	3.69	83.5	13	75.38	87	89.5

*Não se mostra a dimensão para a base larga.





Roletes Planos de Carga Auto Alinhantes

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro			Roletes de 6" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição
24	D5-FSA-24-09	42	D5-R-24-09	D6-FSA-24-09	44	D6-R-24-09
30	D5-FSA-30-09	48	D5-R-30-09	D6-FSA-30-09	50	D6-R-30-09
36	D5-FSA-36-09	54	D5-R-36-09	D6-FSA-36-09	55	D6-R-36-09
42	D5-FSA-42-09	59	D5-R-42-09	D6-FSA-42-09	61	D6-R-42-09
48	D5-FSA-48-09	64	D5-R-48-09	D6-FSA-48-09	67	D6-R-48-09
54	D5-FSA-54-09	69	D5-R-54-09	D6-FSA-54-09	73	D6-R-54-09
60	D5-FSA-60-09	74	D5-R-60-09	D6-FSA-60-09	78	D6-R-60-09
72	D5-FSA-72-09	85	D5-R-72-09	D6-FSA-72-09	89	D6-R-72-09

Temos roletes auto alinhantes tipo sapata disponíveis



Roletes de Eixo Giratório CEMA D



Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
24	33	37.75	27.38
30	39	43.75	33.38
36	45	49.75	39.38
42	51	55.75	45.38
48	57	61.75	51.38
54	63	67.75	57.38
60	69	73.75	63.38
72	81	85.75	75.38

Eixo Giratório Plano

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro		Roletes de 6" de Diâmetro	
	Número de Parte D = 1.94"	Peso - Kg	Número de Parte D = 1.94"	Peso - Kg
24	D5-LR31-24-09	27	D6-LR31-24-09	29
30	D5-LR31-30-09	32	D6-LR31-30-09	35
36	D5-LR31-36-09	37	D6-LR31-36-09	40
42	D5-LR31-42-09	42	D6-LR31-42-09	46
48	D5-LR31-48-09	47	D6-LR31-48-09	51
54	D5-LR31-54-09	52	D6-LR31-54-09	57
60	D5-LR31-60-09	57	D6-LR31-60-09	62
72	D5-LR31-72-09	67	D6-LR31-72-09	72



Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
24	33	37.75	27.38
30	39	43.75	33.38
36	45	49.75	39.38
42	51	55.75	45.38
48	57	61.75	51.38
54	63	67.75	57.38
60	69	73.75	63.38
72	81	85.75	75.38


Eixo Giratório Plano de Impacto

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro		Roletes de 6" de Diâmetro	
	Número de Parte D = 1.94"	Peso - Kg	Número de Parte D = 1.94"	Peso - Kg
24	D5-LI31-24	35	D6-LI31-24	39
30	D5-LI31-30	43	D6-LI31-30	46
36	D5-LI31-36	49	D6-LI31-36	54
42	D5-LI31-42	56	D6-LI31-42	61
48	D5-LI31-48	62	D6-LI31-48	68
54	D5-LI31-54	69	D6-LI31-54	76
60	D5-LI31-60	75	D6-LI31-60	83
72	D5-LI31-72	88	D6-LI31-72	98



Retorno em V Invertido CEMA D


Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
24	33	35	13.25
30	39	41	15.44
36	45	47	17.63
42	51	53	21.75
48	57	59	23.38
54	63	65	27.38
60	69	71	30.88
72	81	83	37



Retorno em V Invertido

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
24	D5-15IV-24-09	5.50	26.63	2.00	25	D5-T-36-09	D6-15IV-24-09	6.00	26.38	2.50	27	D6-T-36-09
30	D5-15IV-30-09	5.25	30.94	1.25	28	D5-T-42-09	D6-15IV-30-09	5.75	30.63	1.75	30	D6-T-42-09
36	D5-15IV-36-09	5.00	35.00	0.44	31	D5-T-48-09	D6-15IV-36-09	5.50	34.81	0.94	34	D6-T-48-09
42	D5-15IV-42-09	5.25	43.00	0.38	35	D5-T-60-09	D6-15IV-42-09	5.75	42.75	0.13	38	D6-T-60-09
48	D5-15IV-48-09	4.88	46.19	1.13	37	D5-R-20-09	D6-15IV-48-09	5.38	45.94	0.69	40	D6-R-20-09
54	D5-15IV-54-09	5.13	53.94	2.00	41	D5-R-24-09	D6-15IV-54-09	5.63	53.69	1.50	45	D6-R-24-09
60	D5-15IV-60-09	5.25	60.69	2.75	45	D5-IV-60-09	D6-15IV-60-09	5.75	60.44	2.25	50	D6-IV-60-09
72	D5-15IV-72-09	5.25	75.5	4.31	53	D5-IV-72-09	D6-15IV-72-09	5.75	72.25	3.81	58	D6-IV-72-09

Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
24	33	35	13.25
30	39	41	15.44
36	45	47	17.63
42	51	53	21.75
48	57	59	23.38
54	63	65	27.38
60	69	71	30.88
72	81	83	37



Retorno em V Invertido com Discos de Borracha

Larg. da Correia	Roletes de 5" de Diâmetro						Roletes de 6" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
24	D5-15IVRD-24	5.50	26.63	2.00	25	D5-TI-36	D6-15IVRD-24	6.00	26.38	2.50	27	D6-TI-36
30	D5-15IVRD-30	5.25	30.94	1.25	29	D5-TI-42	D6-15IVRD-30	5.75	30.63	1.75	31	D6-TI-42
36	D5-15IVRD-36	5.00	35.00	0.44	33	D5-TI-48	D6-15IVRD-36	5.50	34.81	0.94	35	D6-TI-48
42	D5-15IVRD-42	5.25	43.00	0.38	37	D5-TI-60	D6-15IVRD-42	5.75	42.75	0.13	40	D6-TI-60
48	D5-15IVRD-48	4.88	46.19	1.13	39	D5-FRD-20	D6-15IVRD-48	5.38	45.94	0.69	43	D6-FRD-20
54	D5-15IVRD-54	5.13	53.94	2.00	44	D5-FRD-24	D6-15IVRD-54	5.63	53.69	1.50	48	D6-FRD-24
60	D5-15IVRD-60	5.25	60.69	2.75	49	D5-IVRD-60	D6-15IVRD-60	5.75	60.44	2.25	53	D6-IVRD-60
72	D5-15IVRD-72	5.25	75.5	4.31	56	D5-IVRD-72	D6-15IVRD-72	5.75	72.25	3.81	63	D6-IVRD-72

Série CEMA E

Características e Benefícios


Martin

Os Roletes série CEMA E estabelecem um padrão para a indústria

- Usam um rolamento de esferas vedado para uma operação livre de manutenção.
- Com vedação de Triplo Labirinto *Martin* para proteger o rolamento.
- Está em conformidade com todas as cargas CEMA E e os requisitos dimensionais.
- A solda do rolete está protegida.
- A vedação *Martin* de Triplo Labirinto oferece o balanço perfeito entre o desempenho da vedação e a resistência ao giro.

Capacidades de Carga CEMA E


Larg. da Correia	Ângulo			Retorno e Plano	Desigual e Coleta	Eixo Giratório
	20°	35°	45°			
36	1800	1800	1800	1000	1260	—
42	1800	1800	1800	1000	1200	2100
48	1800	1800	1800	1000	1000	2100
54	1800	1800	1800	925	1000	2100
60	1800	1800	1800	850	1000	2100
66	1800	1800	1800	775	1000	2100
72	1800	1800	1800	700	925	2100
78	—	—	—	625	—	—
84	1800	1674	1620	550	775	1825
90	—	—	—	475	—	—
96	1750	1628	1575	400	625	—
102	—	—	—	250	—	—
Dois Roletes de Retorno em V (todos)				1300	—	—



Martin

Série CEMA E

Características e Benefícios



1

O projeto de vedação de tripla labirinto *Martin* protege o rolamento.

- Uma tampa externa que impede a entrada de impurezas na carcaça do rolamento.
- O projeto do disco defletor remove os contaminantes da carcaça do rolamento pela força centrífuga.
- A vedação de tripla labirinto é preenchida com graxa e oferece um nível adicional de proteção contra contaminantes e a água que impactam no rolamento.
- A vedação de lábio apresenta um nível adicional de proteção contra umidade e partículas finas.

2

Os roletes CEMA E possuem rolamentos de esferas vedados para todo o seu ciclo de vida.

3

A linha CEMA E de roletes padrão é para correias de 36 a 96 "de largura.

4

Os Roletes CEMA E da *Martin* têm uma resistência ao disco extremamente baixa, o que se traduz em um custo operacional muito baixo.

5

A soldagem do disco final do rolete oferece proteção adicional contra o desgaste da correia.


6

O eixo de aço maciço de maior diâmetro é usinado nas extremidades a 40 mm, para acomodar o rolamento

7

Os Roletes *Martin* têm uma excentricidade excepcionalmente baixa (TIR).

Roletes Triplos de Carga CEMA E



Larg. da Correia	Dimensões Padrão					Larg. da Base	
	A	B	C	D	G	Aw*	Cw*
36	45	7.5	48.5	12	13	51	54.5
42	51	7.5	54.5	12	15	57	62.5
48	57	7.5	62.5	12	17.75	63	68
54	63	7.5	68	12	19.75	69	74
60	69	7.5	74	12	21.75	75	80
66	75	7.5	80	12	23.75	81	85.5
72	81	7.5	85.5	12	25.75	87	91.5
84	93	9	97	14.5	29.75	99	103.5
96	105	9	108.5	14.5	33.75	111	115.5

*Não se mostra a dimensão para a base larga.

Roletes Triplos de Carga 20°

Larg. da Correia	Roletes de 6" de Diâmetro						Roletes de 7" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
36	E6-20T-36-07	15.38	39.50	10.75	60	E6-T-36-07	E7-20T-36-04	15.81	39.19	11.25	72	E7-T-36-04
42	E6-20T-42-07	16.06	45.25	10.75	66	E6-T-42-07	E7-20T-42-04	16.50	44.94	11.25	78	E7-T-42-04
48	E6-20T-48-07	17.00	53.19	10.75	74	E6-T-48-07	E7-20T-48-04	17.44	52.81	11.25	89	E7-T-48-04
54	E6-20T-54-07	17.69	58.94	10.75	80	E6-T-54-07	E7-20T-54-04	18.13	58.63	11.25	97	E7-T-54-04
60	E6-20T-60-07	18.38	64.69	10.75	86	E6-T-60-07	E7-20T-60-04	18.81	64.38	11.25	105	E7-T-60-04
66	E6-20T-66-07	19.41	70.44	11.50	104	E6-T-66-07	E7-20T-66-04	19.88	70.13	12.00	123	E7-T-66-04
72	E6-20T-72-07	20.44	76.19	11.50	110	E6-T-72-07	E7-20T-72-04	20.94	75.88	12.00	132	E7-T-72-04
84	E6-20T-84-07	21.94	87.75	11.63	125	E6-T-84-07	E7-20T-84-04	22.44	87.38	12.13	150	E7-T-84-04
96	E6-20T-96-07	23.31	99.25	11.63	138	E6-T-96-07	E7-20T-96-04	23.81	98.94	12.13	167	E7-T-96-04

Roletes Triplos de Carga 35°

Larg. da Correia	Roletes de 6" de Diâmetro						Roletes de 7" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
36	E6-35T-36-07	18.44	35.63	10.75	62	E6-T-36-07	E7-35T-36-04	18.81	35.06	11.25	73	E7-T-36-04
42	E6-35T-42-07	19.56	40.94	10.75	68	E6-T-42-07	E7-35T-42-04	19.94	40.31	11.25	80	E7-T-42-04
48	E6-35T-48-07	21.13	48.19	10.75	77	E6-T-48-07	E7-35T-48-04	21.56	47.56	11.25	91	E7-T-48-04
54	E6-35T-54-07	22.25	53.44	10.75	83	E6-T-54-07	E7-35T-54-04	22.69	52.88	11.25	99	E7-T-54-04
60	E6-35T-60-07	23.44	58.69	10.75	89	E6-T-60-07	E7-35T-60-04	23.81	58.13	11.25	107	E7-T-60-04
66	E6-35T-66-07	24.94	63.97	11.50	107	E6-T-66-07	E7-35T-66-04	25.34	63.41	12.00	126	E7-T-66-04
72	E6-35T-72-07	26.44	69.25	11.50	113	E6-T-72-07	E7-35T-72-04	26.88	68.69	12.00	134	E7-T-72-04
84	E6-35T-84-07	28.88	79.81	11.63	129	E6-T-84-07	E7-35T-84-04	29.25	79.25	12.13	153	E7-T-84-04
96	E6-35T-96-07	31.19	90.38	11.63	143	E6-T-96-07	E7-35T-96-04	31.56	89.81	12.13	170	E7-T-96-04

Roletes Triplos de Carga 45°


Larg. da Correia	Roletes de 6" de Diâmetro						Roletes de 7" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
36	E6-45T-36-07	20.25	32.88	10.75	63	E6-T-36-07	E7-45T-36-04	20.63	32.19	11.25	74	E7-T-36-04
42	E6-45T-42-07	21.69	37.75	10.75	69	E6-T-42-07	E7-45T-42-04	22.00	37.00	11.25	82	E7-T-42-04
48	E6-45T-48-07	23.63	44.38	10.75	78	E6-T-48-07	E7-45T-48-04	24.00	43.69	11.25	93	E7-T-48-04
54	E6-45T-54-07	25.00	49.19	10.75	83	E6-T-54-07	E7-45T-54-04	25.38	48.50	11.25	100	E7-T-54-04
60	E6-45T-60-07	26.44	54.00	10.75	90	E6-T-60-07	E7-45T-60-04	26.81	53.31	11.25	108	E7-T-60-04
66	E6-45T-66-07	28.22	58.84	11.50	108	E6-T-66-07	E7-45T-66-04	28.59	58.16	12.00	127	E7-T-66-04
72	E6-45T-72-07	30.00	63.69	11.50	114	E6-T-72-07	E7-45T-72-04	30.38	63.00	12.00	136	E7-T-72-04
84	E6-45T-84-07	33.00	73.31	11.63	130	E6-T-84-07	E7-45T-84-04	33.31	72.63	12.13	155	E7-T-84-04
96	E6-45T-96-07	35.81	83.00	11.63	144	E6-T-96-07	E7-45T-96-04	36.19	82.31	12.13	172	E7-T-96-04



Roletes Triplos de Carga de Impacto CEMA E

Larg. da Correia	Dimensões Padrão					Larg. da Base	
	A	B	C	D	G	Aw*	Cw*
36	45	7.5	48.5	12	13	51	54.5
42	51	7.5	54.5	12	15	57	62.5
48	57	7.5	62.5	12	17.75	63	68
54	63	7.5	68	12	19.75	69	74
60	69	7.5	74	12	21.75	75	80
66	75	7.5	80	12	23.75	81	85.5
72	81	7.5	85.5	12	25.75	87	91.5
84	93	9	97	14.5	29.75	99	103.5
96	105	9	108.5	14.5	33.75	111	115.5

*Não se mostra a dimensão para a base larga.



Roletes Triplos de Carga de Impacto 20°

Larg. da Correia	Roletes de 6" de Diâmetro						Roletes de 7" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
36	E6-20TI-36	15.38	39.50	10.75	81	E6-TI-36	E7-20TI-36	15.81	39.19	11.25	85	E7-TI-36
42	E6-20TI-42	16.06	45.25	10.75	90	E6-TI-42	E7-20TI-42	16.50	44.94	11.25	95	E7-TI-42
48	E6-20TI-48	17.00	53.19	10.75	103	E6-TI-48	E7-20TI-48	17.44	52.81	11.25	108	E7-TI-48
54	E6-20TI-54	17.69	58.94	10.75	112	E6-TI-54	E7-20TI-54	18.13	58.63	11.25	118	E7-TI-54
60	E6-20TI-60	18.38	64.69	10.75	122	E6-TI-60	E7-20TI-60	18.81	64.38	11.25	129	E7-TI-60
66	E6-20TI-66	19.41	70.44	11.50	141	E6-TI-66	E7-20TI-66	19.88	70.13	12.00	149	E7-TI-66
72	E6-20TI-72	20.44	76.19	11.50	159	E6-TI-72	E7-20TI-72	20.94	75.88	12.00	168	E7-TI-72
84	E6-20TI-84	21.94	87.75	11.63	183	E6-TI-84	E7-20TI-84	22.44	87.38	12.13	193	E7-TI-84
96	E6-20TI-96	23.31	99.25	11.63	205	E6-TI-96	E7-20TI-96	23.81	98.94	12.13	217	E7-TI-96

Roletes Triplos de Carga de Impacto 35°


Larg. da Correia	Roletes de 6" de Diâmetro						Roletes de 7" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
36	E6-35TI-36	18.44	35.63	10.75	83	E6-TI-36	E7-35TI-36	18.81	35.06	11.25	88	E7-TI-36
42	E6-35TI-42	19.56	40.94	10.75	92	E6-TI-42	E7-35TI-42	19.94	40.31	11.25	98	E7-TI-42
48	E6-35TI-48	21.13	48.19	10.75	105	E6-TI-48	E7-35TI-48	21.56	47.56	11.25	111	E7-TI-48
54	E6-35TI-54	22.25	53.44	10.75	114	E6-TI-54	E7-35TI-54	22.69	52.88	11.25	121	E7-TI-54
60	E6-35TI-60	23.44	58.69	10.75	125	E6-TI-60	E7-35TI-60	23.81	58.13	11.25	132	E7-TI-60
66	E6-35TI-66	24.94	63.97	11.50	144	E6-TI-66	E7-35TI-66	25.34	63.41	12.00	152	E7-TI-66
72	E6-35TI-72	26.44	69.25	11.50	162	E6-TI-72	E7-35TI-72	26.88	68.69	12.00	171	E7-TI-72
84	E6-35TI-84	28.88	79.81	11.63	187	E6-TI-84	E7-35TI-84	29.25	79.25	12.13	197	E7-TI-84
96	E6-35TI-96	31.19	90.38	11.63	209	E6-TI-96	E7-35TI-96	31.56	89.81	12.13	221	E7-TI-96

Roletes Triplos de Carga de Impacto 45°

Larg. da Correia	Roletes de 6" de Diâmetro						Roletes de 7" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
36	E6-45TI-36	20.25	32.88	10.75	84	E6-TI-36	E7-45TI-36	20.63	32.19	11.25	89	E7-TI-36
42	E6-45TI-42	21.69	37.75	10.75	94	E6-TI-42	E7-45TI-42	22.00	37.00	11.25	99	E7-TI-42
48	E6-45TI-48	23.63	44.38	10.75	107	E6-TI-48	E7-45TI-48	24.00	43.69	11.25	113	E7-TI-48
54	E6-45TI-54	25.00	49.19	10.75	116	E6-TI-54	E7-45TI-54	25.38	48.50	11.25	123	E7-TI-54
60	E6-45TI-60	26.44	54.00	10.75	127	E6-TI-60	E7-45TI-60	26.81	53.31	11.25	134	E7-TI-60
66	E6-45TI-66	28.22	58.84	11.50	146	E6-TI-66	E7-45TI-66	28.59	58.16	12.00	154	E7-TI-66
72	E6-45TI-72	30.00	63.69	11.50	165	E6-TI-72	E7-45TI-72	30.38	63.00	12.00	174	E7-TI-72
84	E6-45TI-84	33.00	73.31	11.63	189	E6-TI-84	E7-45TI-84	33.31	72.63	12.13	200	E7-TI-84
96	E6-45TI-96	35.81	83.00	11.63	212	E6-TI-96	E7-45TI-96	36.19	82.31	12.13	224	E7-TI-96

Roletes Triplos Desiguais CEMA E

Martin



Larg. da Correia	Dimensões Padrão				Larg. da Base	
	A	B	C	D	Aw*	Cw*
36	45	7.5	48.5	12	51	54.5
42	51	7.5	54.5	12	57	62.5
48	57	7.5	62.5	12	63	68
54	63	7.5	68	12	69	74
60	69	7.5	74	12	75	80
66	75	7.5	80	12	81	85.5
72	81	7.5	85.5	12	87	91.5
84	93	9	97	14.5	99	103.5
96	105	9	108.5	14.5	111	115.5

*Não se mostra a dimensão para a base larga.

Roletes Triplos Desiguais 20°

Larg. da Correia	G	Gw	Rolete de 6" de Diâmetro						
			Número de Parte	E	H	K	Peso - Kg	Rolete Central de Reposição	Rolete Lateral de Reposição
36	21.75	7.5	E6-20U-36-07	13.5	37.94	10.75	58	E6-T-60-07	E6-T-20-07
42	25.75	7.5	E6-20U-42-07	13.5	41.94	10.75	62	E6-T-72-07	
48	33.75	7.5	E6-20U-48-07	13.5	49.94	10.75	70	E6-T-96-07	
54	40	7.5	E6-20U-54-07	13.5	56.19	10.75	76	E6-R-36-07	
60	46	7.5	E6-20U-60-07	13.5	62.19	10.75	82	E6-R-42-07	
66	52	7.5	E6-20U-66-07	14.25	68.19	11.5	99	E6-R-48-07	
72	58	7.5	E6-20U-72-07	14.25	74.19	11.5	105	E6-R-54-07	
84	70	7.5	E6-20U-84-07	14.38	86.19	11.63	118	E6-R-66-07	
96	83.5	7.5	E6-20U-96-07	14.38	99.19	11.63	129	E6-UC-96-07	

Larg. da Correia	G	Gw	Rolete de 7" de Diâmetro						
			Número de Parte	E	H	K	Peso - Kg	Rolete Central de Reposição	Rolete Lateral de Reposição
36	21.75	7.5	E7-20U-36-04	13.94	37.5625	11.25	68	E7-T-60-04	E7-T-20-04
42	25.75	7.5	E7-20U-42-04	13.94	41.5625	11.25	74	E7-T-72-04	
48	33.75	7.5	E7-20U-48-04	13.94	49.5625	11.25	84	E7-T-96-04	
54	40	7.5	E7-20U-54-04	13.94	55.8125	11.25	91	E7-R-36-04	
60	46	7.5	E7-20U-60-04	13.94	61.8125	11.25	98	E7-R-42-04	
66	52	7.5	E7-20U-66-04	14.75	67.8125	12	117	E7-R-48-04	
72	58	7.5	E7-20U-72-04	14.75	73.8125	12	125	E7-R-54-04	
84	70	7.5	E7-20U-84-04	14.81	85.81	12.13	142	E7-R-66-04	
96	83.5	7.5	E7-20U-96-04	14.81	98.31	12.13	158	E7-UC-96-04	


Temos roletes com duplo rolete central disponíveis



Roletes Triplos Desiguais de Impacto CEMA E

Larg. da Correia	Dimensões Padrão				Larg. da Base	
	A	B	C	D	Aw*	Cw*
36	45	7.5	48.5	12	51	54.5
42	51	7.5	54.5	12	57	62.5
48	57	7.5	62.5	12	63	68
54	63	7.5	68	12	69	74
60	69	7.5	74	12	75	80
66	75	7.5	80	12	81	85.5
72	81	7.5	85.5	12	87	91.5
84	93	9	97	14.5	99	103.5
96	105	9	108.5	14.5	111	115.5

*Não se mostra a dimensão para a base larga.



Roletes Triplos Desiguais de Impacto 20°


Larg. da Correia	G	Gw	Rolete de 6" de Diâmetro						
			Número de Parte	E	H	K	Peso - Kg	Rolete Central de Reposição	Rolete Lateral de Reposição
36	21.75	7.5	E6-20UI-36	13.5	37.94	10.75	78	E6-TI-60	E6-TI-20
42	25.75	7.5	E6-20UI-42	13.5	41.94	10.75	85	E6-TI-72	
48	33.75	7.5	E6-20UI-48	13.5	49.94	10.75	97	E6-TI-96	
54	40	7.5	E6-20UI-54	13.5	56.19	10.75	107	E6-FRD-36	
60	46	7.5	E6-20UI-60	13.5	62.19	10.75	116	E6-FRD-42	
66	52	7.5	E6-20UI-66	14.25	68.19	11.5	134	E6-FRD-48	
72	58	7.5	E6-20UI-72	14.25	74.19	11.5	153	E6-FRD-54	
84	70	7.5	E6-20UI-84	14.38	86.19	11.63	175	E6-FRD-66	
96	83.5	7.5	E6-20UI-96	14.38	99.19	11.63	192	E6-UIC-96	

Larg. da Correia	G	Gw	Rolete de 7" de Diâmetro						
			Número de Parte	E	H	K	Peso - Kg	Rolete Central de Reposição	Rolete Lateral de Reposição
36	21.75	7.5	E7-20UI-36	13.94	37.56	11.25	80	E7-TI-60	E7-TI-20
42	25.75	7.5	E7-20UI-42	13.94	41.56	11.25	88	E7-TI-72	
48	33.75	7.5	E7-20UI-48	13.94	49.56	11.25	101	E7-TI-96	
54	40	7.5	E7-20UI-54	13.94	55.81	11.25	111	E7-FRD-36	
60	46	7.5	E7-20UI-60	13.94	61.81	11.25	121	E7-FRD-42	
66	52	7.5	E7-20UI-66	14.75	67.81	12	141	E7-FRD-48	
72	58	7.5	E7-20UI-72	14.75	73.81	12	161	E7-FRD-54	
84	70	7.5	E7-20UI-84	14.81	85.81	12.13	183	E7-FRD-66	
96	83.5	7.5	E7-20UI-96	14.81	98.31	12.13	201	E7-UIC-96	

Temos roletes com duplo rolete central disponíveis

Roletes de Retorno CEMA E

Martin



Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
36	45	48	40
42	51	54	46
48	57	60	52
54	63	66	58
60	69	72	64
66	75	78	70
72	81	84	76
84	93	96	88
96	105	108	100
102	111	114	106

Retorno (E = 4.5", Suporte Curto)

Larg. da Correia	Rolete de 6" de Diâmetro			Rolete de 7" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição
36	E6-R-36-07-4S	29	E6-R-36-07	E7-R-36-04-4S	32	E7-R-36-04
42	E6-R-42-07-4S	32	E6-R-42-07	E7-R-42-04-4S	36	E7-R-42-04
48	E6-R-48-07-4S	36	E6-R-48-07	E7-R-48-04-4S	39	E7-R-48-04
54	E6-R-54-07-4S	39	E6-R-54-07	E7-R-54-04-4S	44	E7-R-54-04
60	E6-R-60-07-4S	43	E6-R-60-07	E7-R-60-04-4S	47	E7-R-60-04
66	E6-R-66-07-4S	46	E6-R-66-07	E7-R-66-04-4S	51	E7-R-66-04
72	E6-R-72-07-4S	49	E6-R-72-07	E7-R-72-04-4S	55	E7-R-72-04
84	E6-R-84-07-4S	56	E6-R-84-07	E7-R-84-04-4S	63	E7-R-84-04
96	E6-R-96-07-4S	63	E6-R-96-07	E7-R-96-04-4S	71	E7-R-96-04
102	E6-R-102-07-4S	67	E6-R-102-07	E7-R-102-04-4S	74	E7-R-102-04

Retorno (E = 7", Suporte Curto)


Larg. da Correia	Rolete de 6" de Diâmetro			Rolete de 7" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição
36	E6-R-36-07-7S	31	E6-R-36-07	E7-R-36-04-7S	34	E7-R-36-04
42	E6-R-42-07-7S	34	E6-R-42-07	E7-R-42-04-7S	38	E7-R-42-04
48	E6-R-48-07-7S	38	E6-R-48-07	E7-R-48-04-7S	42	E7-R-48-04
54	E6-R-54-07-7S	41	E6-R-54-07	E7-R-54-04-7S	46	E7-R-54-04
60	E6-R-60-07-7S	45	E6-R-60-07	E7-R-60-04-7S	49	E7-R-60-04
66	E6-R-66-07-7S	48	E6-R-66-07	E7-R-66-04-7S	54	E7-R-66-04
72	E6-R-72-07-7S	52	E6-R-72-07	E7-R-72-04-7S	57	E7-R-72-04
84	E6-R-84-07-7S	59	E6-R-84-07	E7-R-84-04-7S	65	E7-R-84-04
96	E6-R-96-07-7S	65	E6-R-96-07	E7-R-96-04-7S	73	E7-R-96-04
102	E6-R-102-07-7S	69	E6-R-102-07	E7-R-102-04-7S	77	E7-R-102-04

Nota: Os suportes podem ser vendidos separadamente (página N-63).



Roletes de Retorno com Discos de Borracha CEMA E

Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
36	45	48	40
42	51	54	46
48	57	60	52
54	63	66	58
60	69	72	64
66	75	78	70
72	81	84	76
84	93	96	88
96	105	108	100
102	111	114	106



De Retorno com Discos de Borracha (E = 4.5\" Suporte Curto)

Larg. da Correia	Rolete de 6\" Diâmetro			Rolete de 7\" Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição
36	E6-RRD-36-4S	27	E6-RRD-36	E7-RRD-36-4S	29	E7-RRD-36
42	E6-RRD-42-4S	30	E6-RRD-42	E7-RRD-42-4S	33	E7-RRD-42
48	E6-RRD-48-4S	33	E6-RRD-48	E7-RRD-48-4S	36	E7-RRD-48
54	E6-RRD-54-4S	36	E6-RRD-54	E7-RRD-54-4S	39	E7-RRD-54
60	E6-RRD-60-4S	39	E6-RRD-60	E7-RRD-60-4S	43	E7-RRD-60
66	E6-RRD-66-4S	42	E6-RRD-66	E7-RRD-66-4S	46	E7-RRD-66
72	E6-RRD-72-4S	45	E6-RRD-72	E7-RRD-72-4S	49	E7-RRD-72
84	E6-RRD-84-4S	52	E6-RRD-84	E7-RRD-84-4S	56	E7-RRD-84
96	E6-RRD-96-4S	58	E6-RRD-96	E7-RRD-96-4S	63	E7-RRD-96
102	E6-RRD-102-4S	61	E6-RRD-102	E7-RRD-102-4S	66	E7-RRD-102


De Retorno com Discos de Borracha (E = 7\" Suporte Curto)

Larg. da Correia	Rolete de 6\" Diâmetro			Rolete de 7\" Diâmetro		
	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso - Kg	Rolete de Reposição
36	E6-RRD-36-7S	29	E6-RRD-36	E7-RRD-36-7S	31	E7-RRD-36
42	E6-RRD-42-7S	32	E6-RRD-42	E7-RRD-42-7S	35	E7-RRD-42
48	E6-RRD-48-7S	35	E6-RRD-48	E7-RRD-48-7S	38	E7-RRD-48
54	E6-RRD-54-7S	39	E6-RRD-54	E7-RRD-54-7S	41	E7-RRD-54
60	E6-RRD-60-7S	41	E6-RRD-60	E7-RRD-60-7S	45	E7-RRD-60
66	E6-RRD-66-7S	44	E6-RRD-66	E7-RRD-66-7S	48	E7-RRD-66
72	E6-RRD-72-7S	48	E6-RRD-72	E7-RRD-72-7S	51	E7-RRD-72
84	E6-RRD-84-7S	54	E6-RRD-84	E7-RRD-84-7S	58	E7-RRD-84
96	E6-RRD-96-7S	60	E6-RRD-96	E7-RRD-96-7S	65	E7-RRD-96
102	E6-RRD-102-7S	64	E6-RRD-102	E7-RRD-102-7S	68	E7-RRD-102

Nota: Os suportes podem ser vendidos separadamente (página N-65).

Roletes de Retorno em V CEMA E


Martin



Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
36	45	50.63	19.75
42	51	56.63	23.75
48	57	62.63	25.75
54	63	68.63	29.75
60	69	74.63	33.75
66	75	80.63	35.75
72	81	86.63	40
84	93	98.63	46
96	105	110.63	52

De Retorno em V (F = 7")

Larg. da Correia	Rolete de 6" de Diâmetro						Rolete de 7" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
36	E6-10V7-36-07	18.44	40.56	7.94	59	E6-T-54-07	E7-10V7-36-04	18.44	40.44	7.44	70	E7-T-54-04
42	E6-10V7-42-07	18.94	48.44	8.44	67	E6-T-66-07	E7-10V7-42-04	18.94	48.31	7.94	79	E7-T-66-04
48	E6-10V7-48-07	19.44	52.38	8.94	71	E6-T-72-07	E7-10V7-48-04	19.44	52.25	8.50	85	E7-T-72-04
54	E6-10V7-54-07	20	63.06	9.50	78	E6-T-84-07	E7-10V7-54-04	20	60.13	9.00	94	E7-T-84-04
60	E6-10V7-60-07	20.5	68.00	10.00	86	E6-T-96-07	E7-10V7-60-04	20.5	67.88	9.50	104	E7-T-96-04
66	E6-10V7-66-07	21.06	72.00	10.56	90	E6-V-66-07	E7-10V7-66-04	21.06	71.81	10.00	109	E7-V-66-04
72	E6-10V7-72-07	21.56	80.25	11.13	98	E6-R-36-07	E7-10V7-72-04	21.56	80.00	10.63	119	E7-R-36-04
84	E6-10V7-84-07	22.63	92.25	12.13	110	E6-R-42-07	E7-10V7-84-04	22.63	92.13	11.63	134	E7-R-42-04
96	E6-10V7-96-07	23.69	104.00	13.19	122	E6-R-48-07	E7-10V7-96-04	23.69	103.94	12.69	149	E7-R-48-04



Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
36	45	50.63	19.75
42	51	56.63	23.75
48	57	62.63	25.75
54	63	68.63	29.75
60	69	74.63	33.75
66	75	80.63	35.75
72	81	86.63	40
84	93	98.63	46
96	105	110.63	52


De Retorno em V com Discos de Borracha (F = 7")

Larg. da Correia	Rolete de 6" de Diâmetro						Rolete de 7" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
36	E6-10VRD7-36	18.44	40.56	7.94	61	E6-VRD-36	E7-10VRD7-36	18.44	40.44	7.44	63	E7-VRD-36
42	E6-10VRD7-42	18.94	48.44	8.44	68	E6-VRD-42	E7-10VRD7-42	18.94	48.31	7.94	70	E7-VRD-42
48	E6-10VRD7-48	19.44	52.38	8.94	73	E6-VRD-48	E7-10VRD7-48	19.44	52.25	8.50	76	E7-VRD-48
54	E6-10VRD7-54	20	63.06	9.50	80	E6-VRD-54	E7-10VRD7-54	20	60.13	9.00	82	E7-VRD-54
60	E6-10VRD7-60	20.5	68.00	10.00	88	E6-VRD-60	E7-10VRD7-60	20.5	67.88	9.50	92	E7-VRD-60
66	E6-10VRD7-66	21.06	72.00	10.56	94	E6-VRD-66	E7-10VRD7-66	21.06	71.81	10.00	98	E7-VRD-66
72	E6-10VRD7-72	21.56	80.25	11.13	104	E6-VRD-72	E7-10VRD7-72	21.56	80.00	10.63	110	E7-VRD-72
84	E6-10VRD7-84	22.63	92.25	12.13	117	E6-VRD-84	E7-10VRD7-84	22.63	92.13	11.63	122	E7-VRD-84
96	E6-10VRD7-96	23.69	104.00	13.19	127	E6-VRD-96	E7-10VRD7-96	23.69	103.94	12.69	135	E7-VRD-96



Roletes Planos de Carga CEMA E

Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
36	45	47.5	40
42	51	53.5	46
48	57	59.5	52
54	63	65.5	58
60	69	71.5	64
66	75	77.5	70
72	81	83.5	76
84	93	95.5	88
96	105	107.5	100
102	111	113.5	106




Roletes Planos de Carga (E = 4.5")

Larg. da Correia	Rolete de 6" de Diâmetro			Rolete de 7" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição
36	E6-F-36-07-4	38	E6-R-36-07	E7-F-36-04-4	48	E7-R-36-04
42	E6-F-42-07-4	42	E6-R-42-07	E7-F-42-04-4	54	E7-R-42-04
48	E6-F-48-07-4	46	E6-R-48-07	E7-F-48-04-4	60	E7-R-48-04
54	E6-F-54-07-4	51	E6-R-54-07	E7-F-54-04-4	66	E7-R-54-04
60	E6-F-60-07-4	55	E6-R-60-07	E7-F-60-04-4	72	E7-R-60-04
66	E6-F-66-07-4	59	E6-R-66-07	E7-F-66-04-4	78	E7-R-66-04
72	E6-F-72-07-4	64	E6-R-72-07	E7-F-72-04-4	84	E7-R-72-04
84	E6-F-84-07-4	73	E6-R-84-07	E7-F-84-04-4	96	E7-R-84-04
96	E6-F-96-07-4	81	E6-R-96-07	E7-F-96-04-4	108	E7-R-96-04
102	E6-F-102-07-4	86	E6-R-102-07	E7-F-102-04-4	114	E7-R-102-04

Nota: Os suportes também são vendidos separadamente (página N-65).

Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
36	45	47.5	40
42	51	53.5	46
48	57	59.5	52
54	63	65.5	58
60	69	71.5	64
66	75	77.5	70
72	81	83.5	76
84	93	95.5	88
96	105	107.5	100
102	111	113.5	106




Roletes Planos de Carga com Discos de Borracha (E = 4.5")

Larg. da Correia	Rolete de 6" de Diâmetro			Rolete de 7" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição
36	E6-FRD-36-4	42	E6-FRD-36	E7-FRD-36-4	47	E7-FRD-36
42	E6-FRD-42-4	47	E6-FRD-42	E7-FRD-42-4	53	E7-FRD-42
48	E6-FRD-48-4	53	E6-FRD-48	E7-FRD-48-4	59	E7-FRD-48
54	E6-FRD-54-4	58	E6-FRD-54	E7-FRD-54-4	64	E7-FRD-54
60	E6-FRD-60-4	61	E6-FRD-60	E7-FRD-60-4	70	E7-FRD-60
66	E6-FRD-66-4	68	E6-FRD-66	E7-FRD-66-4	77	E7-FRD-66
72	E6-FRD-72-4	73	E6-FRD-72	E7-FRD-72-4	83	E7-FRD-72
84	E6-FRD-84-4	84	E6-FRD-84	E7-FRD-84-4	94	E7-FRD-84
96	E6-FRD-96-4	94	E6-FRD-96	E7-FRD-96-4	106	E7-FRD-96
102	E6-FRD-102-4	100	E6-FRD-102	E7-FRD-102-4	112	E7-FRD-102

Nota: Os suportes estão incluídos.

Roletes Triplos de Carga Auto Alinhantes CEMA E

Larg. da Correia	Dimensões Padrão						Larg. da Base	
	A	B	C	D	G		Aw*	Cw*
36	45	9.5	48	16.5	13		51	54
42	51	9.5	54	16.5	15		57	60
48	57	9.5	60	16.5	17.75		63	66
54	63	9.5	66	16.5	19.75		69	72
60	69	9.5	72	16.5	21.75		75	78
66	75	9.5	78	16.5	23.75		81	84
72	81	9.5	84	16.5	25.75		87	90
84	93	9.5	96	21.5	29.75		99	102
96	105	9.5	108	21.5	33.75		111	114

*Não se mostra a dimensão para a base larga.

Roletes Triplos de Carga Auto Alinhantes 20°

Larg. da Correia	Rolete de 6" de Diâmetro						Rolete de 7" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
36	E6-20TSA-36-07	16.44	39.50	11.75	89	E6-T-36-07	E7-20TSA-36-04	16.88	39.19	12.25	100	E7-T-36-04
42	E6-20TSA-42-07	17.13	45.25	11.75	97	E6-T-42-07	E7-20TSA-42-04	17.56	44.94	12.25	109	E7-T-42-04
48	E6-20TSA-48-07	18.06	53.19	11.75	108	E6-T-48-07	E7-20TSA-48-04	18.50	52.81	12.25	122	E7-T-48-04
54	E6-20TSA-54-07	18.75	58.94	11.75	116	E6-T-54-07	E7-20TSA-54-04	19.19	58.63	12.25	132	E7-T-54-04
60	E6-20TSA-60-07	19.44	64.69	11.75	125	E6-T-60-07	E7-20TSA-60-04	19.88	64.38	12.25	142	E7-T-60-04
66	E6-20TSA-66-07	20.38	70.44	12.06	133	E6-T-66-07	E7-20TSA-66-04	20.81	70.13	12.56	152	E7-T-66-04
72	E6-20TSA-72-07	21.06	76.19	12.06	142	E6-T-72-07	E7-20TSA-72-04	21.50	75.88	12.56	162	E7-T-72-04
84	E6-20TSA-84-07	22.63	87.75	12.25	192	E6-T-84-07	E7-20TSA-84-04	23.06	87.38	12.75	215	E7-T-84-04
96	E6-20TSA-96-07	23.94	99.25	12.25	213	E6-T-96-07	E7-20TSA-96-04	24.44	98.94	12.75	239	E7-T-96-04

Roletes Triplos de Carga Auto Alinhantes 35°

Larg. da Correia	Rolete de 6" de Diâmetro						Rolete de 7" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
36	E6-35TSA-36-07	19.44	35.63	11.75	90	E6-T-36-07	E7-35TSA-36-04	19.88	35.06	12.25	101	E7-T-36-04
42	E6-35TSA-42-07	20.63	40.94	11.75	98	E6-T-42-07	E7-35TSA-42-04	21.00	40.31	12.25	111	E7-T-42-04
48	E6-35TSA-48-07	22.19	48.19	11.75	109	E6-T-48-07	E7-35TSA-48-04	22.63	47.56	12.25	123	E7-T-48-04
54	E6-35TSA-54-07	23.31	53.44	11.75	117	E6-T-54-07	E7-35TSA-54-04	23.75	52.88	12.25	134	E7-T-54-04
60	E6-35TSA-60-07	24.50	58.69	11.75	126	E6-T-60-07	E7-35TSA-60-04	24.88	58.13	12.25	144	E7-T-60-04
66	E6-35TSA-66-07	25.88	64.00	12.06	135	E6-T-66-07	E7-35TSA-66-04	26.31	63.44	12.56	154	E7-T-66-04
72	E6-35TSA-72-07	27.00	69.25	12.06	143	E6-T-72-07	E7-35TSA-72-04	27.44	68.69	12.56	163	E7-T-72-04
84	E6-35TSA-84-07	29.50	79.81	12.25	193	E6-T-84-07	E7-35TSA-84-04	29.94	79.25	12.75	217	E7-T-84-04
96	E6-35TSA-96-07	31.81	90.38	12.25	214	E6-T-96-07	E7-35TSA-96-04	32.19	89.81	12.75	241	E7-T-96-04

Roletes Triplos de Carga Auto Alinhantes 45°

Larg. da Correia	Rolete de 6" de Diâmetro						Rolete de 7" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
36	E6-45TSA-36-07	21.31	32.88	11.75	92	E6-T-36-07	E7-45TSA-36-04	21.69	32.19	12.25	103	E7-T-36-04
42	E6-45TSA-42-07	22.75	37.75	11.75	100	E6-T-42-07	E7-45TSA-42-04	23.06	37.00	12.25	112	E7-T-42-04
48	E6-45TSA-48-07	24.69	44.38	11.75	111	E6-T-48-07	E7-45TSA-48-04	25.06	43.69	12.25	125	E7-T-48-04
54	E6-45TSA-54-07	26.13	49.19	11.75	119	E6-T-54-07	E7-45TSA-54-04	26.44	48.50	12.25	136	E7-T-54-04
60	E6-45TSA-60-07	27.50	54.00	11.75	128	E6-T-60-07	E7-45TSA-60-04	27.88	53.31	12.25	146	E7-T-60-04
66	E6-45TSA-66-07	29.19	58.88	12.06	137	E6-T-66-07	E7-45TSA-66-04	29.50	58.13	12.56	156	E7-T-66-04
72	E6-45TSA-72-07	30.56	63.69	12.06	145	E6-T-72-07	E7-45TSA-72-04	30.94	63.00	12.56	165	E7-T-72-04
84	E6-45TSA-84-07	33.63	73.31	12.25	195	E6-T-84-07	E7-45TSA-84-04	31.94	72.63	12.75	219	E7-T-84-04
96	E6-45TSA-96-07	36.44	83.00	12.25	216	E6-T-96-07	E7-45TSA-96-04	36.81	82.31	12.75	243	E7-T-96-04


Temos roletes auto alinhantes tipo sapata disponíveis

Martin

Roletes de Retorno Auto Alinhantes CEMA E

Larg. da Correia	Dimensões Padrão				Larg. da Base	
	A	B	C	G	Aw*	Cw*
36	45	16.5	49	40	51	55
42	51	16.5	55	46	57	61
48	57	16.5	61	52	63	67
54	63	16.5	67	58	69	73
60	69	16.5	73	64	75	79
66	75	16.5	79	70	81	85
72	81	16.5	85	76	87	91
84	93	21.5	97	88	99	103
96	105	21.5	109	100	111	115

*Não se mostra a dimensão para a base larga.




Roletes de Retorno Auto Alinhantes (E = 7")

Larg. da Correia	Rolete de 6" de Diâmetro			Rolete de 7" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição
36	E6-RSA7-36-07	89	E6-R-36-07	E7-RSA7-36-04	100	E7-R-36-04
42	E6-RSA7-42-07	97	E6-R-42-07	E7-RSA7-42-04	109	E7-R-42-04
48	E6-RSA7-48-07	103	E6-R-48-07	E7-RSA7-48-04	117	E7-R-48-04
54	E6-RSA7-54-07	110	E6-R-54-07	E7-RSA7-54-04	126	E7-R-54-04
60	E6-RSA7-60-07	117	E6-R-60-07	E7-RSA7-60-04	134	E7-R-60-04
66	E6-RSA7-66-07	124	E6-R-66-07	E7-RSA7-66-04	142	E7-R-66-04
72	E6-RSA7-72-07	131	E6-R-72-07	E7-RSA7-72-04	151	E7-R-72-04
84	E6-RSA7-84-07	166	E6-R-84-07	E7-RSA7-84-04	189	E7-R-84-04
96	E6-RSA7-96-07	398	E6-R-96-07	E7-RSA7-96-04	456	E7-R-96-04

Temos disponíveis roletes auto alinhantes tipo sapata para correias reversíveis

Larg. da Correia	Dimensões Padrão				Larg. da Base	
	A	B	C	G	Aw*	Cw*
36	45	16.5	49	40	51	55
42	51	16.5	55	46	57	61
48	57	16.5	61	52	63	67
54	63	16.5	67	58	69	73
60	69	16.5	73	64	75	79
66	75	16.5	79	70	81	85
72	81	16.5	85	76	87	91
84	93	21.5	97	88	99	103
96	105	21.5	109	100	111	115

*Não se mostra a dimensão para a base larga.



Roletes de Retorno Auto Alinhantes com Discos de Borracha (E = 7")

Larg. da Correia	Rolete de 6" de Diâmetro			Rolete de 7" de Diâmetro		
	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	Peso Kg	Rolete de Reposição
36	E6-RRDSA7-36	93	E6-RRD-36	E7-RRDSA7-36	104	E7-RRD-36
42	E6-RRDSA7-42	100	E6-RRD-42	E7-RRDSA7-42	112	E7-RRD-42
48	E6-RRDSA7-48	107	E6-RRD-48	E7-RRDSA7-48	120	E7-RRD-48
54	E6-RRDSA7-54	116	E6-RRD-54	E7-RRDSA7-54	132	E7-RRD-54
60	E6-RRDSA7-60	123	E6-RRD-60	E7-RRDSA7-60	140	E7-RRD-60
66	E6-RRDSA7-66	130	E6-RRD-66	E7-RRDSA7-66	148	E7-RRD-66
72	E6-RRDSA7-72	139	E6-RRD-72	E7-RRDSA7-72	159	E7-RRD-72
84	E6-RRDSA7-84	173	E6-RRD-84	E7-RRDSA7-84	196	E7-RRD-84
96	E6-RRDSA7-96	188	E6-RRD-96	E7-RRDSA7-96	215	E7-RRD-96

Temos roletes auto alinhantes tipo sapata disponíveis


Roletes de Eixo Giratório CEMA E



Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
36	45	50	40
42	51	56	46
48	57	62	52
54	63	68	58
60	69	74	64
66	75	80	70
72	81	86	76
78	87	92	82
84	93	98	88
90	99	104	94
96	105	110	100
102	111	116	106

Eixo Giratório Plano

Larg. da Correia	Rolete de 6" de Diâmetro		Rolete de 7" de Diâmetro	
	Número de Parte	Peso Kg	Número de Parte	Peso Kg
	D = 2.44"		D = 2.44"	
36	E6-LR39-36-07	51	E7-LR39-36-04	57
42	E6-LR39-42-07	57	E7-LR39-42-04	64
48	E6-LR39-48-07	64	E7-LR39-48-04	71
54	E6-LR39-54-07	70	E7-LR39-54-04	78
60	E6-LR39-60-07	76	E7-LR39-60-04	88
66	E6-LR39-66-07	82	E7-LR39-66-04	92
72	E6-LR39-72-07	88	E7-LR39-72-04	99
78	E6-LR39-78-07	94	E7-LR39-78-04	106
84	E6-LR39-84-07	101	E7-LR39-84-04	113
90	E6-LR39-90-07	107	E7-LR39-90-04	119
96	E6-LR39-96-07	113	E7-LR39-96-04	127
102	E6-LR39-102-07	119	E7-LR39-102-04	134




Eixo Giratório Plano de Impacto

Largura da Correia	Rolete de 6" de Diâmetro		Rolete de 7" de Diâmetro	
	Número de Parte	Peso Kg	Número de Parte	Peso Kg
	D = 2.44"		D = 2.44"	
36	E6-LI39-36	94	E7-LI39-36	95
42	E6-LI39-42	106	E7-LI39-42	107
48	E6-LI39-48	117	E7-LI39-48	119
54	E6-LI39-54	128	E7-LI39-54	130
60	E6-LI39-60	140	E7-LI39-60	147
66	E6-LI39-66	151	E7-LI39-66	153
72	E6-LI39-72	162	E7-LI39-72	165
78	E6-LI39-78	174	E7-LI39-78	176
84	E6-LI39-84	186	E7-LI39-84	188
90	E6-LI39-90	197	E7-LI39-90	199
96	E6-LI39-96	208	E7-LI39-96	211
102	E6-LI39-102	220	E7-LI39-102	223



Roletes de Eixo Giratório CEMA E

Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
36	45	50	40
42	51	56	46
48	57	62	52
54	63	68	58
60	69	74	64
66	75	80	70
72	81	86	76
78	87	92	82
84	93	98	88
90	99	104	94
96	105	110	100
102	111	116	106




Eixo Giratório de Retorno com Discos de Borracha

Larg. da Correia	Rolete de 6" de Diâmetro		Rolete de 7" de Diâmetro	
	Número de Parte	Peso Kg	Número de Parte	Peso Kg
	D = 2.44"		D = 2.44"	
36	E6-LRRD39-36	94	E7-LRRD39-36	95
42	E6-LRRD39-42	106	E7-LRRD39-42	107
48	E6-LRRD39-48	117	E7-LRRD39-48	119
54	E6-LRRD39-54	128	E7-LRRD39-54	130
60	E6-LRRD39-60	140	E7-LRRD39-60	147
66	E6-LRRD39-66	151	E7-LRRD39-66	153
72	E6-LRRD39-72	162	E7-LRRD39-72	165
78	E6-LRRD39-78	174	E7-LRRD39-78	176
84	E6-LRRD39-84	186	E7-LRRD39-84	188
90	E6-LRRD39-90	197	E7-LRRD39-90	199
96	E6-LRRD39-96	208	E7-LRRD39-96	211
102	E6-LRRD39-102	220	E7-LRRD39-102	223

Retorno em V Invertido CEMA E

Martin


Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
36	45	48.25	19.75
42	51	54.25	21.75
48	57	60.25	25.75
54	63	66.25	29.75
60	69	72.25	31.75
66	75	78.25	35.75
72	81	84.25	37.25
84	93	96.25	43.75
96	105	108.25	49.75



Retorno em V Invertido

Larg. da Correia	Rolete de 6\" de Diâmetro						Rolete de 7\" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso kg	Rolete de Reposição
36	E6-15IV-36-07	7.94	39.63	2.81	62	E6-T-54-07	E7-15IV-36-04	8.44	39.38	3.31	73	E7-T-54-07
42	E6-15IV-42-07	7.69	43.50	2.00	67	E6-T-60-07	E7-15IV-42-04	8.13	43.25	2.50	78	E7-T-60-07
48	E6-15IV-48-07	7.88	51.25	1.25	74	E6-T-72-07	E7-15IV-48-04	8.38	51.00	1.69	88	E7-T-72-07
54	E6-15IV-54-07	8.13	58.94	0.44	82	E6-T-84-07	E7-15IV-54-04	8.63	58.69	0.94	98	E7-T-84-07
60	E6-15IV-60-07	7.81	62.81	0.38	86	E6-IV-60-07	E7-15IV-60-04	8.31	62.56	0.13	103	E7-IV-60-07
66	E6-15IV-66-07	8.06	70.50	1.19	94	E6-V-66-07	E7-15IV-66-04	8.56	70.25	0.69	112	E7-V-66-07
72	E6-15IV-72-07	7.75	74.44	2.00	98	E6-IV-72-07	E7-15IV-72-04	8.25	74.13	1.50	118	E7-IV-72-07
84	E6-15IV-84-07	7.75	86.00	3.56	110	E6-IV-84-07	E7-15IV-84-04	8.25	85.75	3.13	133	E7-IV-84-07
96	E6-15IV-96-07	7.75	98.00	5.13	122	E6-IV-96-07	E7-15IV-96-04	8.25	97.81	4.63	148	E7-IV-96-07

Larg. da Correia	Dimensões Padrão		
	A	C	G
36	45	48.25	19.75
42	51	54.25	21.75
48	57	60.25	25.75
54	63	66.25	29.75
60	69	72.25	31.75
66	75	78.25	35.75
72	81	84.25	37.25
84	93	96.25	43.75
96	105	108.25	49.75




Retorno em V Invertido com Discos de Borracha

Larg. da Correia	Rolete de 6\" de Diâmetro						Rolete de 7\" de Diâmetro					
	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição	Número de Parte	E	H	K	Peso Kg	Rolete de Reposição
36	E6-15IVRD-36	7.94	39.63	2.81	68	E6-TI-54	E7-15IVRD-36	8.44	39.38	3.31	79	E7-TI-54
42	E6-15IVRD-42	7.69	43.50	2.00	73	E6-TI-60	E7-15IVRD-42	8.13	43.25	2.50	84	E7-TI-60
48	E6-15IVRD-48	7.88	51.25	1.25	80	E6-TI-72	E7-15IVRD-48	8.38	51.00	1.69	94	E7-TI-72
54	E6-15IVRD-54	8.13	58.94	0.44	89	E6-TI-84	E7-15IVRD-54	8.63	58.69	0.94	105	E7-TI-84
60	E6-15IVRD-60	7.81	62.81	0.38	94	E6-IVRD-60	E7-15IVRD-60	8.31	62.56	0.13	111	E7-IVRD-60
66	E6-15IVRD-66	8.06	70.50	1.19	102	E6-IVRD-66	E7-15IVRD-66	8.56	70.25	0.69	120	E7-IVRD-66
72	E6-15IVRD-72	7.75	74.44	2.00	109	E6-IVRD-72	E7-15IVRD-72	8.25	74.13	1.50	129	E7-IVRD-72
84	E6-15IVRD-84	7.75	86.00	3.56	121	E6-IVRD-84	E7-15IVRD-84	8.25	85.75	3.13	145	E7-IVRD-84
96	E6-15IVRD-96	7.75	98.00	5.13	133	E6-IVRD-96	E7-15IVRD-96	8.25	97.81	4.63	160	E7-IVRD-96



Cavaletes para Roletes Triplos de Carga CEMA C/D



Cavalete para Roletes Triplos de Carga 20°

Larg. da Correia	Dimensões Padrão					
	Número de Parte	A	B	C	D	Peso Kg
18	C-20T-18	27	5.5	29.5	8	9
20	C-20T-20	29	5.5	31.5	8	9
24	C/D-20T-24	33	5.5	35.5	8	10
30	C/D-20T-30	39	5.5	41.5	9.5	11
36	C/D-20T-36	45	5.5	47.5	9.5	12
42	C/D-20T-42	51	5.5	53.5	9.5	17
48	C/D-20T-48	57	5.5	59.5	9.5	19
54	C/D-20T-54	63	7	65.5	11	21
60	C/D-20T-60	69	7	71.5	11	22
72	D-20T-72	81	7	83.5	11	28


Cavalete para Roletes Triplos de Carga 35°

Larg. da Correia	Dimensões Padrão					
	Número de Parte	A	B	C	D	Peso Kg
18	C-35T-18	27	5.5	29.5	8	9
20	C-35T-20	29	5.5	31.5	8	10
24	C/D-35T-24	33	5.5	35.5	8	10
30	C/D-35T-30	39	5.5	41.5	9.5	12
36	C/D-35T-36	45	5.5	47.5	9.5	14
42	C/D-35T-42	51	5.5	53.5	9.5	19
48	C/D-35T-48	57	5.5	59.5	9.5	20
54	C/D-35T-54	63	7	65.5	11	22
60	C/D-35T-60	69	7	71.5	11	24
72	D-35T-72	81	7	83.5	11	30

Cavalete para Roletes Triplos de Carga 45°

Larg. da Correia	Dimensões Padrão					
	Número de Parte	A	B	C	D	Peso Kg
18	C-45T-18	27	5.5	29.5	8	10
20	C-45T-20	29	5.5	31.5	8	10
24	C/D-45T-24	33	5.5	35.5	8	11
30	C/D-45T-30	39	5.5	41.5	9.5	13
36	C/D-45T-36	45	5.5	47.5	9.5	15
42	C/D-45T-42	51	5.5	53.5	9.5	20
48	C/D-45T-48	57	5.5	59.5	9.5	22
54	C/D-45T-54	63	7	65.5	11	24
60	C/D-45T-60	69	7	71.5	11	25
72	D-45T-72	81	7	83.5	11	32

Cavaletes Reforçados para Roletes Triplos de Carga CEMA C/D



Cavalete para Roletes Triplos de Carga 20°

Larg. da Correia	Dimensões Padrão					
	Número de Parte	A	B	C	D	Peso Kg
18	C-20TI-18	27	5.5	29.5	8	10
20	C-20TI-20	29	5.5	31.5	8	11
24	C/D-20TI-24	33	5.5	35.5	8	12
30	C/D-20TI-30	39	5.5	41.5	9.5	15
36	C/D-20TI-36	45	5.5	47.5	9.5	16
42	C/D-20TI-42	51	5.5	53.5	9.5	22
48	C/D-20TI-48	57	5.5	59.5	9.5	24
54	C/D-20TI-54	63	7	65.5	11	26
60	C/D-20TI-60	69	7	71.5	11	29
72	D-20TI-72	81	7	83.5	11	36

Cavalete para Roletes Triplos de Carga 35°


Larg. da Correia	Dimensões Padrão					
	Número de Parte	A	B	C	D	Peso Kg
18	C-35TI-18	27	5.5	29.5	8	11
20	C-35TI-20	29	5.5	31.5	8	12
24	C/D-35TI-24	33	5.5	35.5	8	13
30	C/D-35TI-30	39	5.5	41.5	9.5	15
36	C/D-35TI-36	45	5.5	47.5	9.5	17
42	C/D-35TI-42	51	5.5	53.5	9.5	24
48	C/D-35TI-48	57	5.5	59.5	9.5	25
54	C/D-35TI-54	63	7	65.5	11	28
60	C/D-35TI-60	69	7	71.5	11	30
72	D-35TI-72	81	7	83.5	11	39

Cavalete para Roletes Triplos de Carga 45°

Larg. da Correia	Dimensões Padrão					
	Número de Parte	A	B	C	D	Peso Kg
18	C-45TI-18	27	5.5	29.5	8	12
20	C-45TI-20	29	5.5	31.5	8	13
24	C/D-45TI-24	33	5.5	35.5	8	14
30	C/D-45TI-30	39	5.5	41.5	9.5	16
36	C/D-45TI-36	45	5.5	47.5	9.5	18
42	C/D-45TI-42	51	5.5	53.5	9.5	24
48	C/D-45TI-48	57	5.5	59.5	9.5	27
54	C/D-45TI-54	63	7	65.5	11	29
60	C/D-45TI-60	69	7	71.5	11	32
72	D-45TI-72	81	7	83.5	11	40



Cavaletes para Roletes Triplos de Carga CEMA E



Cavalete para Roletes Triplos de Carga 20°

Larg. da Correia	Dimensões Padrão					
	Número de Parte	A	B	C	D	Peso Kg
36	E-20T-36	45	7.5	47.5	12	27
42	E-20T-42	51	7.5	53.5	12	29
48	E-20T-48	57	7.5	59.5	12	31
54	E-20T-54	63	7.5	65.5	12	34
60	E-20T-60	69	7.5	71.5	12	37
66	E-20T-66	75	7.5	77.5	12	43
72	E-20T-72	81	7.5	83.5	12	49
84	E-20T-84	93	9	95.5	14.5	57
96	E-20T-96	105	9	107.5	14.5	64


Cavalete para Roletes Triplos de Carga 35°

Larg. da Correia	Dimensões Padrão					
	Número de Parte	A	B	C	D	Peso Kg
36	E-35T-36	45	7.5	47.5	12	29
42	E-35T-42	51	7.5	53.5	12	31
48	E-35T-48	57	7.5	59.5	12	34
54	E-35T-54	63	7.5	65.5	12	36
60	E-35T-60	69	7.5	71.5	12	39
66	E-35T-66	75	7.5	77.5	12	46
72	E-35T-72	81	7.5	83.5	12	52
84	E-35T-84	93	9	95.5	14.5	60
96	E-35T-96	105	9	107.5	14.5	67

Cavalete para Roletes Triplos de Carga 45°

Larg. da Correia	Dimensões Padrão					
	Número de Parte	A	B	C	D	Peso Kg
36	E-45T-36	45	7.5	47.5	12	30
42	E-45T-42	51	7.5	53.5	12	33
48	E-45T-48	57	7.5	59.5	12	36
54	E-45T-54	63	7.5	65.5	12	39
60	E-45T-60	69	7.5	71.5	12	41
66	E-45T-66	75	7.5	77.5	12	48
72	E-45T-72	81	7.5	83.5	12	55
84	E-45T-84	93	9	95.5	14.5	64
96	E-45T-96	105	9	107.5	14.5	70

Cavaletes Reforçados para Roletes Triplos de Carga CEMA E



Cavalete para Roletes Triplos de Carga 20°

Larg. da Correia	Dimensões Padrão					
	Número de Parte	A	B	C	D	Peso - Kg
36	E-20TI-36	45	7.5	47.5	12	31
42	E-20TI-42	51	7.5	53.5	12	35
48	E-20TI-48	57	7.5	59.5	12	38
54	E-20TI-54	63	7.5	65.5	12	40
60	E-20TI-60	69	7.5	71.5	12	44
66	E-20TI-66	75	7.5	77.5	12	53
72	E-20TI-72	81	7.5	83.5	12	61
84	E-20TI-84	93	9	95.5	14.5	70
96	E-20TI-96	105	9	107.5	14.5	78

Cavalete para Roletes Triplos de Carga 35°

Larg. da Correia	Dimensões Padrão					
	Número de Parte	A	B	C	D	Peso - Kg
36	E-35TI-36	45	7.5	47.5	12	34
42	E-35TI-42	51	7.5	53.5	12	38
48	E-35TI-48	57	7.5	59.5	12	41
54	E-35TI-54	63	7.5	65.5	12	44
60	E-35TI-60	69	7.5	71.5	12	47
66	E-35TI-66	75	7.5	77.5	12	56
72	E-35TI-72	81	7.5	83.5	12	65
84	E-35TI-84	93	9	95.5	14.5	74
96	E-35TI-96	105	9	107.5	14.5	83

Cavalete para Roletes Triplos de Carga 45°


Larg. da Correia	Dimensões Padrão					
	Número de Parte	A	B	C	D	Peso - Kg
36	E-45TI-36	45	7.5	47.5	12	37
42	E-45TI-42	51	7.5	53.5	12	40
48	E-45TI-48	57	7.5	59.5	12	44
54	E-45TI-54	63	7.5	65.5	12	48
60	E-45TI-60	69	7.5	71.5	12	51
66	E-45TI-66	75	7.5	77.5	12	60
72	E-45TI-72	81	7.5	83.5	12	68
84	E-45TI-84	93	9	95.5	14.5	79
96	E-45TI-96	105	9	107.5	14.5	88

Martin


Perfis de Ancoragem e Suportes CEMA C/ D

Perfis de Ancoragem para CEMA C e D


CORREIAS DE 18" - 24"



CORREIAS DE 30" - 48"




CORREIAS DE 54" - 72"




Suporte de Canal Inserido

SUPOORTE INFERIOR DE 4": C/D CWR-4




Suportes Superiores e Inferiores para CEMA C e D


SUPOORTE SUPERIOR DE 1.5": C/D-F-1




SUPOORTE SUPERIOR DE 4.5": C/D-F-4




SUPOORTE INFERIOR DE 1.5": C/D-R-1



SUPOORTE INFERIOR DE 4.5": C/D-R-4





SUPOORTE INFERIOR DE MONTAGEM COMPACTO DE 4.5": C/D-R-4S







Perfis de Ancoragem e Suportes CEMA E

Martin

Perfis de Ancoragem para CEMA E



Suportes Superiores e Inferiores para CEMA E




Martin

Acessórios Auto Alinhantes

Roletes Guia Auto Alinhantes


Braço esquerdo para Roleta Auto Alinhante

SA-LARM-KIT




Braço direito para Roleta Auto Alinhante

SA-RARM-KIT




Roleta Atuador de Aço para TSA

C/D-TSA-SROLL




Roleta Atuador de Aço para RSA

C/D-RSA-SROLL



Roleta Guia de Rosca Auto Alinhante

SA-TROLL



Também disponíveis com sapatas

Mesas de Impacto




Características:

- **Absorve o Impacto** – As mesas deslizantes de impacto são projetadas e construídas com canal "C" estrutural de serviço pesado e barras de impacto de borracha padrão 3" x 4" para absorver o impacto das cargas pesadas.
- **Revestimento de UHMW de 3/4"** – O revestimento protege a barra do desgaste, aumentando sua vida útil. O UHMW tem um baixo coeficiente de atrito, o que reduz o arrasto.
- **Construção** – As mesas de 4' têm 4 pernas e as de 5' têm 5 pernas.
- **Modelos padrão (comprimentos de 4' e 5')** – Podem ser ajustados para 20 graus ou 35 graus e, se necessário, podem ser achatados.
- **MTO** – As mesas de impacto *Martin* a 45 graus estão disponíveis de fabricação especial.

Benefícios:

As mesas de impacto *Martin* são um meio seguro e eficiente de dispersar a força de impacto, reduzindo o rebote do material e ajudando a eliminar o derramamento de material na zona de carga. As mesas deslizantes de impacto *Martin* estão projetadas para atender às aplicações mais exigentes de hoje com os seguintes benefícios:

- Protege a correia transportadora
- Instalação fácil e segura
- Em comparação com os roletes de impacto padrão, a vedação no ponto de transferência foi melhorada
- O ângulo da mesa é ajustável
- Serviço médio - até 750 lb-pé
- As mesas de impacto estão em estoque para correias de 24" a 48" de largura
- Cumpre com a altura dos roletes CEMA C e D

Usos:

- A combinação de vários fatores como o tamanho do material, sua densidade e a altura da queda pode produzir uma força de impacto considerável que pode danificar a correia transportadora e sua estrutura. A mesa de impacto *Martin* está adequada para absorver a energia de impacto e minimizar os danos que poderiam ser causados na correia, nos componentes ou na estrutura do transportador.
- As mesas de impacto *Martin* permitem que os guias laterais selem contra uma barra sólida, reduzindo assim o derramamento de material.

Requerimentos para a seleção:

- Largura da correia
- O ângulo dos roletes
- Comprimento da cama
- O diâmetro dos roletes e o CEMA (geralmente 5" ou 6" e CEMA C, D e E)
- Se a potência (HP) do sistema for uma preocupação, a mesa de impacto deslizante reduzirá o arrasto em comparação com uma mesa de impacto tradicional
- Comprimento da cama
- Altura da caída, tamanho da partícula e densidade do material

As Mesas de Impacto *Martin* "H" de fabricação especial (MTO) estão projetadas especialmente para aplicações pesadas

Martin


Mesas de Impacto



Mesas de Impacto

Número de Parte	Larg. da Correia	Compr.
S4-35IB-18-4	18"	4'
S4-35IB-18-5	18"	5'
S4-35IB-24-4	24"	4'
S4-35IB-24-5	24"	5'
S4-35IB-30-4	30"	4'
S4-35IB-30-5	30"	5'
S4-35IB-36-4	36"	4'
S4-35IB-36-5	36"	5'
S4-35IB-42-4	42"	4'
S4-35IB-42-5	42"	5'
S4-35IB-48-4	48"	4'
S4-35IB-48-5	48"	5'
S4-35IB-54-4	54"	4'
S4-35IB-54-5	54"	5'
S4-35IB-60-4	60"	4'
S4-35IB-60-5	60"	5'
S4-35IB-72-4	72"	4'
S4-35IB-72-5	72"	5'
S5-35IB-18-4	18"	4'
S5-35IB-18-5	18"	5'
S5-35IB-24-4	24"	4'
S5-35IB-24-5	24"	5'
S5-35IB-30-4	30"	4'
S5-35IB-30-5	30"	5'
S5-35IB-36-4	36"	4'
S5-35IB-36-5	36"	5'
S5-35IB-42-4	42"	4'
S5-35IB-42-5	42"	5'
S5-35IB-48-4	48"	4'
S5-35IB-48-5	48"	5'
S5-35IB-54-4	54"	4'
S5-35IB-54-5	54"	5'
S5-35IB-60-4	60"	4'
S5-35IB-60-5	60"	5'
S5-35IB-72-4	72"	4'
S5-35IB-72-5	72"	5'
S6-35IB-18-4	18"	4'
S6-35IB-18-5	18"	5'
S6-35IB-24-4	24"	4'
S6-35IB-24-5	24"	5'
S6-35IB-30-4	30"	4'
S6-35IB-30-5	30"	5'
S6-35IB-36-4	36"	4'
S6-35IB-36-5	36"	5'
S6-35IB-42-4	42"	4'
S6-35IB-42-5	42"	5'
S6-35IB-48-4	48"	4'
S6-35IB-48-5	48"	5'
S6-35IB-54-4	54"	4'
S6-35IB-54-5	54"	5'
S6-35IB-60-4	60"	4'
S6-35IB-60-5	60"	5'
S6-35IB-72-4	72"	4'
S6-35IB-72-5	72"	5'

Cálculo da Energia de Impacto



Peso da Partícula (w) = Tamanho da Partícula (pés cúbicos) x Densidade

= _____ lb

Altura da Caída (h) = _____ pé

Energia do Impacto = Peso da Partícula x Altura da Caída

= _____ lb-pé

Substituição da Barra de Impacto

Número de Parte	Comprimento
IBB-48	4'
IBB-60	5'

A mesa "S" da *Martin* está calculada para 750 lb-pé

Mesas Deslizantes de Impacto




Características:

- **Absorve o Impacto** – As mesas deslizantes de impacto são projetadas e construídas com canal "C" estrutural de serviço pesado e barras de impacto de borracha padrão 3" x 4" para absorver o impacto das cargas pesadas.
- **Revestimento de UHMW de 3/4"** – O revestimento protege a barra do desgaste, aumentando sua vida útil. O UHMW tem um baixo coeficiente de atrito, o que reduz o arrasto.
- Use os cavaletes padrão das mesas de impacto com

suportes do rolete central soldados no lugar.

- **Construção** – As mesas de 4' têm 4 pernas e as de 5' têm 5 pernas.
- **Modelos padrão (comprimentos de 4' e 5')** – Podem ser ajustadas para 20 graus ou 35 graus e, se necessário, podem ser achatadas.
- **MTO** – As mesas de impacto *Martin* a 45 graus estão disponíveis de fabricação especial.

Benefícios:

As mesas deslizantes de impacto *Martin* são um meio seguro e eficiente de dispersar a força de impacto, reduzindo o rebote do material e ajudando a eliminar o derramamento de material na zona de carga.

Se a potência (HP) do sistema for uma preocupação, a mesa de impacto deslizante reduzirá o atrito gerado em comparação com uma mesa de impacto tradicional..

As mesas deslizantes de impacto *Martin* estão projetadas para atender às aplicações mais exigentes de hoje com os seguintes benefícios:

- Protege a correia transportadora
- Instalação fácil e segura
- Em comparação com os roletes de impacto padrão, a vedação no ponto de transferência foi melhorada
- O ângulo da mesa é ajustável
- Serviço médio - até 750 lb-pé, atende à altura de rolete CEMA C e D
- Projeto de alta resistência, atendendo às alturas dos roletes CEMA E

Usos:

- A combinação de vários fatores como o tamanho do material, sua densidade e a altura da queda pode produzir uma força de impacto considerável que pode danificar a correia transportadora e sua estrutura. A mesa de impacto *Martin* está adequada para absorver a energia de impacto e minimizar os danos que poderiam ser causados

na correia, nos componentes ou na estrutura do transportador.

- As mesas de impacto *Martin* permitem que os guias laterais selem contra uma barra sólida, reduzindo assim o derramamento de material.

Requerimentos para a seleção:


- Largura da correia
- O ângulo dos roletes
- Comprimento da cama
- O diâmetro dos roletes e o CEMA (geralmente 5" ou 6" e CEMA C, D e E)
- Se a potência (HP) do sistema for uma preocupação, a mesa de impacto deslizante reduzirá o arrasto em comparação com uma mesa de impacto tradicional
- Comprimento da mesa
- Altura da caída, tamanho da partícula e densidade do material

Martin

Mesas Deslizantes de Impacto



Cálculo da Energia de Impacto



Peso da Partícula (w) = Tamanho da Partícula (pés cúbicos) x Densidade

= _____ lb

Altura da Caída (h) = _____ pé

Energia do Impacto = Peso da Partícula x Altura da Caída

= _____ lb-pé

A mesa "S" da *Martin* está calculada para 750 lb-pé

Substituição Rolete de Impacto

No. de Parte	Descrição
D5-TI-BW	Subst. Rolete de Impacto CEMA D de 5"
D6-TI-BW	Subst. Rolete de Impacto CEMA D de 6"

Substituição Barras de Impacto

No. de Parte	Descrição
IBB-48	Subst. Barras de Impacto para Mesa de 4 pés
IBB-60	Subst. Barras de Impacto para Mesa de 5 pés

Mesas Deslizantes de Impacto

No. de Parte	Descrição
S4-35ISB-18-4	18" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S4-35ISB-18-5	18" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S4-35ISB-24-4	24" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S4-35ISB-24-5	24" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S4-35ISB-30-4	30" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S4-35ISB-30-5	30" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S4-35ISB-36-4	36" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S4-35ISB-36-5	36" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S4-35ISB-42-4	42" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S4-35ISB-42-5	42" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S4-35ISB-48-4	48" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S4-35ISB-48-5	48" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S4-35ISB-54-4	54" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S4-35ISB-54-5	54" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S4-35ISB-60-4	60" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S4-35ISB-60-5	60" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S4-35ISB-72-4	72" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S4-35ISB-72-5	72" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S5-35ISB-18-4	18" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S5-35ISB-18-5	18" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S5-35ISB-24-4	24" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S5-35ISB-24-5	24" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S5-35ISB-30-4	30" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S5-35ISB-30-5	30" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S5-35ISB-36-4	36" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S5-35ISB-36-5	36" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S5-35ISB-42-4	42" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S5-35ISB-42-5	42" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S5-35ISB-48-4	48" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S5-35ISB-48-5	48" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S5-35ISB-54-4	54" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S5-35ISB-54-5	54" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S5-35ISB-60-4	60" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S5-35ISB-60-5	60" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S5-35ISB-72-4	72" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S5-35ISB-72-5	72" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S6-35ISB-18-4	18" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S6-35ISB-18-5	18" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S6-35ISB-24-4	24" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S6-35ISB-24-5	24" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S6-35ISB-30-4	30" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S6-35ISB-30-5	30" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S6-35ISB-36-4	36" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S6-35ISB-36-5	36" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S6-35ISB-42-4	42" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S6-35ISB-42-5	42" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S6-35ISB-48-4	48" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S6-35ISB-48-5	48" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S6-35ISB-54-4	54" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S6-35ISB-54-5	54" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S6-35ISB-60-4	60" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S6-35ISB-60-5	60" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S6-35ISB-72-4	72" BW 4' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO
S6-35ISB-72-5	72" BW 5' MESA DESLIZANTE DE IMPACTO

Roletes Adaptados



A *Martin* fabrica roletes adaptados para serem ajustados nos cavaletes de outros fabricantes. Você terá os benefícios e o desempenho dos Roletes *Martin* nos seus cavaletes e suportes existentes.

C5 - T - 36		FN - 09		Calibre da Espessura da Parede
Classe CEMA e Diâmetro				
C, D, o E Classe CEMA				09(3,8mm), 07 (4,5mm), 04(5,6)mm
4, 5, 6, o 7 Diâmetro (poleg.)				
				Código do Fabricante
Tipo de Rolete		Chato:		
T Rolete Triplo de Carga		CCS Continental Canada Slot		
TI Rolete Triplo de Carga de Impacto		CS Continental/Joy Slot		
F Rolete Plano de Carga		DS Douglas Slot		
FRD Rolete Plano de Impacto		FS FMC/Syntron Slot		
R Rolete de Retorno de Aço		GS Goodman Slot		
RRD Rolete de Retorno com Disco de Borracha		LS Luff Slot End		
V Rolete de Retorno em V de Aço		MS Melco Slot		
VRD Rolete de Retorno em V com Disco de Borracha		PS Prok Slot		
		RS Rulmeca Slot		
		SAS Stephens Adamson/Metso Slot		
		SS Superior Slot		
		VS Van Gorp Slot		
Largura da Correia em Polegadas		Porca Sextavada:		
		CN Continental/Joy Hex Nut		
		FN FMC/Syntron Hex Nut		
		GN Goodman Hex Nut		
		HN Hewitt Hex Nut		
		RN Rexnord Hex Nut		
		SAN Stephens Adamson/Metso Hex Nut		
		SN Superior Hex Nut		





Fabricação Especial

FABRICAÇÃO ESPECIAL

- Roletes Ajustáveis de Transição
- Roletes com Suporte Tipo Caixa
- Catenária
- Cavaletes Galvanizados
- Roletes para Grãos
- Rolete para Suporte Suspensão
- Roletes Retrátil
- Roletes de Pesagem/Balança
- Rolete Duplo Central
- Roletes Revestidos de Uretano
- Roletes de Base Larga
- Roletes para Cabo
- E outros



Cavalete Galvanizado



Rolete Retrátil

Roletes para Balança

Como parte da sua linha de produto, a *Martin* oferece roletes de pesagem/ balança.

Adicione um "Q" no número de parte, depois do tipo de rolete, para obter o número de parte do Rolete de Pesagem/Balança. Por exemplo C5-35TQ-36-09.

Os roletes de pesagem/balança da *Martin* estão disponíveis em CEMA C,D, e E para todas as larguras de correia.

Padrão CEMA para os Roletes para Balança

Os Roletes de Pesagem/Balança *Martin* têm uma excentricidade (TIR) menor a 0.015"

- O eixo do rolete está +/- 0.031" perpendicular ao centro da base.
- Os suportes dos roletes laterais estão perpendiculares com uma variação de menos de 1 grau.
- A altura do rolete central tem uma variação de +0, -0.125"
- O ângulo dos roletes tem variação menor a 1 grau.



Folha de Dados Roletes MTO

Data: _____ Por: _____

Empresa: _____

Contato: _____

No. de Identificação do Rolete: _____ Projeto: _____

1. Seleciona o seu Rolete e preencha a informação solicitada:

Quantidade: _____

Comprimento do Rolete (RL): _____

Diâmetro do Rolete (RD): _____




Comprimento do Eixo (SL): _____

Diâmetro do Eixo (SD): _____

Distância entre Centros do Encaixe
(C/C): _____

Série CEMA: _____

Fabricante: _____


☐ Rolete de Aço

☐ Rolete de Impacto

☐ Rolete de Borracha


2. Seleciona o tipo de fixador e preencha a informação solicitada

PADRÃO:

Largura (AF)

Extremidade (SH)

Larg. do Encaixe (SW)



☐ Tipo A: Hexagonal Hexagonal

1. Hexágono Externo AF _____

2. Hexágono Interno AF _____


3. SH _____

4. SW _____


☐ Tipo B: Hexagonal Sem Ombro

1. Hexágono AF _____

2. Comprimento do Hexágono _____



☐ Tipo C: Hexagonal Redondo

1. Hexágono Externo AF _____

2. Diâmetro Interno _____


3. SH _____

4. SW _____


☐ Tipo D: Plano

1. AF _____

2. SW _____


☐ Tipo E: Encaixe

1. AF _____

2. SH _____

3. SW _____

Martin


Folha de Dados Roletes MTO

PADRÃO:

Largura (AF)

Extremidade (SH)

Larg. do Encaixe (SW)



Notas

The logo for Martin, featuring the word "Martin" in a white, elegant script font, set against a dark blue rectangular background.